



M12 1230 ... T16CW ...

Einbausteckverbinder M12



M12-Einbaustecker, A-kodiert, IP67, für Frontmontage,
Verschraubung M16, mit Litzen

M12 1230 ... T16CW ...



Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -25 °C/+80 °C

Werkstoffe

Kontaktträger	PA
Kontaktstift	CuZn, unternickelt und vergoldet
Gehäuse	CuZn, vernickelt
Sechskantmutter	CuZn, vernickelt
Dichtung	FKM

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 100
Steckkraft	≤ 10 N ¹
Ziehkraft	≤ 15 N ¹
Schutzart	IP67 ²

¹ gemessen mit einem passenden Gegenstück

² nach IEC DIN EN 60529, nur in verschraubtem Zustand mit einem dazugehörigen Gegenstück

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Bemessungsstrom	4 A (T _u 40 °C)
Bemessungsspannung	50 V AC/60 V DC (bei Verschmutzungsgrad 3) ¹
Bemessungsstoßspannung	1,5 kV ¹
Isolierstoffgruppe	I (IEC)/0 (UL) (CTI ≥ 600) ¹
Überspannungskategorie	II ¹
Isolationswiderstand	> 100 MΩ

¹ nach IEC 60664/DIN EN 60664, CTI-UL-Klassifizierung nach ANSI/UL 746A

Zugehörige Produkte





Gegenstücke		
☞ 1200 ... 0...	☞ 1200 ... 3...	☞ 1205 ... 0...
☞ 1205 ... 3...	☞ 1206 ... L1 0...	☞ 1206 ... L1 3...
☞ 1210 1200 ... 0...	☞ 1210 1200 ... 3...	☞ 1210 1205 ... 3...
☞ 1210 1206 ... L1 0...	☞ 1210 1206 ... L1 3...	

Zubehör
☞ 9912 CPM0

M12 1230 ... T16CW ...

Pinbelegung für M12-Stecker, A-kodiert

Pinbelegung für M12-Stecker, A-kodiert

			
3-polig	4-polig	5-polig	8-polig
1 braun	1 braun	1 braun	1 weiß
3 blau	2 weiß	2 weiß	2 braun
4 schwarz	3 blau	3 blau	3 grün
	4 schwarz	4 schwarz	4 gelb
		5 grau	5 grau
			6 rosa
			7 blau
			8 rot

- *a Anschlussbereich vergossen
- *b Litze
- *c Montagerichtung
- *d O-Ring-Dichtung
- *e Verdrehschutz
- *f Einbauöffnung

M12 1230 ... T16CW ...

Bestellbezeichnung	Polzahl	Angeschlossene Leitung	VE (Stück)	MDQ (Stück)
1230 04 T16CW 0,5m	4	PVC, braun/weiß/blau/schwarz, 4 x 0,34 mm ² (AWG 22), UL-Style 1007, 0,5 m	10	10
1230 05 T16CW 0,5m	5	PVC, braun/weiß/blau/schwarz/ grau, 4 x 0,34 mm ² (AWG 22)/1 x 0,5 mm ² (AWG 20), UL-Style 1007, 0,5 m	10	10
1230 08 T16CW 0,5m	8	PVC, weiß/braun/grün/gelb/ grau/rosa/blau/rot, 8 x 0,25 mm ² (AWG 24), UL-Style 1007, 0,5 m	10	10

Verpackung:
im Kunststoffbeutel