


gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Artikel-Nr.: MM76730-3

Einbauleuchte

MEGAMAN RICO HR LED Einbauleuchte 6,5 W/928

EAN-Code: 4020856767304



Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert?	Ja (integriert)
Leuchtmittel austauschbar?	Nein
Betriebstemperaturbereich	-30 bis +40° C
Bemessungslebensdauer (L70B50)	25.000 h
Schwenkbar	25°
Anschlussart	Externer Treiber
Material	Aluminium

Produktabmessungen

Bohrlochdurchmesser	68 mm
Durchmesser	80 mm
Höhe	30 mm
Gewicht	116 g

Elektrische Kenndaten

Spannung	DC16-21 V
Stromstärke	350 mA
Leistungsaufnahme	6,5 W
Bemessungsleistungsaufnahme	6,5 W
Elektrischer Leistungsfaktor	$\lambda > 0,9$
Dimmbar?	Ja (treiberabhängig)
Indikation Lampentyp	integrierte LED
Lichtausbeute	77 lm/W

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	928
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur	2800 K
Farbwiedergabe	Ra 95
Nennlichtstrom	500 lm
Bemessungsnutzlichtstrom	500 lm
Bemessungsspitzenlichtstärke	1100 cd
Nomineller Halbwertswinkel	36°
Bemessungshalbwertswinkel	36°
Farbkonsistenz SDCM	< 6

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

Stand: 08. August 2022, 12:00


www.megaman.de

© März 2014
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbh
Alle Rechte vorbehalten.

Seite | 1 von 2

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015


Lichtstärkeverteilung



m	Lux	Ø cm
0.5	4400	32
1	1100	65
1.5	489	97
2	275	130

Abstrahlwinkel = 36°

Abmessungsskizze



Hinweise und Empfehlungen

Achtung

Externer LED Konstantstromtreiber mit Ausgangsstrom 350mA und Ausgangsspannung DC16-21V ist erforderlich.

Standard LED Treiber von Megaman®: **MM56017** (universell dimmbar 100-5%).



Universelle Dimmbarkeit mit U-DIM™

Die MEGAMAN® LED-Treiber MM56017 und MM56018 können mit den meisten Phasen- und Phasenabschnittsdimmen gesteuert werden. Die Dimmkurve verläuft flackerfrei von 100% bis 5%.

Die Leuchte ist dimmbar auch per DALI, DSI, 1-10V Steuerung bei Verwendung eines dimmbaren LED-Treibers.

Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns unter info@megaman.de

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://megaman.de/oekodesign/entsorgung/index.html>


Schutzart

IP44 für den Innen- und Außenbereich geeignet

Schutzklasse

Klasse 3

Neue Hybrid-Technologie:



Vorteile Hybrid-Technologie:

- Optimale Lichtlenkung
- Halogen-Optik
- Reduzierte Blendung

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

Stand: 08. August 2022, 12:00

www.megaman.de

© März 2014
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mBH
Alle Rechte vorbehalten.

Seite | 2 von 2