

Artikelnummer: **401001**

LED-SMD/COB Birnenform 8.5W (60W) 220-240V E27 806lm 2700K

Artikelnummer: 401001
 Lichtfarbe: **warmwhite 2700 K**
 Lichtstrom: **806 lm**
 Abstrahl-/Halbwertswinkel: **200 °**
 Spannung/Stromart: **220-240 V AC 50 Hz**
 Leistungsaufnahme: **8,50 W**
 Energieverbrauch: **9 kWh/1000h**
 Energieeffizienzklasse: 
 Dimmbar mit externem Dimmer: **nein**
 Lebensdauer: **20000 h**
 Abmessungen: **60x108 mm**
 Sockel: **E27**
 Barcode:
 Charge: *PO5752300334*

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	401001Y	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	60 mm
EPREL-Referenznummer	1621113	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,52	Farbwertanteil X	0,436	Breite	60 mm
Hersteller	Müller-Licht	Energieeffizienzklasse	(Skala A bis G): F	Farbwertanteil Y	0,393	Höhe	108 mm
Produktverpackung		Gewichteter Verbrauch	9 kWh/1000h	Farbtemperatur	2700 K	Gewicht	24,00 g
Stück	1	Lebensdauer Nominalwert	20000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Produktdaten	
Gebindeverpackung		Leistungsaufnahme Nominalwert	8,50 W	Abstrahl-/Halbwertswinkel	200 °	Beleuchtungstechnologie	LED
Stück	10	Nom. Stromstärke	63 mA	Lichtausbeute Nominalwert	95 lm/W	Frostung	Chemisch
Transportverpackung		Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtfarbe	warmwhite	Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
Barcode1	4018412675262	Stromart	AC	Lichtstrom Nominalwert	806 lm	Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Stück	60	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Lichtstromerhalt LED/OLED	0,94	Modell (Technisch)	A60
		Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,50	Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz	60 W	Nicht in Reflektoren betreiben	ja
				Stroboskopeffekt	0,9	Sockel	E27
						Inverkehrbringer	Müller-Licht
						Marke	Müller-Licht
						CE Kennzeichnung	ja
						Garantieprodukt	nein