

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 13. Feb 2020 10:10
Seite 1

MÜLLER
LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel/Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:
MÜLLER LICHT **StarLicht**

Technische Details

Artikel-Nr. **400292**
Warengruppe: **LED-Filament/Kerzenform/Matt**
Bezeichnung **4W (40W) 220-240V E14 470lm 2700K Retro-LED matt 10.**



Technik

Produktdaten		UVSchutz	nein	Austausch stromlos	nein
Sockel	E14	Minimale Umgebungstemperatur [°C]	-20	Freibrennbetrieb	ja
Brennlage	u360	Maximale Umgebungstemperatur [°C]	40	Nicht in Reflektoren	ja
Länge [mm]	35	Aussenanwendung	nein	Belüftung erforderlich	ja
Breite [mm]	35	Coolbeam	nein	CE	ja
Höhe [mm]	100	Hotbeam	nein	GOSTR	nein
Gewicht [g]	14,00	stossfest	nein	Marke	Müller-Licht
Schutzglas	nein	Feuchteempfindlich	ja		
Elektrische Daten		Frequenz Nominalwert [Hz]	50	Schaltzyklen bis Ausfall	50000
Spannung Nominalwert [V]	220-240	Stromart	AC	Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	4
Spannung Bemesswert [V]	230	Nom. Stromstärke [mA]	35	Ersparnis ggü. Äquivalenzprodukt [%]	90
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	4,00	EEK	A++	Ausfallrate allg. [%] [<=]	5,00
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	4,00	Elektrischer Leistungsfaktor [>]	0,40	Ausfallrate 1000h [%] [<=]	5,00
Lebensdauer Nominalwert [h]	10000	Zündzeit [sec.] [<]	0,4	Lebensdauerfaktor 6000 [h]	0,90
Lebensdauer Bemesswert [h]	10000	Dimmbarkeit	nein		
Lichttechnische Daten		Lichtfarbe	warmwhite	Lichtstromerhalt am Ende NLD [>=]	0,70
Lichtstrom Nominalwert [lm]	470	Farbwiedergabeigenschaft Ra [>=]	80	Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<]	1,00
Lichtstrom Bemesswert [lm]	470	Farbkonsistenz initial [SDCM] [<]	6	Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<]	2,00
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	118	Lichtstromäquivalenz zu AGL [W]	40		
Kelvin [K]	2700	Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [>=]	0,80		
Umwelt-eigenschaften		WEEE-Produkt	ja		

Info_auf_DB

Verpackung

Colorbox		Stück	1	Barcode1	4018412336231
Gewicht [g]	18,00	Inhalt (Produkte)	3	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13
Blister		Gewicht [g]	0,00	Barcodetyp 2	EAN128
Innerbox		Barcode1	4018412336248		
Gewicht [g]	260,00	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13		
Stück	10	Barcode2	0194018412336241300010		
Tray		Gewicht [g]	0,00	Barcodetyp 2	EAN128
Shrink		Gewicht [g]	0,00	CE	nein
Transportkarton		Barcode1	4018412336255	WEEE	nein
Gewicht [g]	440,00	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13		
Stück	60	Barcode2	0194018412336258300060		

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 13. Feb 2020 10:10
Seite 2

MÜLLER
LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel/Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555


Unsere eingetragenen Marken:
MÜLLER LICHT **StarLight**

Technische Details

Artikel-Nr. **400292**
Warengruppe: **LED-Filament/Kerzenform/Matt**
Bezeichnung **4W (40W) 220-240V E14 470lm 2700K Retro-LED matt 10.**



EEK-Label



Spektrum

Spectroradiometric Parameters

