







Innere Darstellung (2 : 1)



3 pol



4 pol



Technische Daten:

Bemessungsspannung: IEC 61076-2-104	3pol 60 V	4pol 30 V
Strombelastbarkeit: IEC 61076-2-104	3 A bei 40 °C mit 0,25mm ²	
Isolationswiderstand: IEC 60512	>= 100 MΩ	
Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1	3/2	
Schutzart: IEC 60529	IP 67, im verschraubten Zustand	
Umgebungstemperatur: IEC 60664-1	-30 °C ... +85 °C	
Steckzyklen: IEC 60512-9a	>= 100	

Werkstoffe:

Kontakt:	CuZn
Kontaktoberfläche:	Au über Ni im Steckbereich
Kontaktträger:	PA6 GF, UL 94
Kabdichtung:	NBR
O-Ring:	Silikon
Überwurfmutter:	Zink Druckguss, vernickelt
Gehäuse:	PA6 GF, UL 94

Montagedaten:

empfohlenes Drehmoment:	0,4 Nm
Conec Montagewerkzeug:	Drehmomentschlüssel: 36-000200 Steckeinsatz SW13: 36-000220

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Pol:	Kabel-Ø:
42-00006	SAL - 8 - RKC3-L	3	4 - 5,5mm
42-00008	SAL - 8 - RKC4-L	4	4 - 5,5mm

Benennung:	
Kuplung M8x1, Lötkelch, axial, Lötanschluss	
Zeichnungsnr.:	
42K1A284	
Artikelnr.:	Siehe Tabelle

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2002/95/EC RoHS compliant	Index: c 10.08.11, K.H. Ä4071 Norm für Bemessungsspannung und Strombelastbarkeit aktualisiert
	Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten

	Datum	Name
gez.	16.12.10	Petker
gepr.	16.12.10	Kühle

CONEC®