

TECHNISCHE DATEN:

Abmessungen (HxBxT):	96x53x59 mm / 3.78x2.01x2.32 in
Gewicht:	87 g / 3 oz
Schraubklemmen max Drehmoment:	0.4 Nm / 3.5 lbin
Querschnitt des Leiters:	0.5 bis 2.5 mm ² / 20 bis 14 AWG
Abisolierlänge des Leiters:	6 bis 7 mm / 0,24 bis 0,28 in
Montage:	DIN-Hutschiene
Gehäusematerial:	Kunststoff
Farbe des Gehäuses:	Schwarz
Arbeitstemperatur:	-20°C bis 40°C / -5°F bis 105°F
Luftfeuchtigkeit:	30% bis 70% RH
Max. Höhe ü.M.:	2000 m / 6562 ft
Stromversorgung:	110 - 240 VAC
Leistungsaufnahme:	< 1 W
Externer Schutz:	Auslösecharakteristik B oder C,max. 16 A Nennstrom,min. 6 kA Ausschaltvermögen, Energiebegrenzungsklasse 3