

Serie 3 DCR313S

Funk-Gong mit regelbarer Lautstärke und Klingeltaster – Rund, Weiß

Der unkomplizierte, zuverlässige Honeywell DC313S Türgong ist mit einstellbarer Lautstärke zur Anpassung an Ihre Stimmung und einem LED-Blitzlicht für eine zusätzliche optische Signalanzeige ausgestattet. Dank der verlässlichen Funkverbindung durch die Honeywell ActivLink™ -Technologie und hohen Klangqualität können Sie sicher sein, dass Sie keinen Besucher mehr verpassen.



Packungsinhalt:

1 x Funk-Gong, 1 x Funk-Klingeltaster, 1 x CR2032 (3V) Batterie, 1 x Kurzanleitung, 1 x Sicherheit und Garantie, 1 x Konformitätserklärung,

Wichtige Funktionen und Vorteile:

Verpassen Sie nie wieder einen Besucher oder eine Lieferung - Verbinden Sie Ihren vorhandenen Klingeltaster mit Ihrem verdrahteten Funk-Gong und verpassen Sie dank der Lautstärkeregelung bis zu 84 dB mit einem Hörbereich bis zu 80 m nie wieder einen Besucher oder eine Lieferung.

Störungssicher - Individuelle Lautstärkeregelung, die Sie jederzeit an Ihre Bedürfnisse anpassen können.

Modernes Design - Unsere kompakten und innovativen Funk-Gongs sind auf die Bedürfnisse in Ihrem Zuhause ausgerichtet.

Sicherheit - Für mehr Sicherheit ist der Klingeltaster mit einer LED-Funktionsanzeige ausgestattet. Bei dreimaligem schnellen Druck spielt die geheime Klopf Funktion eine besondere Melodie, so dass Sie wissen, ob ein Familienmitglied oder Freund an der Haustüre steht. Für noch mehr Sicherheit können mit Hilfe der innovativen Honeywell-ActivLink™ Technologie Funk-Gongs zusätzlich mit weiterem Sicherheitszubehör und Hausalarm-Sets von Honeywell verbunden und damit zu Durchgangsmeldesystemen oder einem maßgeschneiderten Hausalarm- und Warnsystem erweitert werden.

Zuverlässigkeit und Qualität - Störsichere Honeywell-ActivLink™ Technologie mit 868 MHz. Zuverlässige Funk-Reichweite und bis zu 2 Jahre Batterielebensdauer.

Kompakte Größe mit sattem Sound - Alle Türgongs von Honeywell zeichnen sich durch einen digital verbesserten, kristallklaren Klang aus, der in Haus und Garten gut zu hören ist- und das auch noch bei überraschend kompakten Bauformen.

Einfach zu installieren ... - Alle Honeywell Türgongs sind vorverlinkt und können sofort installiert werden. Mit der optional schraubenlosen Installation und einem einfach zu öffnenden Batteriefach ist eine Montage in nur wenigen Minuten möglich. Natürlich gewähren wir auf unsere Produkte 2 Jahre Garantie.

Technische Daten:

Funk-Gong	
Farbe	Weiß
Wandmontage	Optional
Frequenz / Funkreichweite*	868MHz / 150m
Hörbereich (Lautstärke)	80m (84dB)
Melodien	6
Klang	Lautstärkeregelung / Interne Sirene
Alarmzeit (Minuten)	2 (Innensirenen-Modus)
Optische Signalanzeige	LED-Anzeige / LED-Blitzlicht
Stromversorgung	Batterie: 4 x LR6 (AA) 1.5V - (nicht enthalten)
Batterielebensdauer (Jahre)	2
Batteriefunktionen	Anzeige schwache Batterie / Leicht zu öffnendes Batteriefach
Maximale Geräteleistung	4 x Funk-Klingeltaster/Funk-Bewegungsmelder /Funk-Tür-/Fensterkontakt
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	Ja
Betriebstemperatur/ Lagertemperatur	0°C zur +40°C/-20°C zur +60°C
Maße (mm) / Gewicht (g)	116 (h) x 116 (b) x 37.5 (t) / 183 (g)
Befestigungen	Halterungen / Dübel / Schrauben

Funk-Klingeltaster	
Farbe	Weiß
Wandmontage	Optional
Schraubenlose Montage möglich (Klebe pads)	Ja
Frequenz / Funkreichweite*	868MHz / 200m
Optische Signalanzeige	LED-Bestätigungslicht
Stromversorgung	Batterie: 1 x CR2032 (3V) - (enthalten)
Batterielebensdauer (Jahre)	2
Batteriefunktionen	Anzeige schwache Batterie / Leicht zu öffnendes Batteriefach
Taster-Design	Querformat
Namensschild Taster	Ja
IP-Schutzart	IP55
Betriebstemperatur/ Lagertemperatur	-20°C zur +50°C/-20°C zur +60°C
Maße (mm) / Gewicht (g)	30 (h) x 70 (b) x 16 (t) / 23.5 (g)
Befestigungen	Halterungen / Dübel / Schrauben / Klebe pads

Packung	
EAN-Code / EAN-Code Standardverpackung	5004100965653 / 5004100967237
Packungsmaße (mm) / Gewicht (g)	216 (h) x 150 (b) x 64 (t) / 390 (g)
Standardpackungsgröße	4

* Bei Feldbedingungen gemessen; Wände, Zimmerdecken und Metallstrukturen reduzieren die maximale Reichweite.