



Vielseitige Akkuleuchte für Werkstatt, Baustelle und Industrie – Handlich, robust und leuchtstark, mit Magnet

Ob in der Werkstatt, auf der Baustelle, im industriellen Umfeld oder in öffentlichen Gebäuden - diese kompakte LED Handleuchte überzeugt durch eine durchdachte Konstruktion und zahlreiche technische Details:

Dank integriertem Magnet kann die Arbeitsleuchte bei Wartungs- und Reparaturarbeiten an jeder magnetischen Oberfläche befestigt werden. Die tageslichtweiße 3 W Hochleistungs-LED von Cree garantiert ein äußerst helles Licht, der leistungsstarke Li-Ion Akku eine Leuchtdauer von bis zu 9 h. Überlade- und Tiefentladeschutz sorgen für eine lange Lebensdauer des wartungsfreien Li-Ion Akkus.

Der schwenkbare Leuchtenkopf ermöglicht die gezielte Ausrichtung des Lichtkegels. 2 Helligkeitsstufen stellen sicher, dass immer das benötigte Licht zur Verfügung steht. Die Leuchte ist gegen Staub und Spritzwasser (IP 54) geschützt und kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden.

Darüber hinaus ist die SH-5.300 mit einer Notlichtfunktion ausgestattet. Bei Stromausfall wird die Akkuleuchte zur zuverlässigen Not- und Sicherheitsbeleuchtung in Räumen, Fluren und Treppenhäusern von öffentlichen Gebäuden, Fertigungs-, Produktions- und Arbeitsstätten, in medizinischen Einrichtungen, Versammlungsstätten, Hotel, Gastronomie, Tiefgaragen oder im privaten Bereich.



Die wichtigsten Merkmale und Features:

- 3 W Cree LED (225 lm)
- 2.200 mAh Li-Ion Akku
- Leuchtdauer bis zu 9 h
- Leuchtweite bis zu 150 m
- Tageslichtweißes Arbeitslicht (6.500 K)
- 2 Helligkeitsstufen (100 %, 50 %)
- Notlichtfunktion
- 128° Schwenkbarer Leuchtenkopf
- Magnetischer Leuchtenfuß
- Äußerst robustes, schwer entflammables Gehäuse
- Staub- und spritzwassergeschützt nach IP 54
- Standfest, rutschfest, leicht und handlich
- Großer gummierter Druckknopfschalter
- Rückseite: Befestigungsclip aus Metall
- Wiederaufladbar mit 100 - 240 V AC Steckernetzteil oder 12 V/24 V DC Kfz-Ladeadapter
- Optische Ladezustandsanzeige (Leuchte) und Ladekontrollanzeigen (Ladeschale)
- Integrierter Überlade- und Tiefentladeschutz
- Wand-/Kfz-Halterung optional als Zubehör erhältlich

Aufbau und Ausstattung



Leuchte

- Linsenschutz aus Gummi
- 3 W Hochleistungs-LED von Cree
- 128° schwenkbarer Leuchtenkopf
- Robustes Gehäuse aus schlagfestem, schwer entflammbarem Kunststoff mit IP 54
- Leistungstarker Li-Ion Akku 7,4 V, 2.200 mAh
Leuchtdauer: 4,5 h bei voller, 9 h bei halber Leuchtstärke
- Großer gummierter Druckknopfschalter:
EIN/AUS, Helligkeitsstufe 100 % / 50 %
- Optische Ladezustandsanzeige
- Magnet, im Leuchtenfuß integriert

Rückseite

- Befestigungsclip aus Metall zur Befestigung an der Ausrüstung oder Kleidung sowie zum sicheren Fixieren der Leuchte in der Wandhalterung

Enthaltenes Zubehör

- Ladeschale mit Ladekontrollanzeige
- 230 V Steckernetzteil
- 12 V/24 V Kfz-Ladeadapter

Lieferumfang:

- LED Handleuchte SH-5.300
- Ladeschale
- Steckernetzteil
- Kfz-Ladeadapter
- Bedienungsanleitung in DE, GB, FR, NL, ES, IT

Optional erhältliches Zubehör:

Wand-/Kfz-Halterung SH-5.931 passend für SH-5.300

Hochwertige Metallhalterung zur stabilen Befestigung der Ladeschale inklusive Leuchte an der Wand oder im Fahrzeug.
(Detaillierte Infos siehe Seite 7)

Art.-Nr. 559061

Technische Daten**LED Handleuchte SH-5.300**

Stromversorgung	Li-Ion Akku 7,4 V 2.200 mAh
Leuchtmittel	1 x Cree LED
Leistungsaufnahme (max.)	3 W
Lichtstrom (max.)	225 lm
Wirkungsgrad	75 lm/W
Farbtemperatur	6.500 K (tageslichtweiß)
LED Lebensdauer	50.000 h
Leuchtmodi	1: Maximale Leuchtkraft 100 % 2: Gedimmter Modus 50 %
Leuchtweite	ca. 150 m
Leuchtdauer	4,5 h Maximale Leuchtkraft (100 %) 9 h Gedimmter Modus (50 %)
Abstrahlwinkel	Fokuslicht: 15°
Neigungswinkel Leuchtenkopf	128° (60° nach vorne, 68° nach hinten)
Notlichtfunktion	ja
Ladeadapter	Steckernetzteil (100 - 240 V AC, 50/60 Hz) Kfz-Ladeadapter (12 /24 V DC)
Ladezeit (max.)	5 h
Schutzklasse	III
Schutzart	IP 54
Temperaturbereich	-10 °C bis +50 °C
Farbe	Schwarz, rot, silber
Material	ABS-, PC-, TPE-Kunststoff, Aluminium
Abmessungen (L x B x H)	70 x 47 x 176 mm (Leuchte) 83 x 75 x 47 mm (Ladeschale)
Gewicht	276 g (Lampe) 83 g (Ladeschale)
Art.-Nr.	553000

Staudte Hirsch

Designed in Germany.
Powered by IVT.

IVT Innovative**Versorgungstechnik GmbH**

Dienhof 14, D-92242 Hirschau
fon + 49 (0) 9622 71991-0
fax + 49 (0) 9622 71991-20
info@ivt-hirschau.de
www.ivt-hirschau.de

Produktbezogene Icons LED Handlampe SH-5.300



Anwendungsfotos LED Handlampe SH-5.300





Optional erhältliches Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):**Wand-/Kfz-Halterung SH-5.931
passend für LED Handlampe SH-5.300**

Hochwertige Metallhalterung zur stabilen Befestigung der Ladeschale inklusive Leuchte an der Wand oder im Fahrzeug.

Gut verwahrt an der Wand oder immer griffbereit im Fahrzeug – mit der hochwertigen Wand-/Kfz-Halterung SH-5.931 ist die LED Handleuchte SH-5.300 stets sicher verstaut.

Dient die Leuchte als Not- und Sicherheitsbeleuchtung, z.B. in privaten, gewerblichen oder öffentlichen Gebäuden, empfiehlt sich die SH-5.931 ebenfalls als ideale Wandhalterung. Mithilfe der Arretierungsschraube wird die Ladeschale auf der Halterung fixiert, die Leuchte mittels tiefgezogenem Schnappverschluss des Befestigungsclips sicher in der Halterung eingerastet.

Features:

- Kompatibel mit Ladeschale SH-5.930
- Zur Befestigung an Wänden und in Fahrzeugen
- Aus hochwertigem Metall, unauffällig und äußerst formstabil
- Arretierungsschraube für werkzeuglose Befestigung der Ladeschale SH-5.930
- Schnelle Fixierung und Entnahme der Leuchte dank Schnappverschluss

Technische Daten

Material	Metall
Farbe	Schwarz
Abmessungen (L x B x H)	68 x 77 x 94 mm
Gewicht	180 g
Art.-Nr.	559061

Lieferumfang:

- Wand-/Kfz-Halterung SH-5.931
- Befestigungsmaterial

Das im Lieferumfang enthaltene Zubehör ist auch separat erhältlich:



**Ladeschale
SH-5.931**
passend für SH-5.300

Soll die Staudte Hirsch LED Handlampe SH-5.300 an unterschiedlichen Orten eingesetzt und aufgeladen werden, empfiehlt sich die Anschaffung einer zweiten Ladeschale. Fest installiert mittels Wand-/Kfz-Halterung, z.B. in der Werkstatt oder im Service-Fahrzeug, kann die Leuchte stets sicher und griffbereit geladen und aufbewahrt werden.

Bitte Steckernetzteil oder 12/24 V-Kfz-Ladeadapter separat bestellen.

Technische Daten

Ladekontrollanzeige	Ja
Material	Kunststoff
Farbe	Rot
Abm. (L x B x H)	83 x 75 x 47 mm
Gewicht	83 g
Art.-Nr.	559062

Lieferumfang

- Ladeschale SH-5.930



**Steckernetzteil
SH-5.905**
passend SH-5.100, SH-5.200, SH-5.300

Das original Staudte Hirsch Steckernetzteil 12 V/1000 mA liefert die passende Ausgangsspannung, um die Ladeelektronik Ihrer Leuchte zu versorgen.

Bitte nur das original Steckernetzteil verwenden.

Technische Daten

Eingangsspannung	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Ausgangsspannung	max. 12 V
Ausgangsstrom	max. 1000 mA
Farbe	Schwarz
Art.-Nr.	559050

Lieferumfang

- Steckernetzgerät SH-5.905



**12/24 V Kfz-Ladeadapter
SH-5.903**
passend SH-5.100, SH-5.200, SH-5.300

Der original Staudte Hirsch Kfz-Ladeadapter liefert die ideale Ausgangsspannung, um die Ladeelektronik Ihrer Leuchte zu versorgen und somit ein optimales Ladeergebnis zu erzielen. Dadurch ist die Gefahr einer Überladung oder Überhitzung ausgeschlossen. Der Kfz-Ladeadapter kann sowohl in Fahrzeugen mit 12 V- als auch 24 V-Bordspannung verwendet werden.

Bitte nur den original Kfz-Ladeadapter verwenden.

Technische Daten

Eingangsspannung	12/24 V DC
Ausgangsspannung	max. 12 V
Ausgangsstrom	max. 1000 mA
Farbe	Schwarz
Art.-Nr.	559030

Lieferumfang

- 12/24 V Kfz-Ladeadapter SH-5.903

Staudte Hirsch
Designed in Germany.
Powered by IVT.

**IVT Innovative
Versorgungstechnik GmbH**
Dienhof 14, D-92242 Hirschau
fon + 49 (0) 9622 71991-0
fax + 49 (0) 9622 71991-20
info@ivt-hirschau.de
www.ivt-hirschau.de