



TURBO FIX² FLÜSSIG FLEX

TURBO FIX² FLÜSSIG FLEX SCHNELLER, STARKER 2-K REPARATURKLEBER



PRODUKTBESCHREIBUNG

Turbo Fix² Flüssig Flex Schneller, starker 2-Komponenten Reparaturkleber auf Cyanacrylat-Basis mit hohen spaltfüllenden Eigenschaften. Geeignet für viele verschiedene Reparaturen und Materialien, bei denen Flexibilität notwendig ist, selbst zwischen nicht passenden Oberflächen. Die Gelkonsistenz ermöglicht Anwendungen in jedweder Ausrichtung.

ANWENDUNGSBEREICH

Befestigt und repariert in wenigen Sekunden (ca. 30 Sekunden, abhängig von Materialien, Feuchtigkeit und Temperatur) viele flexible Materialien wie Leder, Gummi, Segeltuch, Weich-PFC sowohl miteinander als auch in Kombination. Nicht geeignet für PE, PP, PTFE.

EIGENSCHAFTEN

- Superschnell
- Extrem stark
- Spaltfüllend: bis zu 1 cm
- Gelkonsistenz
- Flexibel: 200%
- Lackier-, bohr- und sandstrahlbar
- Schlagfest
- Temperaturbeständig: -40° C/+80° C
- Wasserbeständig
- Lösungsmittelfrei
- Präziser und sauberer Auftrag
- Transparent

VORBEREITUNG

Verarbeitungsbedingungen: Anwendungstemperatur: zwischen +5° C und +25° C.

Vorbereitung der Oberflächen: Die Oberfläche muss trocken, sauber und staub- und fettfrei sein.

VERARBEITUNG

Mischungsverhältnis: 4:1

Gebrauchsanleitung:

Für das Montieren der Doppelspritze entfernen Sie die schwarze Kappe oben auf der Spritze und führen Sie den weißen Kolben in die Spritze ein.

Um die Spritze zu öffnen, drehen Sie die graue Kappe (90°) und setzen den Mischer auf.

Drücken Sie den Kolben und entsorgen Sie die ersten Tropfen des Klebers.

Topfzeit/Verarbeitungszeit:

10 min

Flecken/Rückstände: Entfernen Sie nasse Flecken sofort mit warmem Seifenwasser. Ausgehärtete Klebstoffreste können nur mechanisch entfernt werden.

Tipps: Nach der Reparatur entfernen Sie den Mischer und setzen die graue Kappe wieder auf, um die Spritze zu verschließen und das Produkt weiter verwenden zu können.

TROCKNUNGSZEITEN*

Endfestigkeit nach: ca. 24 h

* Die Trocknungszeiten können variieren, u.a. abhängig von Untergrund, aufgetragener Produktmenge, Feuchtigkeitsgehalt und Umgebungstemperatur.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Feuchtigkeitsbeständigkeit: Gut

Wasserbeständigkeit: Gut

Temperaturbeständigkeit: -40° C/+80° C

UV-Beständigkeit: Gut

Chemische Beständigkeit: gut

Überstreichbarkeit: ja

Füllungsvermögen: Sehr gut

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Basis: cyanacrylat

Farbe: Transparent

Konsistenz: gelartig (thixotrop)

Viskosität: ca. Thixotrop

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

18 Monate An einem sauberen, trockenen und kühlen Ort aufbewahren.

GEBINDEGRÖSSEN

10 g

Hinweis: Die obigen Angaben sind das Ergebnis sorgfältig durchgeföhrter Untersuchungen. Dieses Merkblatt soll Sie bei Klebearbeiten nach unserem besten Wissen beraten. Für die Ergebnisse und Schäden jeder Art können wir im jeweiligen Anwendungsfall keine Verantwortung übernehmen, da sich bei den vielfältigen Möglichkeiten (Werkstofftypen, Werkstoffkombinationen und Arbeitsweise) die mitspielenden Faktoren unserer Kontrolle entziehen. Eigene Prüfungen und Versuche sind durchzuförfen. Eine Gewährleistung kann nur auf die immer gleichbleibend hohe Qualität unseres Erzeugnisses übernommen werden.