



Lampensockel nach DIN EN 60061-1: E14 / Lamp base in accordance to DIN EN 60061-1: E14
All dimensions are in millimeters / Tolerance is +/- 0,5 unless otherwise noted

Elektrische und optische Daten sind bei einer Umgebungstemperatur von 25°C gemessen.
Electrical and optical data are measured at an ambient temperature of 25°C.



Bestell-Nr. Part No.	Farbe Colour	Spannung Voltage	typ. Strom typ. Current	typ. Lichtstärke typ. Lumi. Intensity	Dom. Wellenlänge Dom. Wavelength
18646350C	Red	24-28V AC/DC	32-42mA	6 x 960-1260mcd	628nm
18646351	Green	24-28V AC/DC	32-42mA	6 x 2400-3150mcd	525nm
18646352C	Yellow	24-28V AC/DC	32-42mA	6 x 800-1050mcd	591nm
18646357	Blue	24-28V AC/DC	32-42mA	6 x 720-860mcd	470nm
1864635W3	White Clear	24-28V AC/DC	12-16mA	6 x 1800-2400mcd	x = 0,31 / y = 0,32
1864635W3D	White Diffuse	24-28V AC/DC	12-16mA	6 x 900-1200mcd	x = 0,31 / y = 0,32

Lichtstärkedaten der verwendeten Leuchtdioden bei DC / Luminous intensity data of the used LEDs at DC

Lagertemperatur / Storage temperature -25°C - +80°C
Umgebungstemperatur / Ambient temperature -20°C - +60°C
Spannungstoleranz / Voltage tolerance +10%

Allgemeiner Hinweis: Bedingt durch die Fertigungstoleranzen der Leuchtdioden kann es zu geringfügigen Schwankungen der Farbe (Farbtemperatur) kommen. Es kann deshalb nicht ausgeschlossen werden, daß die Farben der Leuchtdioden eines Fertigungsloses unterschiedlich wahrgenommen werden.

General: Due to production tolerances, colour temperature variations may be detected within individual consignments.

Subject to change without prior notice



CML Technologies GmbH & Co. KG
D-67098 Bad Dürkheim
(formerly EBT Optronic)

Mega StarLEDs
T5 (16x35mm) E14 with bridge rectifier

b	Changed Currents	09.07.2013	D.L.	Drawn: D.L.	Ch'd: H.K.	Date: 30.05.05
a	RoHS compliant	15.10.2005	J.J.			
	Revision:	Date:	Name:	Scale: 1 : 1	Datasheet: 1864635xxxC	