



Lampensockel nach DIN EN 60061-1: BA9s / Lamp base in accordance to DIN EN 60061-1: BA9s
All dimensions are in millimeters / Tolerance is +/- 0,5 unless otherwise noted

Elektrische und optische Daten sind bei einer Umgebungstemperatur von 25°C gemessen.
Electrical and optical data are measured at an ambient temperature of 25°C.

Bestell-Nr. Part No.	Farbe Colour	Spannung Voltage	typ. Strom typ. Current	typ. Lichtstärke typ. Lumi. Intensity	Dom. Wellenlänge Dom. Wavelength
18602350	Red	24V AC/DC	15mA	350mcd	630nm
18602351	Green	24V AC/DC	15mA	2250mcd	525nm
18602352	Yellow	24V AC/DC	15mA	300mcd	587nm
18602357	Blue	24V AC/DC	15mA	680mcd	470nm
1860235W3	White Clear	24V AC/DC	7mA	2100mcd	$x = 0,31 / y = 0,32$
1860235W3D	White Diffuse	24V AC/DC	7mA	1050mcd	$x = 0,31 / y = 0,32$

Lichtstärkedaten der verwendeten Leuchtdioden bei DC / Luminous intensity data of the used LEDs at DC

Lagertemperatur / Storage temperature -25°C - +80°C
Umgebungstemperatur / Ambient temperature -20°C - +60°C
Spannungstoleranz / Voltage tolerance +10%

Allgemeiner Hinweis: Bedingt durch die Fertigungstoleranzen der Leuchtdioden kann es zu geringfügigen Schwankungen der Farbe (Farbtemperatur) kommen. Es kann deshalb nicht ausgeschlossen werden, daß die Farben der Leuchtdioden eines Fertigungsloses unterschiedlich wahrgenommen werden.

General: Due to production tolerances, colour temperature variations may be detected within individual consignments.

Subject to change without prior notice



CML Technologies GmbH & Co. KG
D-67098 Bad Dürkheim
(formerly EBT Optronic)

StarLEDs
T3¼ (10x25mm) BA9s with bridge rectifier

a	Changed Currents	13.04.2011	D.L.	Drawn: D.L.	Ch'd: H.K.	Date: 02.11.04
	Revision:	Date:	Name:	Scale: 2 : 1	Datasheet: 1860235xxx	