


## PCE Datenblatt

|                  |                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.      | <b>0622v</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| Bezeichnung      | <b>CEE-Stecker 16A 2p 24VAC 50/60Hz IP67 TWIST</b>                                                                                                                                                                                        |
| Langbeschreibung | CEE-Stecker 16A 2p 24VAC 50/60Hz IP67 TWIST<br>Gehäusematerial: PA6<br>Nennstrom: 16A<br>Polzahl: 2 (2P)<br>Nennspannung/Frequenz: 24V~ / 50+60Hz<br>Kontakte: Messing vernickelt<br>Anschlussstechnik: Schraubklemmen<br>Schutzart: IP67 |
| GTIN (EAN)       | 9003399054440                                                                                                                                                                                                                             |
| Ursprungsland    | AT                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zolltarifnummer  | 85366990                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nettogewicht     | 0,157 kg                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verpackungsmenge | 10                                                                                                                                                                                                                                        |

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| ETIM 7.0                 | EC000140                   |
| IEC-Stromstärke          | 16 A                       |
| Polzahl                  | 2                          |
| Spannung nach EN 60309-2 | 20-25 V (50+60 Hz) violett |
| Uhrzeit-Stellung         |                            |
| Kennfarbe                |                            |
| Schutzart (IP)           | IP67                       |
| Anschlussstechnik        | Schraubklemme              |
| Kabeleinführung          | Verschraubung              |
| Steckrichtung            | gerade                     |
| Werkstoff                | Kunststoff                 |



[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)