

DATA SHEET/Datenblatt

Connector FME-type female crimp

item.-no. 7806

FME Buchse crimp

Art. Nr. 7806



Description

Coaxial connector FME female crimpable

Beschreibung

Koaxial FME-Buchse crimpbar

Mechanical characteristics

Cables
Assembly instructions link:
Inner conductor
Outer conductor
Coupling torque

Mechanische Eigenschaften

Kabel
Link für die Montageanleitung:
Innenleiter
Außenleiter
Kupplungsdruckmoment

Aircell®7

to solder / zum löten
to crimp / zum crimpen
Max. 0,2Nm

Components

Inner contacts
Body and other metal parts
Insulator
Gasket

Bauteile

Innenkontakt
Körper und andere Metall Teile
Isolierung
Dichtung

CuSn C51900 (Phosphorbronze)
CuZn39Pb3 nickel plated
TEFLON® (PTFE)
silicone rubber

Electrical characteristics

Impedance
Return loss

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Rückflussdämpfung

50Ω
≤ -33,9dB@0,5GHz;
≤ -29,8dB@1GHz;
≤ -25,1dB@2GHz
≤ 0,05 dB

Insertion loss
Operating voltage
Insulation resistance

Einfüge Dämpfung
Betriebsspannung
Isolationswiderstand

Environmental

RoHS compliant
Protection class
Operating temperature

Umgebung

RoHS konform
Schutzklasse
Betriebstemperatur

2002/95/EC
IP (IEC 60529)
-30°C/+100°C