




LED-Meldeleuchte Ø12mm IP67 SKED12X1X

LED-Meldeleuchte mit mattierter Leuchtfläche
für optimalen Ein-/Aus-Kontrast.

LED-Indicator Ø12mm IP67 SKED12X1X

*LED-Indicator with frosted lighting-area for
optimal ON-/OFF-contrast.*



Spezifikation

Gehäuse: Kunststoffgehäuse schwarz mit Schraub-
befestigung (Gewinde M12x0,75mm)
Einbau-Öffnung: Ø12mm +0,2mm
Schutzart: IP67
Anschluss: Flachstecker 2,8x0,5mm
Betriebsspannung: 12/14V DC oder 24/28V DC

Lieferumfang: Leuchte mit Dichtscheibe und
Befestigungsmutter.

Specification

*Housing: Plastic housing in black
with screw-fastening (screw-thread M12x0,75mm)
Mounting-hole: Ø12mm +0,2mm
Protection class: IP67
Connection: Tab terminal 2,8x0,5mm
Operating voltage: 12/14V DC or 24/28V DC*

*Content of delivery: Indicator with sealing disk
and securing nut.*

Materialien		Material	
Teil	Material	Part	Material
Gehäuse	Polycarbonat	Housing	Polycarbonate
Dichtring / Dichtscheibe	NBR 70	Seal ring / Sealing disk	NBR 70
Mutter	Messing vernickelt	Nut	Brass nickel plated
Betriebstemperatur	-30°C/+75°C	Operation Temperature	-30°C/+75°C
Lagertemperatur	-40°C/+100°C	Storage Temperature	-40°C/+100°C
Optionen		Options	
● Abweichende Anschlussmöglichkeiten		● Different connecting possibilities	

Artikel/ Part		Artikel-Text			Part-Text		
Spannung Voltage	Farbe Color	Lichtstärke Luminous Intensity	Vollwinkel Viewing Angle	Lichtstrom Luminous Flux Leuchtdichte luminous density	Strom Current	Leistung Power	Lebensdauer Life-Time
SKED12012		LED-Leuchte Ø12 ROT 12V DC IP67			LED-Indicator Ø12 RED 12V DC IP67		
12 V	 red rot	226 mcd/ 20,000 mA	130°	lm cd/m²	18 mA	216 mW	60000 h
SKED12014		LED-Leuchte Ø12 ROT 24V DC IP67			LED-Indicator Ø12 RED 24V DC IP67		
24 V	 red rot	226 mcd/ 20,000 mA	130°	lm cd/m²	17 mA	408 mW	60000 h
SKED12112		LED-Leuchte Ø12 GELB 12V DC IP67			LED-Indicator Ø12 YELLOW 12V DC IP67		
12 V	 yellow gelb	1.240 mcd/ 20,000 mA	110°	lm cd/m²	14 mA	168 mW	60000 h
SKED12114		LED-Leuchte Ø12 GELB 24V DC IP67			LED-Indicator Ø12 YELLOW 24V DC IP67		
24 V	 yellow gelb	1.240 mcd/ 20,000 mA	110°	lm cd/m²	15 mA	360 mW	60000 h
SKED12412		LED-Leuchte Ø12 BLAU 12V DC IP67			LED-Indicator Ø12 BLUE 12V DC IP67		
12 V	 blue blau	250 mcd/ 20,000 mA	110°	lm cd/m²	14 mA	168 mW	60000 h
SKED12414		LED-Leuchte Ø12 BLAU 24V DC IP67			LED-Indicator Ø12 BLUE 24V DC IP67		
24 V	 blue blau	250 mcd/ 20,000 mA	110°	lm cd/m²	15 mA	360 mW	60000 h
SKED12612		LED-Leuchte Ø12 WEISS 12V DC IP67			LED-Indicator Ø12 WHITE 12V DC IP67		
12 V	 white weiss	1.240 mcd/ 20,000 mA	110°	lm cd/m²	14 mA	168 mW	60000 h
SKED12614		LED-Leuchte Ø12 WEISS 24V DC IP67			LED-Indicator Ø12 WHITE 24V DC IP67		
24 V	 white weiss	1.240 mcd/ 20,000 mA	110°	lm cd/m²	15 mA	360 mW	60000 h
SKED12712		LED-Leuchte Ø12 UGRÜN 12V DC IP67			LED-Indicator Ø12 UGREEN 12V DC IP67		
12 V	 ugreen ugrün	860 mcd/ 20,000 mA	110°	lm cd/m²	14 mA	168 mW	60000 h
SKED12714		LED-Leuchte Ø12 UGRÜN 24V DC IP67			LED-Indicator Ø12 UGREEN 24V DC IP67		
24 V	 ugreen ugrün	860 mcd/ 20,000 mA	110°	lm cd/m²	15 mA	360 mW	60000 h

FPI

Lebensdauer: Die Lebensdauer einer LED ist definiert als Abnahme der Helligkeit auf 50% des Ausgangswertes

The life time of an LED is defined as decrease of brightness by 50% of the initial value

Technische Änderungen vorbehalten. Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.
Die angegebenen technischen Daten sind typische Durchschnittswerte.

Helligkeitswerte sofern nicht anders angegeben gemessen nach IEC127.

Wir empfehlen das Dokument mit der Einstellung "Seitengröße anpassen" zu Drucken

Wir achten bei der Entwicklung und Herstellung und beim Energieverbrauch unserer Produkte auf einen möglichst geringen Einsatz von Ressourcen.
Bitte prüfen Sie, ob es unbedingt erforderlich ist, das gesamte Dokument zu Drucken. So schonen Sie Ressourcen und unsere Umwelt.

Specifications are subject to change without notice.

The technical data are typical figures.

Photometry according to IEC127 unless otherwise indicated.

We recommend to print the document with option "Fit to Page"

*We care for environment when producing and manufacturing our products. Also we care for a low power consumption and a low consumption of resources.
Please consider environmental responsibility before printing this document*