


This drawing may not be copied, reproduced or made available to third parties in any way whatsoever without or prior written approval.



Gehäuse/ case	: Steckergehäuse, Oberteil silber, Unterteil schwarz/ plug-in case, top silver, bottom part black
Verpackung/ packaging	: Blisterverpackung inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung/ blister package incl. multilingual operating instruction
Approbation/ approval	: CE
Anzeige/ display	: Anzeige der Akkukapazität in 25% Schritten/ indicator for the battery capacity in 25% steps

Application range for inquiry AN3909UK				Allowable deviation general tolerances		Surface		Model:		Material:				
								Scale (DIN A3): 1:1		 All dimensions in mm		Weight:		
				DIN ISO 2768—m				Drawing name PhotoCam IV — UK						
				2015	Date	Name								
				Drawn by	20.10	SIT								
				Approved by										
								Drawing number		1001—0034—UK		Sheet		
								Part number						1/1
V0	---		22.10.15					SIT						
Version	Change		Date	Name	Project: xx-xxxx-xxxxx				Replaced by:		Replacement through:			