




The supplier acknowledges that, with the acceptance of the device, he is a participant in manufacturing the illustrated part in accordance with the drawings, regardless of the origin and series production. Through this statement, the manufacturer's responsibility for the material and structure will also be assumed, which could subsequently lead to an impairment of the component. Verbal agreements over and above that are not valid. Deviations from this rule must be signed by the purchaser.



Technische Daten Ladegerät/ technical data charger

Eingangsdaten/ input data	: 12V DC 1.5A
Ausgangsdaten/ output data	: 8 x 1.45V = Rundzellen AA oder AAA/ cylindrical batteries AA or AAA
USB Anschluss/ USB port	: 5V $\pm$ 5% max. 1000mA
Ladestrom/ charging current	: 8x 500mA $\pm$ 20%
Entladestrom/ discharging current	: 8x 200mA $\pm$ 20%
Vollerkennung/ battery full detection	: -dU
Erhaltungsladung/ trickle charge	: 25mA $\pm$ 20%
Entladeschlussspannung/ discharge end voltage	: 1V $\pm$ 5%
max. Spannung/ max. Voltage	: für Rundzellen/ for cylindric cells 1.75V +10%
Sicherheitstimer/ safety timer	: 8h $\pm$ 15% für Rundzellen/ for roundcells
Ausgangsschutz/ output protection	: mechanischer Verpolschutz/ mechanical reverse-connection protection
Schutzart/ protection	: IP20
Betriebstemperatur/ operating temperature	: 0°C.....+25°C
Lagertemperatur/ storage temperature	: -25°C.....+70°C
Approbation/ approval	: CE
Gehäuse/ housing	: Tischladegerät/ desktop charger
Gehäusematerial/ housing material	: ABS
Gewicht/ weight	: xxg

Technische Daten Netzteil/ technical data power supply

Eingangsdaten/ input data	: 100 – 240V AC $\pm$ 10% 50/60Hz 350mA
Ausgangsdaten/ output data	: 12V DC 1.5A
Gehäuse/ housing	: schwarzes Steckergehäuse mit weißer Bedruckung/ black plug-in housing with white printing
Gehäusematerial/ housing material	: UL94V-0



LED Anzeige/ LED indication

Laden/ charging	: rote LED leuchtet dauerhaft/ red LED lights steady
Erhaltungsladung/ trickle charge	: grüne LED leuchtet dauerhaft/ green LED lights steady
Entladen/ discharging	: LED blinkt abwechselnd rot und grün/ LED flashing alternately red and green
Fehler/ error	: LED blinkt rot/ LED flashing red

Verpackung/ package

: Blisterverpackung inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung/
blister shell incl. multilingual operating instruction

Verschlüsseltes Produktionsdatum/
date code (coded production date)



Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry ANI2510UK				Zul. Abweichung/ Allowable deviation	Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale (DIN A2): 1:1	Gewicht/Weight
				Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-m		Werkstoff/Work material, Modell-Nr.	
				2011	Datum/Date	Name	Zeichnungsname/Drawing name
				Erstellt/ Drawn by	27.10	SP	Powerline 8 UK
V3	GS removed	09.08.18	KA				
V2	date code changed and adress added	12.12.13	CF				
V1	label printig updated	30.09.13	CB				
V0	printing of the label changed	08.08.13	CB			Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number	Blatt/ Sheet 1
V0	---	06.02.13	CB			1001-0006-UK	
Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name	Ursprung/Origin	Proj. 003/04/12	Ersatz für/Replaced by	Ersatz durch/Replacement through