



Diese Zeichnung/CAD-Daten dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Ihre Benutzung ist nur für die Zwecke gestattet, für die wir sie ausdrücklich zur Verfügung gestellt haben. Die Zeichnung/CAD-Daten sind auf Verlangen jederzeit zurückzugeben. Zwischenhandlungen sind strafbar und verpflichten zum Schadenersatz. Für den Fall der Anmeldung eines Patentes oder Gebrauchsmusters bleiben alle Rechte vorbehalten. ANSMANN behält eine Patentrechtliche Weiterentwicklung. Wir behalten uns daher das Recht vor, das auf diesen Datenblatt beschriebene Produkt jederzeit ohne Vorankündigung zu verändern oder zu verbessern. / This drawing/CAD data must not be multiplied nor made accessible to third parties without our prior written consent. Any reproduction is punishable and leads to compensation. In case of application of a patent or a utility model all rights are reserved. ANSMANN pursues a policy of continuous development. Therefore we reserve the right to modify and improve at any time the product described in this data sheet without prior notice.



Technische Daten Ladegerät/ technical data charger


Eingangsdaten/
input data : 230V AC $\pm 10\%$ 4.5W
Ausgangsdaten/
output data : 2 x 2,4V = Rundzellen/ cylindrical batteries
Mignon (AA) 4 x 250mA $\pm 25\%$ (gemessen bei 240V/
Micro (AAA) 4 x 120mA $\pm 25\%$ measured at 240V)

Ausgangsschutz/
Output protection : Verpolschutz/
reverse-connect protection mechanisch/
mechanical


Ladeanzeige für Rundzellen/
charging indicator for round cells

eine LED für jeweils 2 Akkus
one LED for each 2 cells

Ladung/
charging : LED rot leuchtet
LED red lights



inkl. 4x Mignon AA Akkus Ni-MH 1300mAh /
incl. 4x Mignon AA rechargeable batteries Ni-MH 1300mAh



Isolation/
insulation : 4kV Eingang/Ausgang
primary/secondary
Schutzart/
protection : IP20
Betriebstemperatur/
operating temperature : 0°C.....+25°C
Lagertemperatur/
storage temperature : -25°C.....+50°C
Approbation/
approval : CE
Gehäuse/
case : Steckerladegerät schwarz ABS/
plug-in charger black ABS
Gewicht/
weight : 240g inkl. Akkus/
240g incl. rechargeable batteries
Verpackung/
package : Einzelverpackung, Blisterverpackung inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung/
individual package, blister package incl. multilingual manual

Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry AN0112UK				Zul. Abweichung/ Allowable deviation		Oberfläche/ Surface		Maßstab/Scale 1:1		Gewicht/Weight	
								Werkstoff/Work material, Modell-Nr.			
				2008	Datum/Date	Name		Zeichnungsname/Drawing name			
				Erstellt/ Drawn by	09.05.	SP		Smart Eco Set UK			
							Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number				Blatt/ Sheet
V1	battery capacity changed	22.02.23	KA				1101-0004-UK				1
V0	---	03.05.13	CB								
Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name	Ursprung/Origin Proj. 01/02/08			Ersatz für/Replaced by			Ersatz durch/Replacement through:	