


This drawing may not be copied, reproduced or made available to third parties in any way whatsoever without or prior written approval.



Gehäuse/ case	: Steckergehäuse, Oberteil silber, Unterteil schwarz/ plug-in case, top silver, bottom part black
Verpackung/ packaging	: Blisterverpackung inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung/ blister package incl. multilingual operating instruction
Approbation/ approval	: CE
Anzeige/ display	: Anzeige der Akkukapazität in 25% Schritten/ indicator for the battery capacity in 25% steps

Application range for inquiry AN3909UK-2				Allowable deviation general tolerances		Surface		Model:		Material:			
				DIN ISO 2768—m				Scale (DIN A3): 1:1		 All dimensions in mm		Weight:	
				2015	Date	Name		Drawing name PhotoCam IV — UK					
				Drawn by	20.10	SIT							
				Approved by									
										Drawing number		Sheet 1/1	
										Part number			1001—0034—UK—2
V0	---		28.07.16							SIT			
Version	Change		Date	Name	Project: xx-xxxx-xxxxx				Replaced by:		Replacement through:		