





Diese Zeichnung/CAD-Daten dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Ihre Benutzung ist nur für die Zwecke gestattet, für die wir sie ausdrücklich zur Verfügung gestellt haben. Die Zeichnung/CAD-Daten sind auf Verlangen jederzeit zurückzugeben. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zum Schadenersatz. Für den Fall der Anmeldung eines Patentes oder Gebrauchsmusters bleiben alle Rechte vorbehalten. ANSMANN behält eine Patente der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns daher das Recht vor, das auf diesen Datenblatt beschriebene Produkt jederzeit ohne Vorankündigung zu verändern oder zu verbessern. / This drawing/these CAD data must not be multiplied nor made accessible to third parties without our prior written consent. Any reproduction is punishable and leads to compensation. In case of application of a patent or a utility model all rights are reserved. ANSMANN pursues a policy of continuous development. Therefore we reserve the right to modify and improve at any time the product described in this data sheet without prior notice.




Technische Daten/
technical data

Eingang / input	: 100–240VAC ±10% / 50/60Hz
Ausgang / output	: 2.8V AA/AAA 500mA ±20% 5.6V AA/AAA 500mA ±20%
Erhalteladestrom/ trickle charging	: 50mA ±10%
Vollerkennung/ battery full detection	: –dU
max. Ladezeit/ max. charging time	: 8h Sicherheitstimer / safety timer
max. Spannung/ max. voltage	: 3.4V/2 Zellen/cells / 6.8V/4 Zellen/cells
Verpolschutz/ reverse–connect protection	: mechanisch/ mechanical
Betriebstemperatur/ operating temperature	: 0°C.....+25°C
Lagertemperatur/ storage temperature	: –20°C.....+40°C
Gewicht/ weight	: 225g inkl. Akkus/ incl. batteries
Gehäuse/ case	: Steckergehäuse, schwarz/silber / plug–in case, black/silver
Schutzart/protection	: IP 20
Approbation/ approval	: CE

Anzeige/ light indicator	: Duo LED	leuchtet rot/ lights red	: laden/ charge
		blinkt rot/ flash red	: Fehler/ error
		leuchtet grün lights green	: Erhaltungsladung trickle charging

inkl. 4x Mignon AA Akkus NiMH 2850mAh /
incl. 4x Mignon AA rechargeable batteries NiMH 2850mAh



Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry AN90309				Zul. Abweichung/ Allowable deviation		Oberfläche/ Surface		Maßstab/Scale 1:1		Gewicht/Weight	
								Werkstoff/Work material, Modell-Nr.			
				2009	Datum/Date	Name		Zeichnungsname/Drawing name PHOTOCAM III / UK			
				Bearbeitet/ Drawn by	07.10	PK					
V2	printing updated	31.01.18	SiT					Zeichnungsnummer/Drawing number			Blatt/ Sheet 1
V1	date code changed and adress added	13.12.13	CF					Artikelnummer/Part number			
V0	---	07.10.09	PK					5007093-UK			
Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name	Ursprung/Origin	Proj. XX/XX/XX	Ersatz für/Replaced by			Ersatz durch/Replacement through:		