

Zylindrische Geräteschutz-Sicherungseinsätze
Cylindrical miniature fuse-links

Größe Size	5 x 20 mm
Charakteristik Class	F (flink) F (quick acting)
Bemessungsspannung Rated voltage	250 V
Bemessungsausschaltvermögen Rated breaking capacity	" H " 1500 A siehe elektrische Daten see electrical data
Standard Standard	IEC 60127-2/1 EN 60127-2/1 VDE 0820-2/1
Artikel-Nummer Article-Number	179021.
Approbationen Approvals	 Referenz-Nr. Reference No. 518963 817633  UL File-Nr. UL File No. E167295

Inhalt
Contents


Abmessungen, Aufbau, Schmelzzeitgrenzwerte Dimensions, Construction, Fuse time limits	G79021-20 Rev. 0
Zeit/Strom-Kennlinien Time-/current curves	G79021-30 Rev. 0 G79021-31 Rev. 0
Elektrische Daten Electrical data	G79121-50 Rev. 1
Umweltspezifikation Environmental specification	G79021-70 Rev.0
Erläuterungen Explanations	TechDat Rev.0

Abmessungen Dimensions

Artikel-Nummer: 179021.
Article-Number:

Größe: 5 x 20 mm
Size:

Bemessungsstrom: 50 mA - 16 A
Rated current:



Aufbau Construction

Isolierrohr: Keramik / undurchsichtig
Isolations tube: Ceramic / non transparent


Kontaktkappen: Kupferlegierung, vernickelt
Contact caps: Copper alloy, nickel-plated

Kappenstempelung: $I_N < 8 \text{ A}$: $\text{ELU F } I_N \text{ H } 250 \text{ V S}$
Markings on caps: $I_N \geq 8 \text{ A}$: $\text{ELU F } I_N \text{ H } 250 \text{ V}$


Schmelzeitgrenzwerte: Fusing time limits:

Bemessungsstrom Rated current	$1,5 \times I_N$ min.	$2,1 \times I_N$ max.	$2,75 \times I_N$ min. max.	$4 \times I_N$ min. max.	$10 \times I_N$ min. max.
50 mA - 3,15 A	1 h	30 min	10 ms 2 s	3 ms 300 ms	- 20 ms
4 A - 6,3 A	1 h	30 min	10 ms 3 s	3 ms 300 ms	- 20 ms
8 A - 16 A	30 min	30 min	40 ms 20 s	10 ms 1 s	- 30 ms

Zeit/Strom-Kennlinien
Time-Current Curves



Zeit/Strom-Kennlinien
Time-Current Curves



Elektrische Daten
Electrical data

Bemessungs- strom Rated current	Spannungsfall Voltage drop @ I_N [mV]	Leistungsabgabe Power loss @ $1,5 \times I_N$ [W]	Kaltwiderstand Cold resistance Tol. $\pm 15\%$ [m Ω]	Schmelzintegral Pre-arcing i^2t -value @ $10 \times I_N$ [A ² s]	Bemessungs- Ausschaltvermögen Rated breaking capacity		Approbationen Approvals	
					AC *	DC	Ⓢ	UL
50 mA	4000	0,5	66.000	0,00022	1500A @ 250V		✓	
63 mA	3900	0,6	50.500	0,00037	1500A @ 250V		✓	
80 mA	3200	0,7	32.000	0,00073	1500A @ 250V		✓	
100 mA	2600	0,8	23.000	0,0011	1500A @ 250V		✓	
125 mA	360	0,2	2.170	0,01	1500A @ 250V		✓	
160 mA	320	0,2	1.510	0,02	1500A @ 250V		✓	
200 mA	290	0,2	1.110	0,04	1500A @ 250V		✓	✓
250 mA	280	0,3	850	0,07	1500A @ 250V		✓	✓
315 mA	230	0,3	540	0,17	1500A @ 250V		✓	✓
400 mA	650	0,9	770	0,07	1500A @ 250V	1500A @ 250V	✓	✓
500 mA	600	1,0	540	0,23	1500A @ 250V	1500A @ 250V	✓	✓
630 mA	550	1,1	345	0,031	1500A @ 250V	1500A @ 250V	✓	✓
800 mA	500	1,3	285	0,47	1500A @ 250V	1500A @ 250V	✓	✓
1 A	450	1,4	280	0,25	1500A @ 250V	1500A @ 250V	✓	✓
1,25 A	400	1,6	225	0,39	1500A @ 250V	1500A @ 250V	✓	✓
1,6 A	350	1,8	140	0,45	1500A @ 250V	1500A @ 250V	✓	✓
2 A	320	2,0	100	0,88	1500A @ 250V	1500A @ 250V	✓	✓
2,5 A	270	2,1	85	1,2	1500A @ 250V	1500A @ 250V	✓	✓
3,15 A	220	2,2	45	4,0	1500A @ 250V	1500A @ 250V	✓	✓
4 A	180	2,3	29	10	1500A @ 250V	1500A @ 250V	✓	✓
5 A	150	2,4	21	19	1500A @ 250V	1500A @ 125V	✓	✓
6,3 A	130	2,6	16	32	1500A @ 250V	1500A @ 125V	✓	✓
8 A	100	2,8	8,5	120	1500A @ 250V	1500A @ 125V		✓
10 A	100	3,0	6,9	190	1500A @ 250V	1500A @ 125V		✓
12,5 A	100	3,4	4,8	300	1000A @ 250V			
16 A	100	4,0	3,7	600	1000A @ 250V			

* mit den angegebenen Approbationen
with the indicated approvals

Grenzleistungsaufnahme des Sicherungshalters berücksichtigen
Power loss limit of the fuse-holder has to be considered

Umweltspezifikationen
Environmental specifications

Betriebstemperaturbereich
Range of operating temperature

- 55 °C bis + 125 °C
- 55 °C to + 125 °C

Lagertemperatur
Storage conditions

-25 °C bis + 70 °C, max. 80% r.h.
-25 °C to + 70 °C, max. 80% r.h.

Klimakategorie
Climatic category

55/125/21 (IEC 60068-1)

Technische Daten, Erläuterungen

Vorliegende technische Angaben basieren auf Prüfungen, welche nach den entsprechenden nationalen oder internationalen Standards in akkreditierten Prüffeldern oder im Werkslabor durchgeführt wurden. Wenn nicht anders angegeben, wurden die Daten bei einer Umgebungstemperatur von 20-25°C und ruhender Luft aufgenommen. Die Prüfungen wurden an neuen Sicherungen, ohne Vorbelastung aus dem kalten Zustand heraus durchgeführt.

Zeit/Strom-Kennlinien

Das Betriebsverhalten des Sicherungseinsatzes ist definiert in seiner Zeit/Strom-Kennlinie und wird als arithmetischer Mittelwert einer Reihe von elektrischen Prüfungen im doppel-logarithmischen Raster angetragen. Die Toleranz der Kennlinie beträgt im Allgemeinen $\pm 10\%$, für bestimmte Sicherungsreihen $\pm 7\%$. Eine gestrichelte Linie deutet an, dass der Sicherungseinsatz nicht in diesem Bereich zur Abschaltung gebracht werden darf.

Durchlassstrom-Diagramm

Das Diagramm dient zur Ermittlung des maximalen Durchlassstromes als Spitzenwert, abhängig vom jeweils möglichen prospektiven Strom. Die zu ermittelnden Werte beziehen sich auf eine Betriebsfrequenz von 50 Hz, eine höhere Frequenz führt zu niedrigeren Werten, jedoch führt eine niedrigere Frequenz zu höheren Werten des Durchlassstromes.

Schmelz- und Ausschaltintegrale

Die Angaben gelten für den strombegrenzenden Bereich der Sicherungen mit Schmelzzeiten unter 10 ms. Wenn nicht anders bezeichnet, wird das Schmelzintegral als Mindestwert und das Ausschaltintegral als Maximalwert angegeben. Die Werte des Ausschaltintegrals werden meist bei der Bemessungsspannung des Sicherungseinsatzes angegeben. Niedrigere Betriebsspannungen führen zu kleineren Werten des Ausschaltintegrals. Typischerweise werden für Geräteschutzsicherungseinsätze die Integralwerte bei 10fachem Bemessungsstrom angegeben.

Leistungsabgabe

Leistung, die unter festgelegten Bedingungen in einem mit seinem Bemessungsstrom belasteten Sicherungseinsatz umgesetzt wird. Die in den Unterlagen angegebenen Werte können sich von tatsächlich gemessenen Werten u.U. deutlich unterscheiden, da die unterschiedlichen Installationsgegebenheiten nicht berücksichtigt werden. Für Geräteschutzsicherungen wird die Leistungsabgabe beim kleinen Prüfstrom (z.B. beim 1,5fachen Bemessungsstrom) angegeben.

Die in dieser Unterlage beschriebenen Sicherungen wurden entwickelt, um als Bauteil einer Maschine oder Gesamtanlage sicherheitsrelevante Funktionen zu übernehmen. Ein sicherheitsrelevantes System enthält in der Regel Meldegeräte, Sensoren, Auswerteeinheiten und Konzepte für sichere Abschaltungen. Die Sicherstellung einer korrekten Gesamtfunktion liegt im Verantwortungsbereich des Herstellers einer Anlage oder Maschine. Die SIBA GmbH & Co. KG sowie ihre Vertriebsbüros (im Folgenden "SIBA") sind nicht in der Lage, alle Eigenschaften einer Gesamtanlage oder Maschine, die nicht durch SIBA konzipiert wurde, zu garantieren.

Wenn ein Produkt ausgewählt wurde, sollte es vom Anwender in allen vorgesehenen Applikationen geprüft werden.

SIBA übernimmt auch keine Haftung für Empfehlungen, die durch die vorliegende Beschreibung gegeben bzw. impliziert werden. Aufgrund der Beschreibung können keine, über die allgemeinen SIBA-Lieferbedingungen hinausgehenden Garantie-, Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche abgeleitet werden.

Technical data, explanations

These technical data are based on tests, which were accomplished to the appropriate national or international standards in accredited test laboratories or in the company laboratory. If not otherwise indicated, the data were acquired with an ambient temperature of 20-25°C in calm air. The tests were done with new fuse-links, without preloading and from cold condition.

Time-current characteristics

The operational behaviour of the fuse-link is defined in its time-current characteristic and given as an arithmetic average value of a set of electrical tests in a double-logarithmic diagram. The general tolerance of the characteristic is $\pm 10\%$, or, for certain fuse types $\pm 7\%$. A broken line indicates that the fuse-link is not able to interrupt overcurrents in this range.

Cut-off current diagram

The diagram serves to determine the maximum cut-off current as peak value, depending on the possible prospective current. Determined values, refer to an operating frequency of 50 cycles. A higher frequency leads to lower values of cut-off current. However, lower frequencies lead to higher values.

Melting and Operating Integrals

This data apply to the current limiting range of the fuse-link with fusing times lower than 10 ms. If not specially designated, the melting integral is given as a minimum value and the operating integral is indicated as a maximum value. The values of the operating integral are usually indicated for the rated voltage of the fuse-link. Lower load voltages lead to smaller values of the operating-integral. Typically for miniature fuses the integral values are indicated at 10 times rated current.

Power dissipation and Power loss

The loss of power, which is converted by the fuse-link loaded with its rated current under specified conditions. Indicated document values can possibly differ remarkable from actual measured values, as different installation conditions are not considered. For miniature fuses, the power loss is given at the non-fusing current (e.g. 1.5 times rated current).

Fuse-links described in this document were developed to take over safety relevant functions as a part of a machine or complete installation. A safety-relevant system usually contains signalling devices, sensors, evaluation units and concepts for safe disconnection. The guarantee and responsibility of correct overall function lies with the manufacturer of the installation or machine. SIBA GmbH & Co. KG and their sales offices (in the following "SIBA") are not able to guarantee all features of a complete installation or machine, which was not designed by SIBA.

Once a product has been selected, it should be tested by the user in all possible applications.

SIBA will not accept any liability for recommendations, which are given, or respectively implied, by the present description. Due to the description no guarantee, warranty or liability claims can be derived beyond the general SIBA delivery terms.