

# PRODUKTDATENBLATT

## LED STAR STICK 75 FR 10 W/2700K E14

**LED STAR STICK | LED-Lampen, klassische Stabform**



### ANWENDUNGSGEBIETE

- Wohnräume, speziell wenn die Lampe sichtbar ist
- Überall wo kompakte, effiziente Lampen benötigt werden
- Bei hohen Anforderungen an die Lebensdauer und Schaltfestigkeit

### PRODUKTVORTEILE

- Geringer Energieverbrauch
- Formschönes Lampendesign

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED-Alternative zu konventionellen Lampen
- Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex  $R_a: \geq 80$ ; konstanter Farbort
- Quecksilberfreie Lampen



## TECHNISCHE DATEN

## Elektrische Daten

Bemessungsleistung	10,00 W
Nennleistung	10,00 W
Nennspannung	220...240 V
Max. Anz. Lampen an Sicherungsa 10 A (B)	135
Max. Anz. Lampen an Sicherungsaut. 16 A (B)	216
Betriebsfrequenz	50...60 Hz
Netzleistungsfaktor $\lambda$	> 0,50
Leistungsaufnahme der herkömm. Lampe	75 W


## Photometrische Daten

Bemessungslichtstrom	1050 lm
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	0,70
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Farbtemperatur	2700 K
Lichtstrom	1050 lm
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Standardabweichung des Farbabgleichs	≤6 sdcM
Nennlichtstrom	1050 lm
Bemessungsfarbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex Ra	≥80

## Lichttechnische Daten

Aufwärmzeit (60 %)	< 0,50 s
Startzeit	< 0,5 s

## Abmessungen &amp; Gewicht



Gesamtlänge	115,0 mm
-------------	----------

Durchmesser	37,2 mm
Außenkolben	-
Länge	115,0 mm

#### Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Maximale Temperatur am Messpunkt $t_c$	90 °C

#### Lebensdauer

Nennlebensdauer	15000 h
Bemessungslampenlebensdauer	15000 h
Anzahl der Schaltzyklen	100000
Lichtstromerhalt am Nutzlebensdauerende	0,70

#### Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	E14
Quecksilberfrei	Ja
WEEE-Piktogramm anzeigen	Ja
Anmerkung zum Produkt	Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe/Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen.
Quecksilbergehalt	0,0 mg

#### Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
---------	------


#### Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	A+
Energieverbrauch	10 kWh/1000h

#### Klassifikationen

Bestellnummer	LEDSSTICK75 10W
---------------	-----------------

## Lichtverteilung



## LVK Polar

### VERPACKUNGSEINFORMATIONEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075125742	Blister 1	45 mm x 140 mm x 120 mm	58,00 g	0.76 dm <sup>3</sup>
4058075125759	Versandschachtel 6	285 mm x 153 mm x 136 mm	614,00 g	5.93 dm <sup>3</sup>
4058075428386	Faltschachtel 1	41 mm x 49 mm x 155 mm	53,00 g	0.31 dm <sup>3</sup>
4058075428393	Versandschachtel 10	226 mm x 111 mm x 131 mm	616,00 g	3.29 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

### HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.