

# PRODUKTDATENBLATT

## SMART + WIFI PLANON 600X600

**SMART + TUNABLE WHITE | Rahmenlose Panelleuchten mit WiFi-Technologie**

---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Innenraumanwendungen
- Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer



---

### PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation
- 

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Steuerung über LEDVANCE SMART + App (ab Android 6.0) oder Apple Home App (ab iOS 10)
- Dimmbar
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 3.000...6.500 K
- Netzwerkprotokoll: WiFi



**TECHNISCHE DATEN****Elektrische Daten**


<b>Nennleistung</b>	40,00 W
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz
<b>Betriebsart</b>	Netzspannung

**Photometrische Daten**

<b>Farbtemperatur</b>	3000...6500 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	>80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Tunable White
<b>Lichtausbeute</b>	85 lm/W
<b>Lichtstrom</b>	3400 lm

**Lichttechnische Daten**

<b>Ausstrahlungswinkel</b>	110 °
----------------------------	-------

**Abmessungen & Gewicht**

<b>Produktgewicht</b>	4350,00 g
<b>Länge</b>	596,0 mm
<b>Breite</b>	596,0 mm
<b>Höhe</b>	69,0 mm

**Farben & Materialien**

<b>Produktfarbe</b>	Weiß
<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Material Abdeckung</b>	Polymethylmethacrylat (PMMA)
<b>Material der lichtemittierenden Fläche</b>	PMMA
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß

## Temperaturen &amp; Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

## Lebensdauer

<b>Anzahl der Schaltzyklen</b>	15000
--------------------------------	-------

## Zusätzliche Produktdaten

<b>Anmerkung zum Produkt</b>	Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durch Einschalten des Produktes für drei Sekunden, Ausschalten für ebenfalls drei Sekunden und fünfmaliger Wiederholung dieses Vorgangs.
<b>Montageort</b>	Decke
<b>Montageart</b>	Anbau

## Einsatzmöglichkeiten

<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Anschlussart</b>	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)
<b>Kompatible Smart-Home-Technologie</b>	Wifi

## Zertifikate &amp; Standards

<b>Normen</b>	CE/EAC/REACH/RoHS
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart</b>	IP20

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Tragbügel enthalten
- Inklusive Montageschrauben und Dübel
- Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System
- Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich

## VERPACKUNGSINFORMATIONEN

<b>Produkt-Code</b>	<b>Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)</b>	<b>Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)</b>	<b>Gewicht brutto</b>	<b>Volumen</b>
4058075484436	Faltschachtel 1	632 mm x 95 mm x 636 mm	4861,00 g	38.19 dm <sup>3</sup>
4058075484443	Versandschachtel 3	649 mm x 302 mm x 669 mm	16048,00 g	131.12 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.