



TRAFO SPK 003.....

Baugrösse / Size : EI 20 / 7

Nennleistung
Power Rating

0,35 VA



Kurzschlussfest
Zweikammer Wicklung
Vakuumvergossen
Prüfzeichen:

Short Circuit Proof
Split Bobin
Potted under Vacuum
Approvals:


VDE 0570, EN 61558 UL - CSA 1585 Class2 und Class3 (File 120 326)

Ansicht :


Bauteilseite

Layout :



Top View



Layout 20A



Layout 20B



- Pin Anschluß
- ⊗ Pin blind
- Kein Pin

Connected
No Connected
No Pin

Technische Änderungen vorbehalten !

Artikel Nr. Part Number	Primär Primary		Sekundär 1 Secondary 1			Sekundär 2 Secondary 2			Layout	Prüfzeichen Approvals			
	50-60Hz	PIN	Nenn Rated Volt	Leerlauf No Load Volt	Nenn Rated mA	Nenn Rated Volt	Leerlauf No Load Volt	Nenn Rated mA	Bild Figure	VDE	UL 1585	CSA	CE
00304	230	1 - 4	4,0	7,2	88				20A	ja	ja	ja	ja
00306	230	1 - 4	6,0	10,8	58				20A	ja	ja	ja	ja
00309	230	1 - 4	9,0	16,2	39				20A	ja	ja	ja	ja
00312	230	1 - 4	12,0	21,6	29				20A	ja	ja	ja	ja
00315	230	1 - 4	15,0	27,0	23				20A	ja	ja		ja
00318	230	1 - 4	18,0	32,4	19				20A	ja	ja		ja
00324	230	1 - 4	24,0	43,2	15				20A	ja	ja		ja
00304-10000	115	1 - 4	4,0	7,2	88				20A	ja	ja	ja	ja
00306-10000	115	1 - 4	6,0	10,8	58				20A	ja	ja	ja	ja
00309-10000	115	1 - 4	9,0	16,2	39				20A	ja	ja	ja	ja
00312-10000	115	1 - 4	12,0	21,6	29				20A	ja	ja	ja	ja
00315-10000	115	1 - 4	15,0	27,0	23				20A	ja	ja		ja
00318-10000	115	1 - 4	18,0	32,4	19				20A	ja	ja		ja
00324-10000	115	1 - 4	24,0	43,2	15				20A	ja	ja		ja
0030404	230	1 - 4	4,0	7,2	43	4,0	7,2	43	20B				ja
0030606	230	1 - 4	6,0	10,8	29	6,0	10,8	29	20B				ja
0030909	230	1 - 4	9,0	16,2	19	9,0	16,2	19	20B				ja
0031212	230	1 - 4	12,0	21,6	15	12,0	21,6	15	20B				ja
0031515	230	1 - 4	15,0	27,0	12	15,0	27,0	12	20B				ja
0031818	230	1 - 4	18,0	32,4	10	18,0	32,4	10	20B				ja
0032424	230	1 - 4	24,0	43,2	7	24,0	43,2	7	20B				ja



SPITZNAGEL GMBH Transformatoren D78609 Tunningen / Germany