

QTi 1X35/49/80 GII

QUICKTRONIC INTELLIGENT | EVG für LL 16 mm



Anwendungsgebiete

- Notbeleuchtungsanlagen gem. EN 50172 / DIN VDE 0108-100
- Industrie
- Großraumbüros, Korridore oder Lagerräume
- Öffentliche Gebäude
- Sporthallen und Fabriken
- Lichtbänder
- Geeignet für Notbeleuchtung (DC-Betrieb)
- Modernisierung bestehender Anlagen

Produktvorteile

- Lange Lampenlebensdauer
- Hohe Schaltfestigkeit
- Automatische Wiedereinschaltung nach Lampenwechsel
- Perfekter Lampenwarmstart für Anwendungen mit Bewegungsmelder
- VDE/VDE EMV-zertifiziertes System
- Höchste Energieeffizienz durch Cut-off-Technologie

Produkteigenschaften

- Versorgungsspannung: 220...240 V
- Netzspannung: 198...264 V
- Netzfrequenz: 0 Hz, 50...60 Hz
- Lampenstart mit optimaler Wendelvorheizung
- Lebensdauer: > 100.000 h (bei T = 65 °C an T_c)
- Energie-Effizienz-Index EEI: A2 BAT
- Automatische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt und am Lampenlebensende (EoL T.2)
- Sicherheit: nach EN 61347-2-3
- Lampenbetrieb: nach EN 60929

Technische Daten

Elektrische Daten

Eingangsspannung	198...264 V
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
DC-Spannung	176...276 V
Betriebsfrequenz	42...85 kHz
Max. Anz. EVG an Sicherungsautomat 10 A	8 ¹⁾
Max. Anz. EVG an Sicherungsautomat 16 A	13 ¹⁾


¹⁾ Typ B

Lichttechnische Daten

Startzeit	1.0 s ¹⁾
-----------	---------------------

¹⁾ If there is a temporary interruption in the power supply (< 0.5 s), the lamp will start within 0.3 s

Abmessungen & Gewicht



Produktgrafik

Länge	360.0 mm
Breite	30.0 mm
Höhe	21.0 mm
Lochmaßabstand Länge	350.0 mm
Produktgewicht	240.00 g

Temperaturen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 °C
----------------------------	--------------

Produktdatenblatt

Lebensdauer

EVG Lebensdauer	100000 h ¹⁾
------------------------	------------------------

¹⁾ At tcase = 65°C am Tc-Punkt / 10 % Ausfallrate

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Geeignet für Leuchten mit Schutzklasse	I / II
Sicherheitsabschaltung bei Lampen-EOL	EOL T.2

Zertifikate & Standards

Prüfzeichen - Zulassung	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / CE
EEI – Energieeffizienzklasse	A2 BAT
Normen	gem. EN 61347-2-3/gem. EN 60929/gem. EN 55015:2006 + A1:2007/gem. EN 61000-3-2/gem. EN 61547

Downloads

Datei	
	Anhang TI ATi QT <i>i</i> 1X354980 GII (G+GB)
	Anhang TI Frequent switching Quicktronic
	Produktdatenblatt ECG lifetime - QUICKTRONIC non DIM
	Familiendatenblatt Family data sheet QT <i>i</i> GII
	Zertifikate EMC-Marks approval
	Zertifikate ENEC-Marks approval
	Zertifikate INOTEC
	Zertifikate Hersteller-Erklärung LampenEVG-Kombinationen Schalthäufigkeit
	Konformitätserklärungen Declaration of conformity
	CAD Daten 3-dim QT <i>i</i> GII
	CAD Daten 3-dim QT <i>i</i> GII
	CAD-Daten PDF

Produktdatenblatt

QTi GII

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Volumen	Gewicht brutto
4008321383372	QTi 1X35/49/80 GII	Versandschachtel 20	165 mm x 98 mm x 392 mm	6.34 dm³	5019.99 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Lampe-EVG Kombination (System)

Produkt-Bezeichnung	Lampengruppe	Benennungsleistung + Verlustleistung	Nennstrom	Lichtstrom bei 35°C	Anzahl Brennstellen
QTi 1x35/49/80 GII	DULUX L 26 W HE	30.00 W	0.13 A	2600 lm	1
	DULUX L 28 W HE	31.00 W	0.14 A	2700 lm	1
	DULUX L 55 W CONSTANT	59.00 W	0.26 A	4800 lm	1
	DULUX L 55 W XT	59.00 W	0.26 A	4800 lm	1
	DULUX L 55 W	59.00 W	0.26 A	4800 lm	1
	DULUX L 80 W CONSTANT	85.00 W	0.38 A	6000 lm	1
	DULUX L 80 W	85.00 W	0.38 A	6000 lm	1
	FC 55 W	59.00 W	0.26 A	4200 lm	1
	HE 13 W ES	15.00 W	0.07 A	1150 lm	1
	HE 14 W	16.00 W	0.08 A	1275 lm	1
	HE 19 W ES	22.00 W	0.10 A	1800 lm	1
	HE 21 W	25.00 W	0.11 A	1900 lm	1
	HE 28 W	33.00 W	0.15 A	2700 lm	1
	HE 32 W ES	36.00 W	0.16 A	3150 lm	1
	HE 35 W XT	38.00 W	0.17 A	3300 lm	1
	HE 35 W	38.00 W	0.17 A	3300 lm	1
	HO 45 W ES	48.00 W	0.21 A	4300 lm	1
	HO 49 W CONSTANT	53.00 W	0.24 A	4450 lm	1
	HO 49 W	53.00 W	0.24 A	4300 lm	1
	HO 73 W ES	79.00 W	0.34 A	6150 lm	1

Produktdatenblatt

Produkt-Bezeichnung	Lampengruppe	Benennungsleistung + Verlustleistung	Nennstrom	Lichtstrom bei 35°C	Anzahl Brennstellen
	HO 80 W CONSTANT	85.00 W	0.38 A	6800 lm	1
	HO 80 W XT	85.00 W	0.38 A	6150 lm	1
	HO 80 W	85.00 W	0.38 A	6150 lm	1