



M12 Steckverbinder A-Kodierung

M12 connectors A-coded



Kabelsteckverbinder

- Geschirmte und ungeschirmte Ausführungen
- Konfektionierbar und am Kabel angespritzt
- Gewindeverriegelung M12x1
- Schraub-/Käfigzug-/Schneidklemmanschluss
- Schirmkontaktierung über Schirmring/Irisfeder
- UL Ausführungen
- 2m und 5m Kabellänge (PVC und PUR)
- Weitere Kabellängen ab 200 Stück auf Anfrage
- Schutzart IP67/IP68 ¹⁾
- Transparentes Gehäuse für Leiterplatte mit LED

Cable Connector

- Shielded and not shielded versions
- Assembly possible and moulded versions
- Thread locking M12x1
- Screw-/wire clamp-/IDT connection
- Shield connection with shield ring/iris type spring
- UL versions
- Cable length 2m and 5m (PVC and PUR)
- Further cable length upon request, 200 pieces up
- Degree of protection IP67/IP68 ¹⁾
- Transparent housing for PCB with LED



Kabelstecker schirmbar,
Schirmring
Male cable connector shieldable,
shielding ring

Winkelstecker schirmbar,
Schirmring
Male angled connector shieldable,
shielding ring

Kabelstecker mit Käfigzugfederanschluß
Male cable connector with wire clamp
connection

Duostecker
Duo connector

Kabeldose mit Schneidklemmanschluß
Female cable connector with IDT
connection

Winkeldose mit LED
Female angled connector with LED



Sensorsteckverbinder Serie 713 · Schraubklemmanschluss

Sensor connectors series 713 · Screw clamp connection

Bezeichnung
DescriptionAbbildung
Figure




Kabelstecker, Kunststoffverriegelung, Schraubklemmanschluss
Male cable connector, plastic locking system, screw termination



Kabelstecker, Metallverriegelung, Schraubklemmanschluss, Lötanschluss bei 12 pol
Male cable connector, metal locking system, screw termination, solder termination on 12 pol



Kabelstecker, Edelstahl-Gewindeverriegelung, Kontaktoberfläche Gold, Schraubklemmanschluss
Male cable connector, stainless steel locking system, contact surface gold, screw termination

Maßzeichnung
DrawingBestell-Nr.
Ordering-No.

Polzahl Contacts	Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm)	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	4-6	99-0429-43-04
	6-8	99-0429-57-04
5	4-6	99-0437-43-05
	6-8	99-0437-57-05

Polzahl Contacts	Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm)	Bestell-Nummer Ordering-Number
3	4-6	99-0429-07-04
	6-8	99-0429-158-04
4	2,5-3,5	99-0429-314-04
	4-6	99-0429-14-04
5	6-8	99-0429-12-04
	4-6	99-0437-14-05
8	6-8	99-0437-12-05
	6-8	99-0487-12-08
12	6-8	99-0491-12-12

Polzahl Contacts	Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm)	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	4-6	99-0429-82-04
	6-8	99-0429-282-04
5	4-6	99-0437-82-05
	6-8	99-0437-282-05
8	6-8	99-0487-282-08

Technische Daten
Specifications

Polzahl	3	4	5	8	12	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	schraub/screw					Connector locking system
Anschlussart	schrauben/screw				löten/solder	Termination
Anschlussquerschnitt	schrauben/screw max. 0,75 mm ² (max. AWG 18)			schrauben/screw max. 0,5 mm ² (max. AWG 20)	löten/solder max. 0,25 mm ² (max. AWG 24)	Wire gauge
Kabeldurchlass	2,5-3,5 mm, 4-6 mm, 6-8 mm					Cable outlet
Schutzart	IP 67					Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	Optaloy/optaloy > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles, Gold/gold > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles					Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C					Upper temperature
Untere Grenztemperatur	- 25 °C					Lower temperature
Bemessungsspannung	250 V	250 V	125 V	60 V	30 V	Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	2500 V	2500 V	1500 V	800 V	500 V	Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	3					Pollution degree
Überspannungskategorie	II					Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	III					Material group
Bemessungsstrom (40°C)	4 A			2 A	1 A	Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand	≤ 8 mΩ (Optaloy/optaloy), ≤ 3 mΩ (Gold/gold)					Contact resistance
Material Kontakt	CuZn (Messing/brass)					Material of contact
Kontaktoberfläche	CuSnZn (Optaloy/optaloy), Au (Gold/gold), Edelstahl-Version/stainless steel version			Au (Gold/gold)		Contact plating
Material Kontaktkörper	PA					Material of contact body
Material Gehäuse	PA					Material of housina

Sensorsteckverbinder Serie 713 · Schraubklemmanschluss

Sensor connectors series 713 · Screw clamp connection

Bezeichnung
Description

Abbildung
Figure




Duo-Kabelstecker, Kunststoffverriegelung, Schraubklemmanschluss
Male cable duo connector, plastic locking system, screw termination

Duo-Kabelstecker, Metallverriegelung, Schraubklemmanschluss
Male cable duo connector, metal locking system, screw termination

Duo-Kabelstecker, Edelstahl-Gewindeverriegelung, Schraubklemmanschluss, Kontaktoberfläche Gold
Male cable duo connector, stainless steel locking system, screw termination, contact surface gold



Maßzeichnung
Drawing



Bestell-Nr.
Ordering-No.

Polzahl Contacts	Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm)	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	Ø 4-5mm oder Ø 4-5mm 2 cables Ø 2,1-3mm or Ø 2,1-3mm	99-0429-142-04
5	2 Kabel Ø 2,1-3mm 2 cables Ø 2,1-3mm	99-0437-142-05

Polzahl Contacts	Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm)	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	Ø 4-5mm oder Ø 4-5mm 2 cables Ø 2,1-3mm or Ø 2,1-3mm	99-0429-186-04
5	2 Kabel Ø 2,1-3mm 2 cables Ø 2,1-3mm	99-0437-186-05
8	2 Kabel Ø 2,1-3mm 2 cables Ø 2,1-3mm	99-0487-186-08

Polzahl Contacts	Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm)	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	Ø 4-5mm oder Ø 4-5mm 2 cables Ø 2,1-3mm or Ø 2,1-3mm	99-0429-287-04
5	2 Kabel Ø 2,1-3mm 2 cables Ø 2,1-3mm	99-0437-287-05
8	2 Kabel Ø 2,1-3mm 2 cables Ø 2,1-3mm	99-0487-287-08

Technische Daten
Specifications

Polzahl	4	5	8	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	schraub/screw			Connector locking system
Anschlussart	schrauben/screw			Termination
Anschlussquerschnitt	max. 0,75 mm ² (max. AWG 18)			Wire gauge
Kabeldurchlass	-			Cable outlet
Schutzart	IP 67			Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	Optaloy/optaloy > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles, Gold/gold > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles			Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C			Upper temperature
Untere Grenztemperatur	- 25 °C			Lower temperature
Bemessungsspannung	250 V (125 V)	125 V	60 V	Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	2500 V	1500 V	800 V	Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	3			Pollution degree
Überspannungskategorie	II			Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	III			Material group
Bemessungsstrom (40 °C)	4 A			Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand	≤ 8 mΩ (Optaloy/optaloy), ≤ 3 mΩ (Gold/gold)			Contact resistance
Material Kontakt	CuZn (Messing/brass)			Material of contact
Kontaktoberfläche	CuSnZn (Optaloy/optaloy), Au (Gold/gold)			Contact plating
Material Kontaktkörper	PA			Material of contact body
Material Gehäuse	PA			Material of housing

Sensorsteckverbinder Serie 713 · Schraubklemmanschluss

Sensor connectors series 713 · Screw clamp connection

Bezeichnung
DescriptionAbbildung
Figure




Kabelstecker, schirmbar, Schraubklemmanschluss,
Schirmringversion, Lötanschluss bei 12 pol
Male cable connector, shieldable, screw termination,
version with shielding ring, solder termination on 12 pol



Kabelstecker schirmbar, Schraubklemmanschluss, Irisfeder
Male cable connector, shieldable, screw termination, iris
type spring



Kabelstecker, schirmbar, Schraubklemmanschluss,
Schirmringversion, Edelstahlausführung
Male cable connector, shieldable, screw termination,
shielding ring, stainless steel version

Maßzeichnung
DrawingBestell-Nr.
Ordering-No.

Polzahl Contacts	Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm)	Bestell-Nummer Ordering-Number	Polzahl Contacts	Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm)	Bestell-Nummer Ordering-Number	Polzahl Contacts	Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm)	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	4-6	99-1429-814-04	4	5-8	99-1431-814-04	4	6-8	99-1429-992-04
	6-8	99-1429-812-04						
5	4-6	99-1437-814-05	5	5-8	99-1439-814-05	5	6-8	99-1437-992-05
	6-8	99-1437-812-05						
8	6-8	99-1487-812-08	8	5-8	99-1489-814-08	5	6-8	99-1437-992-05
12	6-8	99-1491-812-12		8-9	99-1489-812-08			

Technische Daten
Specifications

Polzahl	4	5	8	12	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	schraub/screw				Connector locking system
Anschlussart	schrauben/screw			löten/solder	Termination
Anschlussquerschnitt	schrauben/screw max. 0,75 mm² (max. AWG 18)		schrauben/screw max. 0,5 mm² (max. AWG 20)	löten/solder max. 0,25 mm² (max. AWG 24)	Wire gauge
Kabeldurchlass	4-6 mm, 5-8 mm, 6-8 mm				Cable outlet
Schutzart	IP 67				Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles				Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C				Upper temperature
Untere Grenztemperatur	- 25 °C				Lower temperature
Bemessungsspannung	250 V	125 V	60 V	30 V	Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	2500 V	1500 V	800 V	500 V	Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	3				Pollution degree
Überspannungskategorie	II				Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	II				Material group
Bemessungsstrom (40°C)	4 A		2 A	1 A	Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ (Gold/gold)				Contact resistance
Material Kontakt	CuZn (Messing/brass)				Material of contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)				Contact plating
Material Kontaktkörper	PA				Material of contact body
Material Gehäuse	Zink Druckguss vernickelt, Edelstahl 1.4404/zinc diecasting nickel plated, stainless steel 1.4404				Material of housing

Sensorsteckverbinder Serie 713 · Käfigzugfederanschluss

Sensor connectors series 713 · Wire clamp connection

Bezeichnung Description

Abbildung Figure

Kabelstecker mit Käfigzugfederanschluss
Male cable connector with wire clamp connection






Kabelstecker schirmbar, Käfigzugfederanschluss,
Schirmringversion
Male cable connector shieldable, with wire clamp connection,
version with shielding ring



Kabelstecker schirmbar, Käfigzugfederanschluss, Irisfeder
Male cable connector shieldable, wire clamp connection, iris
type spring



Maßzeichnung Drawing



Bestell-Nr. Ordering-No.

Polzahl Contacts	Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm)	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	4-6	99-0525-14-04
	6-8	99-0525-12-04
5	4-6	99-0537-14-05
	6-8	99-0537-12-05

Polzahl Contacts	Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm)	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	4-6	99-1525-814-04
	6-8	99-1525-812-04
5	4-6	99-1537-814-05
	6-8	99-1537-812-05

Polzahl Contacts	Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm)	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	5-8	99-1527-814-04
5	5-8	99-1539-814-05

Technische Daten Specifications


Polzahl	4	5	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	Schraub/Screw		Connector locking system
Anschlussart	Käfigzugfeder/wire clamp		Termination
Anschlussquerschnitt	Käfigzugfeder/wire clamp max. 0,5 mm ² (max. AWG 20)		Wire gauge
Kabeldurchlass	4-6 mm, 5-8 mm, 6-8 mm		Cable outlet
Schutzart	IP 67		Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	Gold/gold > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles		Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C		Upper temperature
Untere Grenztemperatur	- 25 °C		Lower temperature
Bemessungsspannung	250 V	125 V	Rated voltage
Bemessungsstoßspannung	2500 V	1500 V	Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	3		Pollution degree
Überspannungskategorie	II		Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	III		Material group
Bemessungsstrom (40 °C)	4 A		Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ (Gold/gold)		Contact resistance
Material Kontakt	CuSn (Bronze/bronze)		Material at contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold geschirmt/gold shielded)		Contact plating
Material Kontaktkörper	PA		Material of contact body
Material Gehäuse	Zink Druckguss vernickelt, PA/zinc diecasting nickel plated, PA		Material of housing

Sensorsteckverbinder Serie 713 · Schneidklemmanschluss

Sensor connectors series 713 · IDT connection

Bezeichnung
Description

Kabelstecker mit Schneidklemmanschluss,
Kontaktfläche Gold
Male cable connector with IDT connection,
contact surface gold

Abbildung
FigureMaßzeichnung
DrawingBestell-Nr.
Ordering-No.

Polzahl Contacts	Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm)	Bestell-Nummer Ordering-Number	Polzahl Contacts	Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm)	Bestell-Nummer Ordering-Number	Polzahl Contacts	Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm)	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	0,14-0,34 mm ² 3,5-6	99-0527-14-04						
	0,34-0,75 mm ² 4-8	99-0527-12-04						

Technische Daten
Specifications

Polzahl	4	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	Schraub/Screw	Connector locking system
Anschlussart	Schneidklemm/IDT connection	Termination
Anschlussquerschnitt	0,14 mm ² -0,75 mm ² (AWG 26-18)	Wire gauge
Kabeldurchlass	3,5-8 mm	Cable outlet
Schutzart	IP 67	Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	Gold/gold > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles	Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 80 °C	Upper temperature
Untere Grenztemperatur	- 25 °C	Lower temperature
Bemessungsspannung	250 V	Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	2500 V	Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	3	Pollution degree
Überspannungskategorie	II	Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	III	Material group
Bemessungsstrom (40 °C)	4 A	Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ (Gold/gold)	Contact resistance
Material Kontakt	CuZn (Messing/brass)	Material of contact
Kontaktfläche	Au (Gold/gold)	Contact plating
Material Kontaktkörper	PA	Material of contact body
Material Gehäuse	CuZn vernickelt, PA/CuZn nickel plated, PA	Material of housing

Sensorsteckverbinder Serie 713 · Schraubklemmanschluss

Sensor connectors series 713 · Screw clamp connection

Bezeichnung
Description

Abbildung
Figure

Winkelstecker, Kunststoffverriegelung, Schraubklemmanschluss
Male angled connector, plastic locking system, screw termination






Winkelstecker, Metallverriegelung, Schraubklemmanschluss, Lötanschluss bei 12 pol
Male angled connector, metal locking system, screw termination, solder termination on 12 pol



Winkelstecker, Edelstahl-Gewindeverriegelung, Schraubklemmanschluss, Kontaktoberfläche Gold
Male angled connector, stainless steel locking system, screw termination, contact surface gold



Maßzeichnung
Drawing



Bestell-Nr.
Ordering-No.

Polzahl Contacts	Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm)	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	4-6	99-0429-44-04
5	4-6	99-0437-44-05
4 transparent transparent	4-6	99-0429-20-04

Polzahl Contacts	Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm)	Bestell-Nummer Ordering-Number
3	4-6	99-0429-27-04
	6-8	99-0429-161-04
4	2,5-3,5	99-0429-324-04
	4-6	99-0429-24-04
	6-8	99-0429-52-04
5	4-6	99-0437-24-05
	6-8	99-0437-52-05
12	6-8	99-0491-52-12



Polzahl Contacts	Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm)	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	4-6	99-0429-92-04
	6-8	99-0429-292-04
5	4-6	99-0437-92-05
	6-8	99-0437-292-05

Technische Daten
Specifications

Polzahl	3	4	5	12	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	schraub/screw				Connector locking system
Anschlussart	schrauben/screw			löten/solder	Termination
Anschlussquerschnitt	schrauben/screw max. 0,75 mm ² (max. AWG 18)			löten/solder max. 0,25 mm ² (max. AWG 24)	Wire gauge
Kabeldurchlass	4-6 mm, 6-8 mm				Cable outlet
Schutzart	IP 67				Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	Optaloy/optaloy > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles, Gold/gold > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles				Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C				Upper temperature
Untere Grenztemperatur	- 25 °C				Lower temperature
Bemessungsspannung	250 V		125 V	30 V	Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	2500 V		1500 V	500 V	Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	3				Pollution degree
Überspannungskategorie	II				Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	II				Material group
Bemessungsstrom (40 °C)	4 A			1 A	Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand	≤ 8 mΩ (Optaloy/optaloy), ≤ 3 mΩ (Gold/gold)				Contact resistance
Material Kontakt	CuZn (Messing/brass)				Material at contact
Kontaktoberfläche	CuSnZn (Optaloy ungeschirmt/optaloy not shielded), Au (Gold/gold)				Contact plating
Material Kontaktkörper	PA				Material of contact body
Material Gehäuse	PBT				Material of housing

Sensorsteckverbinder Serie 713 · Schraubklemmanschluss

Sensor connectors series 713 · Screw clamp connection

Bezeichnung
DescriptionDuo-Winkelstecker, Kunststoffverriegelung, Schraubklemmanschluss
Male angled duo connector, plastic locking system, screw connectionAbbildung
FigureDuo-Winkelstecker, Metallverriegelung, Schraubklemmanschluss
Male angled duo connector, metal locking system, screw connectionMaßzeichnung
DrawingBestell-Nr.
Ordering-No.

Polzahl Contacts	Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm)	Bestell-Nummer Ordering-Number	Polzahl Contacts	Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm)	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	2 Kabel Ø 4-5mm 2 cables Ø 4-5mm	99-0429-162-04	4	2 Kabel Ø 4-5mm 2 cables Ø 4-5mm	99-0429-286-04
5	2 Kabel Ø 2,1-3mm 2 cables Ø 2,1-3mm	99-0437-162-05	5	2 Kabel Ø 2,1-3mm 2 cables Ø 2,1-3mm	99-0437-286-05

Technische Daten
Specifications

Polzahl	4	5	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	schraub/screw		Connector locking system
Anschlussart	schrauben/screw		Termination
Anschlussquerschnitt	max. 0,75 mm ² (max. AWG 18)		Wire gauge
Kabeldurchlass	2,1-3 mm, 4-5 mm		Cable outlet
Schutzart	IP 67		Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles		Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C		Upper temperature
Untere Grenztemperatur	- 25 °C		Lower temperature
Bemessungsspannung	250 V	125 V	Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	2500 V	1500 V	Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	3		Pollution degree
Überspannungskategorie	II		Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	II		Material group
Bemessungsstrom (40 °C)	4 A		Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand	≤ 8 mΩ (Optaloy/optaloy)		Contact resistance
Material Kontakt	CuZn (Messing/brass)		Material of contact
Kontaktoberfläche	CuSnZn (Optaloy/optaloy)		Contact plating
Material Kontaktkörper	PA		Material of contact body
Material Gehäuse	PBT		Material of housing

Sensorsteckverbinder Serie 713 · Schraubklemmanschluss

Sensor connectors series 713 · Screw clamp connection

Bezeichnung Description

Abbildung Figure



Winkelstecker schirmbar, Schraubklemmanschluss, Schirmringversion,
Lötanschluss bei 12 pol
Male angled connector, shieldable, screw connection, version with shielding ring,
solder termination on 12 pol



Winkelstecker schirmbar, Schraubklemmanschluss, Irisfeder
Male angled connector, shieldable, screw connection, iris type spring



Maßzeichnung Drawing



Bestell-Nr. Ordering-No.

Polzahl Contacts	Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm)	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	4-6	99-1429-824-04
	6-8	99-1429-822-04
5	4-6	99-1437-824-05
	6-8	99-1437-822-05
12	6-8	99-1491-822-12

Polzahl Contacts	Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm)	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	5-8	99-1431-824-04
5	5-8	99-1439-824-05

Technische Daten Specifications

Polzahl	4	5	12	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	schraub/screw			Connector locking system
Anschlussart	schrauben/screw			Termination
Anschlussquerschnitt	schrauben/screw max. 0,75 mm ² (max. AWG 18)			Wire gauge
Kabeldurchlass	4-6 mm, 5-8 mm, 6-8 mm			Cable outlet
Schutzart	IP 67			Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles			Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C			Upper temperature
Untere Grenztemperatur	- 25 °C			Lower temperature
Bemessungsspannung	250 V	125 V	30 V	Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	2500 V	1500 V	500 V	Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	3			Pollution degree
Überspannungskategorie	II			Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	III			Material group
Bemessungsstrom (40 °C)	4 A			Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ (Gold/gold)			Contact resistance
Material Kontakt	CuZn (Messing/brass)			Material at contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold /gold)			Contact plating
Material Kontaktkörper	PA			Material of contact body
Material Gehäuse	Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated			Material of housing

Sensorsteckverbinder Serie 713 · Käfigzugfederanschluss

Sensor connectors series 713 · Wire clamp connection

Bezeichnung Description

Abbildung Figure

Winkelstecker mit Käfigzugfederanschluss
Male angled connector with wire clamp connection






Winkelstecker schirmbar mit Käfigzugfederanschluss,
Schirmringversion
Male angled connector, shieldable with wire clamp connection,
version with shielding ring



Winkelstecker schirmbar mit Käfigzugfederanschluss,
Irisfeder
Male angled connector, shieldable with wire clamp connection,
iris type spring



Maßzeichnung Drawing



Bestell-Nr. Ordering-No.

Polzahl Contacts	Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm)	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	4-6	99-0525-24-04
	6-8	99-0525-52-04
5	4-6	99-0537-24-05
	6-8	99-0537-52-05

Polzahl Contacts	Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm)	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	4-6	99-1525-824-04
	6-8	99-1525-822-04
5	4-6	99-1537-824-05
	6-8	99-1537-822-05

Polzahl Contacts	Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm)	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	5-8	99-1527-824-04
5	5-8	99-1539-824-05

Technische Daten Specifications

Polzahl	4	5	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	Schraub/Screw		Connector locking system
Anschlussart	Käfigzugfeder/wire clamp		Termination
Anschlussquerschnitt	Käfigzugfeder/wire clamp max. 0,5 mm ² (max. AWG 20)		Wire gauge
Kabeldurchlass	4-6 mm, 5-8 mm, 6-8 mm		Cable outlet
Schutzart	IP 67		Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles		Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C		Upper temperature
Untere Grenztemperatur	- 25 °C		Lower temperature
Bemessungsspannung	250 V	125 V	Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	2500 V	1500 V	Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	3		Pollution degree
Überspannungskategorie	II		Overvoltage category
Isolierstoffgruppe	III		Material group
Bemessungsstrom (40 °C)	4 A		Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ (Gold/gold)		Contact resistance
Material Kontakt	CuSn (Bronze/bronze)		Material of contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)		Contact plating
Material Kontaktkörper	PA		Material of contact body
Material Gehäuse	Zink Druckguss vernickelt, PBT/zinc diecasting nickel plated, PBT		Material of housing

Sensorsteckverbinder Serie 713 · Schraubklemmanschluss

Sensor connectors series 713 · Screw clamp connection

Bezeichnung
Description

Abbildung
Figure




Kabeldose, Kunststoffverriegelung, Schraubklemmanschluss
Female cable connector, plastic locking system, screw connection

Kabeldose, Metallverriegelung, Schraubklemmanschluss, Lötanschluss bei 12 pol
Female cable connector, metal locking system, screw connection, solder termination on 12 pol

Kabeldose, Edelstahl-Gewindeverriegelung, Schraubklemmanschluss, Kontaktoberfläche Gold
Female cable connector, stainless steel locking system, screw connection, contact surface gold



Maßzeichnung
Drawing



Bestell-Nr.
Ordering-No.

Polzahl Contacts	Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm)	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	4-6 (Griffkörper schwarz) (Housing black)	99-0430-10-04
	4-6 (Griffkörper transp.) (Housing transparent)	99-0430-30-04
	6-8 (Griffkörper schwarz) (Housing black)	99-0430-57-04
	6-8 (Griffkörper transp.) (Housing transparent)	99-0430-46-04
5	4-6	99-0436-10-05
	6-8	99-0436-57-05

Polzahl Contacts	Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm)	Bestell-Nummer Ordering-Number
3	4-6	99-0430-07-04
	6-8	99-0430-158-04
4	2,5-3,5	99-0430-314-04
	4-6	99-0430-14-04
	6-8	99-0430-12-04
5	4-6	99-0436-14-05
	6-8	99-0436-12-05
8	6-8	99-0486-12-08
12	6-8	99-0492-12-12

Polzahl Contacts	Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm)	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	4-6	99-0430-82-04
	6-8	99-0430-282-04
5	4-6	99-0436-82-05
	6-8	99-0436-282-05
8	6-8	99-0486-282-08

Technische Daten
Specifications

Polzahl	3	4	5	8	12	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	schraub/screw					Connector locking system
Anschlussart	schrauben/screw				löten/solder	Termination
Anschlussquerschnitt	schrauben/screw max. 0,75 mm ² (max. AWG 18)			schrauben/screw max. 0,5 mm ² (max. AWG 20) löten/solder max. 0,25 mm ² (max. AWG 24)		Wire gauge
Kabeldurchlass	2,5-3,5 mm, 4-6 mm , 6-8 mm					Cable outlet
Schutzart	IP 67					Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles					Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C					Upper temperature
Untere Grenztemperatur	- 25 °C					Lower temperature
Bemessungsspannung	250 V	250 V ¹⁾	125 V	60 V	30 V	Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	2500 V	2500 V	1500 V	800 V	500 V	Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	3					Pollution degree
Überspannungskategorie	II					Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	II					Material group
Bemessungsstrom (40°C)	4 A			2 A	1 A	Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand	≤ 8 mΩ (Optaloy/optaloy), ≤ 3 mΩ (Gold/gold)					Contact resistance
Material Kontakt	CuZn (Messing/brass)				CuSn (Bronze/bronce)	Material ot contact
Kontaktoberfläche	CuSnZn (Optaloy/optaloy)			Au (Gold/gold)		Contact plating
Material Kontaktkörper	PA					Material of contact body
Material Gehäuse	PA					Material of housing

Sensorsteckverbinder Serie 713 · Schraubklemmanschluss



Sensor connectors series 713 · Screw clamp connection

Bezeichnung
Description

Duo-Kabeldose, Kunststoffverriegelung, Schraubklemmanschluss,
Kontaktfläche Optaloy
Female cable duo connector, plastic locking system, screw connection,
contact surface optaloy

Abbildung
Figure

Duo-Kabeldose, Edelstahl-Gewindeverriegelung, Schraubklemmanschluss,
Kontaktfläche Gold
Female cable duo connector, stainless steel locking system, screw connection,
contact surface gold

Maßzeichnung
DrawingBestell-Nr.
Ordering-No.

Polzahl Contacts	Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm)	Bestell-Nummer Ordering-Number	Polzahl Contacts	Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm)	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	Ø 4-5mm oder Ø 4-5mm or Ø 4-5mm	99-0430-142-04	4	Ø 4-5mm oder Ø 4-5mm or Ø 4-5mm	99-0430-287-04
5	2 Kabel Ø 2,1-3mm 2 cables Ø 2,1-3mm or 2 cables Ø 2,1-3mm	99-0436-142-05	5	2 Kabel Ø 2,1-3mm 2 cables Ø 2,1-3mm or 2 cables Ø 2,1-3mm	99-0436-287-05
			8	2 Kabel Ø 2,1-3mm 2 cables Ø 2,1-3mm or 2 cables Ø 2,1-3mm	99-0486-287-08

Technische Daten
Specifications

Polzahl	4	5	8	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	schraub/screw			Connector locking system
Anschlussart	schrauben/screw			Termination
Anschlussquerschnitt	max. 0,75 mm ² (max. AWG 18)		schrauben/screw max. 0,5 mm ² (max. AWG 20)	
Kabeldurchlass	-			Cable outlet
Schutzart	IP 67			Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	Optaloy/optaloy > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles, Gold/gold > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles			Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C			Upper temperature
Untere Grenztemperatur	- 25 °C			Lower temperature
Bemessungsspannung	250 V	125 V	60 V	Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	2500 V	1500 V	800 V	Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	3			Pollution degree
Überspannungskategorie	II			Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	III			Material group
Bemessungsstrom (40 °C)	4 A		2 A	Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand	≤ 8 mΩ (Optaloy/optaloy), ≤ 3 mΩ (Gold/gold)			Contact resistance
Material Kontakt	CuZn (Messing/brass)			Material of contact
Kontaktfläche	CuSnZn (Optaloy/optaloy), Au (Gold/gold)			Contact plating
Material Kontaktkörper	PA			Material of contact body
Material Gehäuse	PA			Material of housing

Sensorsteckverbinder Serie 713 · Schraubklemmanschluss

Sensor connectors series 713 · Screw clamp connection

Bezeichnung
Description

Abbildung
Figure

Kabeldose, schirmbar, Schraubklemmanschluss, Schirmringversion, Lötanschluss bei 12 pol
Female cable connector, shieldable, screw connection, version with shielding ring, solder termination on 12 pol






Kabeldose schirmbar, Schraubklemmanschluss, Irisfeder
Female cable connector, shieldable, screw connection, iris type spring



Kabeldose, schirmbar, Schraubklemmanschluss, Schirmringversion, Edelstahlausführung
Female cable connector, shieldable, screw connection, shielding ring, stainless steel version



Maßzeichnung
Drawing



Bestell-Nr.
Ordering-No.

Polzahl Contacts	Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm)	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	4-6	99-1430-814-04
	6-8	99-1430-812-04
5	4-6	99-1436-814-05
	6-8	99-1436-812-05
8	6-8	99-1486-812-08
12	6-8	99-1492-812-12

Polzahl Contacts	Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm)	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	5-8	99-1432-814-04
5	5-8	99-1438-814-05
8	5-8	99-1488-814-08
	8-9	99-1488-812-08

Polzahl Contacts	Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm)	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	6-8	99-1430-992-04
5	6-8	99-1436-992-05

Technische Daten
Specifications

Polzahl	4	5	8	12	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	schraub/screw				Connector locking system
Anschlussart	schrauben/screw			löten/solder	Termination
Anschlussquerschnitt	schrauben/screw max. 0,75 mm ² (max. AWG 18)		schrauben/screw max. 0,5 mm ² (max. AWG 20)	löten/solder max. 0,25 mm ² (max. AWG 24)	Wire gauge
Kabeldurchlass	4-6 mm, 5-8 mm, 6-8 mm				Cable outlet
Schutzart	IP 67				Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles				Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C				Upper temperature
Untere Grenztemperatur	- 25 °C				Lower temperature
Bemessungsspannung	250 V	125 V	60 V	30 V	Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	2500 V	1500 V	800 V	500 V	Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	3				Pollution degree
Überspannungskategorie	II				Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	II				Material group
Bemessungsstrom (40 °C)	4 A		2 A	1 A	Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ (Gold/gold)				Contact resistance
Material Kontakt	CuZn (Messing/brass)			CuSn (Bronze/bronze)	Material at contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)				Contact plating
Material Kontaktkörper	PA				Material of contact body
Material Gehäuse	Zink Druckguss vernickelt, Edelstahl 1.4404/zinc diecasting nickel plated, stainless steel 1.4404				Material of housing

Sensorsteckverbinder Serie 713 · Käfigzugfederanschluss

Sensor connectors series 713 · Wire clamp connection

Bezeichnung
Description




Kabeldose mit Käfigzugfederanschluss
Female cable connector with wire clamp connection

Abbildung
Figure

Kabeldose, schirmbar, Käfigzugfederanschluss,
Schirmringversion
Female cable connector, shieldable, wire clamp connection,
version with shielding ring



Kabeldose schirmbar, Käfigzugfederanschluss, Irisfeder
Female cable connector shieldable, wire clamp connection,
iris type spring

Maßzeichnung
DrawingBestell-Nr.
Ordering-No.

Polzahl Contacts	Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm)	Bestell-Nummer Ordering-Number	Polzahl Contacts	Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm)	Bestell-Nummer Ordering-Number	Polzahl Contacts	Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm)	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	4-6	99-0524-14-04	4	4-6	99-1526-814-04	4	5-8	99-1528-814-04
	6-8	99-0524-12-04		6-8	99-1526-812-04			
5	4-6	99-0536-14-05	5	4-6	99-1538-814-05	5	5-8	99-1540-814-05
	6-8	99-0536-12-05		6-8	99-1538-812-05			

Technische Daten
Specifications

Polzahl	4	5	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	schraub/screw		Connector locking system
Anschlussart	Käfigzugfeder/wire clamp		Termination
Anschlussquerschnitt	Käfigzugfeder/wire clamp max. 0,5 mm ² (max. AWG 20)		Wire gauge
Kabeldurchlass	4-6 mm, 5-8 mm, 6-8 mm		Cable outlet
Schutzart	IP 67		Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles		Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C		Upper temperature
Untere Grenztemperatur	- 25 °C		Lower temperature
Bemessungsspannung	250 V	125 V	Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	2500 V	1500 V	Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	3		Pollution degree
Überspannungskategorie	II		Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	III		Material group
Bemessungsstrom (40 °C)	4 A		Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ		Contact resistance
Material Kontakt	CuSn (Bronze/bronze)		Material of contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)		Contact plating
Material Kontaktkörper	PA		Material of contact body
Material Gehäuse	PA, Zink Druckguss vernickelt/PA, zinc diecasting nickel plated		Material of housing

Sensorsteckverbinder Serie 713 · Schneidklemmanschluss

Sensor connectors series 713 · IDT connection


Bezeichnung
Description

Abbildung
Figure

Kabeldose mit Schneidklemmanschluss,
Kontaktfläche Gold
Female cable connector with IDT connection,
contact surface gold



Maßzeichnung
Drawing



Bestell-Nr.
Ordering-No.

Polzahl Contacts	Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm)	Bestell-Nummer Ordering-Number	Polzahl Contacts	Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm)	Bestell-Nummer Ordering-Number	Polzahl Contacts	Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm)	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	0,14-0,34 mm ² 3,5-6	99-0528-14-04						
	0,34-0,75 mm ² 4-8	99-0528-12-04						

Technische Daten
Specifications

Polzahl	4	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	Schraub/Screw	Connector locking system
Anschlussart	Schneidklemm/IDT connection	Termination
Anschlussquerschnitt	0,14 mm ² -0,75 mm ² (AWG 26-18)	Wire gauge
Kabeldurchlass	3,5-8 mm	Cable outlet
Schutzart	IP 67	Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	Gold/gold > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles	Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 80 °C	Upper temperature
Untere Grenztemperatur	- 25 °C	Lower temperature
Bemessungsspannung	250 V	Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	2500 V	Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	3	Pollution degree
Überspannungskategorie	II	Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	III	Material group
Bemessungsstrom (40 °C)	4 A	Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ (Gold/gold)	Contact resistance
Material Kontakt	CuZn (Messing/brass)	Material at contact
Kontaktfläche	Au (Gold/gold)	Contact plating
Material Kontaktkörper	PA	Material of contact body
Material Gehäuse	CuZn vernickelt, PA/CuZn nickel plated, PA	Material of housing

Sensorsteckverbinder Serie 713 · Schraubklemmanschluss

Sensor connectors series 713 · Screw clamp connection

Bezeichnung
Description

Abbildung
Figure

Winkeldose, Kunststoffverriegelung, Schraubklemmanschluss
Female angled connector, plastic locking system, screw connection






Winkeldose, Metallverriegelung, Schraubklemmanschluss, Lötanschluss bei 12 pol
Female angled connector, metal locking system, screw connection, solder termination on 12 pol



Winkeldose, Edelstahl-Gewindeverriegelung, Schraubklemmanschluss, Kontaktoberfläche Gold
Female angled connector, VA locking system, screw connection, contact surface gold



Maßzeichnung
Drawing



Bestell-Nr.
Ordering-No.

Polzahl Contacts	Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm)	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	4-6 (Griffkörper schwarz) (Housing black)	99-0430-00-04
	4-6 (Griffkörper transp.) (Housing transparent)	99-0430-20-04
	6-8 (Griffkörper schwarz) (Housing black)	99-0430-69-04
	6-8 (Griffkörper transp.) (Housing transparent)	99-0430-68-04
5	4-6	99-0436-00-05
	6-8	99-0436-69-05

Polzahl Contacts	Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm)	Bestell-Nummer Ordering-Number
3	4-6	99-0430-27-04
	6-8	99-0430-161-04
4	2,5-3,5	99-0430-324-04
	4-6	99-0430-24-04
	6-8	99-0430-52-04
	6-8	99-0430-52-05
5	4-6	99-0436-24-05
	6-8	99-0436-52-05
12	6-8	99-0492-52-12

Polzahl Contacts	Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm)	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	4-6	99-0430-92-04
	6-8	99-0430-292-04
5	4-6	99-0436-92-05
	6-8	99-0436-292-05

Technische Daten
Specifications

Polzahl	3	4	5	12	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	schraub/screw				Connector locking system
Anschlussart	schrauben/screw			löten/solder	Termination
Anschlussquerschnitt	schrauben/screw max. 0,75 mm ² (max. AWG 18)			löten/solder max. 0,25 mm ² (max. AWG 24)	Wire gauge
Kabeldurchlass	2,5-3,5 mm, 4-6 mm, 6-8 mm				Cable outlet
Schutzart	IP 67				Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	Optaloy/optaloy > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles,			Gold/gold > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles	Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C				Upper temperature
Untere Grenztemperatur	- 25 °C				Lower temperature
Bemessungsspannung	250 V	250 V	125 V	30 V	Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	2500 V	2500 V	1500 V	500 V	Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	3				Pollution degree
Überspannungskategorie	II				Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	II				Material group
Bemessungsstrom (40 °C)	4 A			1 A	Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand	≤ 8 mΩ (Optaloy/optaloy)			≤ 3 mΩ (Gold/gold)	Contact resistance
Material Kontakt	CuZn (Messing/brass)			CuZn (Messing/brass), CuSn (Bronze/bronze)	Material of contact
Kontaktoberfläche	CuSnZn (Optaloy/optaloy), Au (Gold/gold)			Au (Gold/gold)	Contact plating
Material Kontaktkörper	PA				Material of contact body
Material Gehäuse	PBT				Material of housing

Sensorsteckverbinder Serie 713 · Schraubklemmanschluss

Sensor connectors series 713 · Screw clamp connection

Bezeichnung
Description

Abbildung
Figure



Winkeldose, schirmbar, Schraubklemmanschluss, Schirmringversion, Lötanschluss bei 12 pol
Female angled connector, shieldable, screw termination, version with shielding ring, solder termination on 12 pol



Winkeldose schirmbar, Schraubklemmanschluss, Irisfeder
Male angled connector, shieldable, screw connection, iris type spring



Maßzeichnung
Drawing



Bestell-Nr.
Ordering-No.

Polzahl Contacts	Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm)	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	4-6	99-1430-824-04
	6-8	99-1430-822-04
5	4-6	99-1436-824-05
	6-8	99-1436-822-05
12	6-8	99-1492-822-12

Polzahl Contacts	Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm)	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	5-8	99-1432-824-04
	5-8	99-1432-822-04
5	5-8	99-1438-824-05

Technische Daten
Specifications

Polzahl	4	5	12	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	schraub/screw			Connector locking system
Anschlussart	schrauben/screw			Termination
Anschlussquerschnitt	schrauben/screw max. 0,75 mm ² (max. AWG 18)			Wire gauge
Kabeldurchlass	4-6 mm, 5-8 mm, 6-8 mm			Cable outlet
Schutzart	IP 67			Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles			Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C			Upper temperature
Untere Grenztemperatur	- 25 °C			Lower temperature
Bemessungsspannung	250 V	125 V	30 V	Rated voltage
Bemessungsstoßspannung	2500 V	1500 V	500 V	Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	3			Pollution degree
Überspannungskategorie	II			Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	III			Material group
Bemessungsstrom (40°C)	4 A			Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ			Contact resistance
Material Kontakt	CuZn (Messing/brass)			Material of contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)			Contact plating
Material Kontaktkörper	PA			Material of contact body
Material Gehäuse	Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated			Material of housing

Sensorsteckverbinder Serie 713 · Käfigzugfederanschluss
Sensor connectors series 713 · Wire clamp connection

Bezeichnung
Description

Abbildung
Figure

Winkeldose mit Käfigzugfederanschluss
Female angled connector with wire clamp connection






Winkeldose schirmbar mit Käfigzugfederanschluss, Schirmringversion
Female angled connector, shieldable, with wire clamp connection, version with shielding ring



Winkeldose schirmbar mit Käfigzugfederanschluss, Irisfeder
Female cable connector shieldable with wire clamp connection, iris type spring



Maßzeichnung
Drawing



Bestell-Nr.
Ordering-No.

Polzahl Contacts	Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm)	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	4-6	99-0524-24-04
	6-8	99-0524-52-04
5	4-6	99-0536-24-05
	6-8	99-0536-52-05

Polzahl Contacts	Kabeldurchlass (mm) Cable outlet (mm)	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	4-6	99-1526-824-04
	6-8	99-1526-822-04
5	4-6	99-1538-824-05
	6-8	99-1538-822-05

Polzahl Contacts	Kabel (mm²) Cable (mm²)	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	5-8	99-1528-824-04
5	5-8	99-1540-824-05

Technische Daten
Specifications

Polzahl	4	5	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	schraub/screw		Connector locking system
Anschlussart	Käfigzugfeder/wire clamp		Termination
Anschlussquerschnitt	Käfigzugfeder/wire clamp max. 0,5 mm² (max. AWG 20)		Wire gauge
Kabeldurchlass	4-6 mm, 5-8 mm, 6-8 mm		Cable outlet
Schutzart	IP 67		Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles		Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C		Upper temperature
Untere Grenztemperatur	- 25 °C		Lower temperature
Bemessungsspannung	250 V	125 V	Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	2500 V	1500 V	Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	3		Pollution degree
Überspannungskategorie	II		Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	III		Material group
Bemessungsstrom (40°C)	4 A		Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ		Contact resistance
Material Kontakt	CuSn (Bronze/bronze)		Material of contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)		Contact plating
Material Kontaktkörper	PA		Material of contact body
Material Gehäuse	PBT, Zink Druckguss vernickelt/PBT, zinc diecasting nickel plated		Material of housing

Sensorsteckverbinder Serie 713

Sensor connectors series 713

Bezeichnung
Description

Abbildung
Figure

Einbaustecker
Male receptacle



Einbaustecker versenkt
mit Dichtlippen, löten
Male receptacle
with sealing lips, solder



Einbaustecker versenkt
mit Dichtlippen, tauchlöten
Male receptacle
with sealing lips, dip solder



Einbaustecker versenkt
mit O-Ring, löten
Male receptacle
with o-ring, solder







Einbaustecker versenkt
mit O-Ring, tauchlöten
Male receptacle
with o-ring, dip solder



Maßzeichnung
Drawing

- Kontakteinsätze für Sensor-Rohrmontage
- Löt-, Tauchlötanschluss
- Abdichtung über O-Ring bzw. Dichtlippen
- Transparente Versionen mit LED
- Verguss- bzw. Entlüftungsbohrungen

- Contact inserts for sensor tubes
- Solder-, dipsolder termination
- Sealing with o-ring
- Transparent versions with LED
- Versions with sealing holes



Bestell-Nr.
Ordering-No.

Polzahl Contacts	Bestell-Nummer Ordering-Number	Polzahl Contacts	Bestell-Nummer Ordering-Number	Polzahl Contacts	Bestell-Nummer Ordering-Number	Polzahl Contacts	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	09-0431-70-04 ohne Vergussloch without sealing hole	4	09-0431-216-04 ohne Vergussloch without sealing hole	4	09-0431-74-04 ohne Vergussloch without sealing hole	4	09-0431-474-04 ohne Vergussloch without sealing hole
	09-0431-71-04 mit Vergussloch with sealing hole		09-0431-76-04 mit Vergussloch with sealing hole		09-0431-73-04 mit Vergussloch with sealing hole		-
5	09-0433-216-05 ohne Vergussloch without sealing hole	5	09-0433-216-05 ohne Vergussloch without sealing hole	5	09-0433-74-05 ohne Vergussloch without sealing hole	5	09-0433-474-05 ohne Vergussloch without sealing hole
	-		-		09-0381-274-08 ohne Vergussloch without sealing hole		-

Technische Daten
Specifications


Polzahl	4	5	8	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	schraub/screw			Connector locking system
Anschlussart	löten, tauchlöten/solder, dip solder			Termination
Anschlussquerschnitt	max. 0,25 mm ² (AWG max. 24) löten/solder			Wire gauge
Kabeldurchlass	-			Cable outlet
Schutzart	IP 67			Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles			Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C			Upper temperature
Untere Grenztemperatur	- 25 °C			Lower temperature
Bemessungsspannung	250 V	125 V	60 V	Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	2500 V	1500 V	800 V	Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	3			Pollution degree
Überspannungskategorie	II			Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	II			Material group
Bemessungsstrom (40 °C)	4 A			Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ (Gold/gold)			Contact resistance
Material Kontakt	CuZn (Messing/brass)			Material at contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)			Contact plating
Material Kontaktkörper	PA			Material of contact body
Material Gehäuse	-			Material of housing

Sensorsteckverbinder Serie 713

Sensor connectors series 713


Montageanleitung Assembly instruction

Abisoliermaße Kabelstecker, Kabeldose, Winkelstecker, Winkeldose, **nicht schirmbar**
Strip measures male/female cable connector, male/female angled connector, **not shieldable**




	Schraubklemmversion screw connection	Lötversion solder version	Käfigzugfederversion wire clamp connection
Maß A/mm measure A/mm	5	3,5	7

Abisoliermaße Kabelstecker, Kabeldose **mit Schirmring, schirmbar**
Strip measures male/female cable connector **with shielding ring, shieldable**



	Schraubklemmversion screw connection	Lötversion solder version	Käfigzugfederversion wire clamp connection
Maß A/mm measure A/mm	5	3,5	7

Abisoliermaße Kabelstecker, Kabeldose **schirmbare Irisfederausführung**
Strip measures male/female cable connector **shieldable iris type spring**




	Schraubklemmversion screw connection	Käfigzugfederversion wire clamp connection
Maß A/mm measure A/mm	5	7

Sensorsteckverbinder Serie 713
Sensor connectors series 713


Montageanleitung
Assembly instruction

Abisoliermaße Winkelstecker, Winkeldose **mit Schirmring, schirmbar**
Strip measures male/female angled connector with shielding ring, shieldable



	Schraubklemmversion screw connection	Lötversion solder version	Käfigzugfederversion wire clamp connection
Maß A/mm measure A/mm	5	3,5	7

Abisoliermaße Winkelstecker, Winkeldose **mit Irisfeder, schirmbar**
Strip measures male/female cable connector with iris type spring, shieldable



Schirmdurchmesser $\leq 5,5$ mm

1. Gehäuse auf Kabel auffädeln.
2. Abmanteln, abisolieren, Schirm kürzen, Schirm über Kabelmantel legen und mit einem Kupfer-Tape umwickeln.
3. Litzen anschließen.
4. Gehäuse mit Stecker- bzw. Buchseneinsatz verschrauben, Deckel mit Dichtung einsetzen und Druckschraube festdrehen.

Schirmdurchmesser $> 5,5$ mm

1. Gehäuse auf Kabel auffädeln.
2. Abmanteln, abisolieren, Schirm kürzen.
3. Litzen anschließen.
4. Gehäuse mit Stecker- bzw. Buchseneinsatz verschrauben, Deckel mit Dichtung einsetzen und Druckschraube festdrehen.

Shield- diameter $\leq 5,5$ mm

1. Bead housing to cable.
2. Cut off cable coating, strip single cores, shorten shielding braid, put braid over cable coating and wrap it with copper tape.
3. Connect single wires.
4. Screw housing to male or female contact carrier, mount lid with seal and fix pressing screw.

Shield- diameter $> 5,5$ mm


1. Bead housing to cable.
2. Cut off cable coating, strip single cores, shorten shielding braid.
3. Connect single wires.
4. Screw housing to male or female contact carrier, mount lid with seal and fix pressing screw.

	Schraubklemmversion screw connection	Käfigzugfederversion wire clamp connection
Maß A/mm measure A/mm	5	7

Kabelsteckverbinder **Schneidklemmanschluss, nicht schirmbar**
Cable connector IDT connection, not shieldable

1. Vormontierte Überwurfmutterereinheit (Überwurfmutter, Dichtung, Spleißring mit Zugentlastungskrone)
2. Kontaktträger
3. Spleißring


1. Premounted cup nut unit (cap nut, seal, splice ring with strain relief)
2. Contact carrier
3. Splice ring



Abisoliermaße Kabelstecker, Kabeldose **Schneidklemmtechnik**
Strip measures male/female cable connector IDT connection

1. Leitungsummantelung entfernen (ca. 40mm).
2. Die Überwurfmutter bis zum Anschlag auf die Leitung aufstecken.
3. Adern in die gekennzeichneten Aderführungen einrasten.
4. Überstehende Aderenden bündig abschneiden.
5. Überwurfmutter auf den Kontaktträger aufstecken und mit Drehmoment (1,2 Nm) anziehen.

1. Remove cable coating (approx. 40mm).
2. Slide the union nut onto the conductor as far as it will go.
3. Snap the cores into the marked core entries.
4. Cut off the core ends so that there is no overhang.
5. Push the cap nut onto the contact carrier and tighten with the necessary torque (1,2 Nm).




Ader-Ø incl. Isolation	Core-Ø incl. insulation	$\leq 1,6$ mm
Kleinsten Draht-Ø der Adern	Smallest wire-Ø of cores	0,1 mm
Ø des Leitungsmantels	Ø of the conductor sheath	3,5-6 mm
Aderisolation	Core insulation	PVC/PE
Anschlusstemperatur	Connecting temperature	-5°C - +50°C
Anschlussfrequenz	Termination frequency	10

Sensorsteckverbinder Serie 713


Sensor connectors series 713

Einzelteildarstellung
Component part drawing


Kabelsteckverbinder **nicht schirmbar**
Cable connector **not shieldable**




Duo-Kabelsteckverbinder **Schraubanschluss, nicht schirmbar**
Duo-cable connector **screw termination, not shieldable**



Kabelsteckverbinder **mit Schirmring, schirmbar**
Cable connector **with shielding ring, shieldable**




Winkelsteckverbinder **Schraubanschluss, schirmbar**
Angled connector **Screw termination, shieldable**




Sensorsteckverbinder Serie 713
Sensor connectors series 713

Einzelteildarstellung
Component part drawing

Kabelsteckverbinder **schirmbar**, **Schraubklemmanschluss mit Irisfederschirmung**
Cable connector **shieldable**, **screw clamp connection with iris type spring**



Kabelsteckverbinder **schirmbar**, **Käfigzugfederanschluss mit Irisfederschirmung**
Cable connector **shieldable**, **wire clamp connection with iris type spring**




Sensorsteckverbinder Serie 713

Sensor connectors series 713

Kennlinie
Rating


Schirmdämpfungskurve nach DIN 47250-6
für Kabelsteckverbinder, gerade Ausführung,
Schirmringversion
(Kabeltyp IEEE 802.3)

Attenuation curve according to DIN 47250-6
for straight cable connectors,
version with shielding ring
(cable version IEEE 802.3)



Schirmdämpfungskurve nach DIN 47250-6
für Kabelsteckverbinder, gerade Ausführung,
Irisfederversion
(Kabeltyp IEEE 802.3)

Attenuation curve according to DIN 47250-6
for straight cable connectors,
version with iris type spring
(cable version IEEE 802.3)



Sensorsteckverbinder Serie 713


Sensor connectors series 713

Polbilder
Contact arrangements


Stifteinsatz
Male insert

Buchseinsatz
Female insert

3 pol
3 contacts




	X	Y
1	2,50	0,00
2	-	-
3	-2,50	0,00
4	0,00	-2,50




	X	Y
1	-2,50	0,00
2	-	-
3	2,50	0,00
4	0,00	-2,50

4 pol
4 contacts




	X	Y
1	2,50	0,00
2	0,00	2,50
3	-2,50	0,00
4	0,00	-2,50




	X	Y
1	-2,50	0,00
2	0,00	2,50
3	2,50	0,00
4	0,00	-2,50

5 pol
5 contacts



	X	Y
1	2,50	0,00
2	0,00	2,50
3	-2,50	0,00
4	0,00	-2,50
5	0,00	0,00



	X	Y
1	-2,50	0,00
2	0,00	2,50
3	2,50	0,00
4	0,00	-2,50
5	0,00	0,00

8 pol
8 contacts




	X	Y
1	2,69	0,57
2	0,57	2,69
3	-1,66	2,20
4	-2,75	0,19
5	-1,94	-1,94
6	0,19	-2,74
7	2,20	-1,65
8	0,00	0,00




	X	Y
1	-2,69	0,57
2	-0,57	2,69
3	1,66	2,20
4	2,75	0,19
5	1,94	-1,94
6	-0,19	-2,75
7	-2,20	-1,66
8	0,00	0,00

12 pol
12 contacts



	X	Y
1	2,80	0,78
2	0,78	2,80
3	-1,09	2,69
4	-2,51	1,46
5	-2,88	-0,37
6	-2,05	-2,05
7	-0,37	-2,88
8	1,46	-2,51
9	2,69	-1,09
10	0,78	0,78
11	-1,06	0,29
12	0,29	-1,06



	X	Y
1	-2,80	0,78
2	-0,78	2,80
3	1,09	2,69
4	2,51	1,46
5	2,88	-0,37
6	2,05	-2,05
7	0,37	-2,88
8	-1,46	-2,51
9	-2,69	-1,09
10	-0,78	0,78
11	1,06	0,29
12	-0,29	-1,06

Sensorsteckverbinder Serie 763

Sensor connectors series 763

Bezeichnung
Description

Kabelstecker umspritzt
Male cable connector moulded



Abbildung
Figure



Kabelstecker umspritzt,
geschirmt
Male cable connector moulded,
shielded



Maßzeichnung
Drawing



Bestell-Nr.
Ordering-No.

Polzahl Contacts	Kabel (mm ²) Cable (mm ²)		Kabellänge 2m Cable length 2m	Kabellänge 5m Cable length 5m
3	3 x 0,34	PVC	79-3429-12-04	79-3429-15-04
	3 x 0,34	PUR	79-3429-32-04	79-3429-35-04
4	4 x 0,34	PVC	79-3429-13-04	79-3429-17-04
	4 x 0,34	PUR	79-3429-33-04	79-3429-37-04
5	5 x 0,25	PVC	79-3439-12-05	79-3439-15-05
	5 x 0,25	PUR	79-3439-32-05	79-3439-35-05
8 ¹⁾	7 x 0,25	PUR	79-3479-32-08	79-3479-35-08

Polzahl Contacts	Kabel (mm ²) Cable (mm ²)		Kabellänge 2m Cable length 2m	Kabellänge 5m Cable length 5m
3	3 x 0,34	PVC	79-3529-12-04	79-3529-15-04
	3 x 0,34	PUR	79-3529-32-04	79-3529-35-04
4	4 x 0,34	PVC	79-3529-13-04	79-3529-17-04
	4 x 0,34	PUR	79-3529-33-04	79-3529-37-04
5	5 x 0,25	PVC	79-3539-12-05	79-3539-15-05
8	8 x 0,25	PUR	79-3579-32-08	79-3579-35-08

Technische Daten
Specifications

Polzahl	3	4	5	8	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	schraub/screw				Connector locking system
Anschlussart	crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded-on cable				Termination
Anschlussquerschnitt	0,34 mm ² (AWG 22)		0,25 mm ² (AWG 24)		Wire gauge
Kabeldurchlass	-				Cable outlet
Schutzart	IP 68/IP 67 geschirmt/shielded				Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles				Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C				Upper temperature
Untere Grenztemperatur	- 25 °C				Lower temperature
Bemessungsspannung	250 V	250 V	125 V	60 V	Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	2500 V	2500 V	1500 V	800 V	Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	3				Pollution degree
Überspannungskategorie	II				Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	II				Material group
Bemessungsstrom (40°C)	4 A			2 A	Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ				Contact resistance
Material Kontakt	CuZn (Messing/brass)				Material of contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)				Contact plating
Material Kontaktkörper	PUR				Material of contact body
Material Gehäuse	PUR				Material of housing

Sensorsteckverbinder Serie 763

Sensor connectors series 763

Bezeichnung
Description

Abbildung
Figure



Kabelstecker umspritzt,
UL zugelassen
Male cable connector moulded,
UL approved



Kabelstecker umspritzt,
Edelstahlgewinding
Male cable connector moulded,
Stainless steel ring nut



Maßzeichnung
Drawing



Bestell-Nr.
Ordering-No.

Polzahl Contacts	Kabel (mm ²) Cable (mm ²)	Kabellänge 2m Cable length 2m	Kabellänge 5m Cable length 5m
4	4 x 0,34 PUR	-	78-3429-37-04
5	5 x 0,25 PUR	-	78-3439-35-05

Polzahl Contacts	Kabel (mm ²) Cable (mm ²)	Kabellänge 2m Cable length 2m	Kabellänge 5m Cable length 5m
4	4 x 0,34 PUR	79-3429-52-04	79-3429-55-04
5	5 x 0,25 PUR	79-3439-52-05	79-3439-55-05

Technische Daten
Specifications

Polzahl	3	4	5	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	schraub/screw			Connector locking system
Anschlussart	crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded-on cable			Termination
Anschlussquerschnitt	0,34 mm ² (AWG 22)		0,25 mm ² (AWG 24)	Wire gauge
Kabeldurchlass	-			Cable outlet
Schutzart	IP 68			Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles			Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C			Upper temperature
Untere Grenztemperatur	- 25 °C			Lower temperature
Bemessungsspannung	250 V	250 V	125 V	Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	2500 V	2500 V	1500 V	Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	3			Pollution degree
Überspannungskategorie	II			Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	II			Material group
Bemessungsstrom (40 °C)	4 A			Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ			Contact resistance
Material Kontakt	CuZn (Messing/brass)			Material at contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)			Contact plating
Material Kontaktkörper	PUR			Material of contact body
Material Gehäuse	PUR			Material of housing

Sensorsteckverbinder Serie 763

Sensor connectors series 763

Bezeichnung
Description

Winkelstecker umspritzt
Male angled connector moulded



Abbildung
Figure



Winkelstecker umspritzt,
geschirmt
Male angled connector moulded,
shielded



Maßzeichnung
Drawing



Bestell-Nr.
Ordering-No.

Polzahl Contacts	Kabel (mm ²) Cable (mm ²)	Kabellänge 2m Cable length 2m	Kabellänge 5m Cable length 5m
3	3 x 0,34 PVC	79-3427-12-04	79-3427-15-04
	3 x 0,34 PUR	79-3427-32-04	79-3427-35-04
4	4 x 0,34 PVC	79-3427-13-04	79-3427-17-04
	4 x 0,34 PUR	79-3427-33-04	79-3427-37-04
5	5 x 0,25 PVC	79-3457-12-05	79-3457-15-05
	5 x 0,25 PUR	79-3457-32-05	79-3457-35-05
8 ¹⁾	7 x 0,25 PUR	79-3477-32-08	79-3477-35-08

Polzahl Contacts	Kabel (mm ²) Cable (mm ²)	Kabellänge 2m Cable length 2m	Kabellänge 5m Cable length 5m
3	3 x 0,34 PVC	79-3527-12-04	79-3527-15-04
	3 x 0,34 PUR	79-3527-32-04	79-3527-35-04
4	4 x 0,34 PVC	79-3527-13-04	79-3527-17-04
	4 x 0,34 PUR	79-3527-33-04	79-3527-37-04
5	5 x 0,25 PVC	79-3557-12-05	79-3557-15-05

Technische Daten
Specifications

Polzahl	3	4	5	8	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	schraub/screw				Connector locking system
Anschlussart	crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded-on cable				Termination
Anschlussquerschnitt	0,34 mm ² (AWG 22)		0,25 mm ² (AWG 24)		Wire gauge
Kabeldurchlass	-				Cable outlet
Schutzart	IP 68/IP 67 geschirmt/shielded				Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles				Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C				Upper temperature
Untere Grenztemperatur	- 25 °C				Lower temperature
Bemessungsspannung	250 V	250 V	125 V	60 V	Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	2500 V	2500 V	1500 V	800 V	Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	3				Pollution degree
Überspannungskategorie	II				Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	II				Material group
Bemessungsstrom (40°C)	4 A			2 A	Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ				Contact resistance
Material Kontakt	CuZn (Messing/brass)				Material of contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)				Contact plating
Material Kontaktkörper	PUR				Material of contact body
Material Gehäuse	PUR				Material of housing

Sensorsteckverbinder Serie 763

Sensor connectors series 763

Bezeichnung
Description

Abbildung
Figure



Winkelstecker umspritzt,
UL zugelassen
Male angled connector moulded,
UL approved



Winkelstecker umspritzt,
Edelstahlgewindring
Male angled connector moulded,
Stainless steel ring nut



Maßzeichnung
Drawing



Bestell-Nr.
Ordering-No.

Polzahl Contacts	Kabel (mm ²) Cable (mm ²)	Kabellänge 2m Cable length 2m	Kabellänge 5m Cable length 5m
4	4 x 0,34 PUR	-	78-3427-37-04
5	5 x 0,25 PUR	-	78-3457-35-05

Polzahl Contacts	Kabel (mm ²) Cable (mm ²)	Kabellänge 2m Cable length 2m	Kabellänge 5m Cable length 5m
4	4 x 0,34 PUR	79-3427-52-04	79-3427-55-04
5	5 x 0,25 PUR	79-3457-52-05	79-3457-55-05

Technische Daten
Specifications

Polzahl	3	4	5	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	schraub/screw			Connector locking system
Anschlussart	crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded-on cable			Termination
Anschlussquerschnitt	0,34 mm ² (AWG 22)		0,25 mm ² (AWG 24)	Wire gauge
Kabeldurchlass	-			Cable outlet
Schutzart	IP 68			Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles			Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C			Upper temperature
Untere Grenztemperatur	- 25 °C			Lower temperature
Bemessungsspannung	250 V	250 V	125 V	Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	2500 V	2500 V	1500 V	Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	3			Pollution degree
Überspannungskategorie	II			Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	II			Material group
Bemessungsstrom (40 °C)	4 A			Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ			Contact resistance
Material Kontakt	CuZn (Messing/brass)			Material at contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)			Contact plating
Material Kontaktkörper	PUR			Material of contact body
Material Gehäuse	PUR			Material of housing

Sensorsteckverbinder Serie 763
Sensor connectors series 763

Bezeichnung
Description

Kabeldose umspritzt
Female cable connector moulded



Abbildung
Figure



Kabeldose umspritzt,
geschirmt
Female cable connector moulded,
shielded



Maßzeichnung
Drawing



Bestell-Nr.
Ordering-No.

Polzahl Contacts	Kabel (mm ²) Cable (mm ²)	Kabellänge 2m Cable length 2m	Kabellänge 5m Cable length 5m
3	3 x 0,34 PVC	79-3430-12-04	79-3430-15-04
	3 x 0,34 PUR	79-3430-32-04	79-3430-35-04
	3 x 0,34 120°C	79-3430-562-04	-
4	4 x 0,34 PVC	79-3430-13-04	79-3430-17-04
	4 x 0,34 PUR	79-3430-33-04	79-3430-37-04
5	5 x 0,25 PVC	79-3440-12-05	79-3440-15-05
	5 x 0,25 PUR	79-3440-32-05	79-3440-35-05
8 ¹⁾	7 x 0,25 PUR	79-3480-32-08	79-3480-35-08
12	12 x 0,25 PUR	79-3490-32-12	79-3490-35-12



Polzahl Contacts	Kabel (mm ²) Cable (mm ²)	Kabellänge 2m Cable length 2m	Kabellänge 5m Cable length 5m
3	3 x 0,34 PVC	79-3530-12-04	79-3530-15-04
	3 x 0,34 PUR	79-3530-32-04	79-3530-35-04
4	4 x 0,34 PVC	79-3530-13-04	79-3530-17-04
	4 x 0,34 PUR	79-3530-33-04	79-3530-37-04
5	5 x 0,25 PVC	79-3540-12-05	79-3540-15-05
8	8 x 0,25 PUR	79-3580-32-08	79-3580-35-08

Technische Daten
Specifications

Polzahl	3	4	5	8	12	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	schraub/screw					Connector locking system
Anschlussart	crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded-on cable					Termination
Anschlussquerschnitt	0,34 mm ² (AWG 22)		0,25 mm ² (AWG 24)			Wire gauge
Kabeldurchlass	–					Cable outlet
Schutzart	IP 68/IP 67 geschirmt/shielded					Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles					Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C					Upper temperature
Untere Grenztemperatur	– 25 °C					Lower temperature
Bemessungsspannung	250 V	250 V	125 V	60 V	30 V	Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	2500 V	2500 V	1500 V	800 V	500 V	Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	3					Pollution degree
Überspannungskategorie	II					Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	II					Material group
Bemessungsstrom (40°C)	4 A			2 A	1 A	Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ					Contact resistance
Material Kontakt	CuSn (Bronze/bronze)					Material of contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)					Contact plating
Material Kontaktkörper	PUR					Material of contact body
Material Gehäuse	PUR					Material of housing

Sensorsteckverbinder Serie 763
Sensor connectors series 763
Bezeichnung
Description
Abbildung
Figure
Kabeldose umspritzt,
UL zugelassen
Female cable connector moulded,
UL approved

Kabeldose umspritzt,
Edelstahlgewindering
Female cable connector moulded,
Stainless steel ring nut

Maßzeichnung
Drawing

Bestell-Nr.
Ordering-No.

Polzahl Contacts	Kabel (mm ²) Cable (mm ²)	Kabellänge 2m Cable length 2m	Kabellänge 5m Cable length 5m	Polzahl Contacts	Kabel (mm ²) Cable (mm ²)	Kabellänge 2m Cable length 2m	Kabellänge 5m Cable length 5m
4	4 x 0,34 PUR	-	78-3430-37-04	3	3 x 0,34 PUR	79-3430-52-04	79-3430-55-04
5	5 x 0,25 PUR	-	78-3440-35-05	5	5 x 0,25 PUR	79-3440-52-05	79-3440-55-05

Technische Daten
Specifications

Polzahl	4	5	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	schraub/screw		Connector locking system
Anschlussart	crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded-on cable		Termination
Anschlussquerschnitt	0,34 mm ² (AWG 22)	0,25 mm ² (AWG 24)	Wire gauge
Kabeldurchlass	-		Cable outlet
Schutzart	IP 68		Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles		Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C		Upper temperature
Untere Grenztemperatur	- 25 °C		Lower temperature
Bemessungsspannung	250 V	125 V	Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	2500 V	2500 V	Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	3		Pollution degree
Überspannungskategorie	II		Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	II		Material group
Bemessungsstrom (40 °C)	4 A		Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ		Contact resistance
Material Kontakt	CuSn (Bronze/bronze)		Material at contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)		Contact plating
Material Kontaktkörper	PUR		Material of contact body
Material Gehäuse	PUR		Material of housing

Sensorsteckverbinder Serie 763

Sensor connectors series 763

Bezeichnung
Description

Abbildung
Figure



Winkeldose umspritzt
Female angled connector moulded



Winkeldose umspritzt,
geschirmt
Female angled connector moulded,
shielded



Maßzeichnung
Drawing



Bestell-Nr.
Ordering-No.

Polzahl Contacts	Kabel (mm ²) Cable (mm ²)	Kabellänge 2m Cable length 2m	Kabellänge 5m Cable length 5m
3	3 x 0,34 PVC	79-3434-12-04	79-3434-15-04
	3 x 0,34 PUR	79-3434-32-04	79-3434-35-04
4	4 x 0,34 PVC	79-3434-13-04	79-3434-17-04
	4 x 0,34 PUR	79-3434-33-04	79-3434-37-04
5	5 x 0,25 PVC	79-3444-12-05	79-3444-15-05
	5 x 0,25 PUR	79-3444-32-05	79-3444-35-05
8 ¹⁾	7 x 0,25 PUR	79-3484-32-08	79-3484-35-08

Polzahl Contacts	Kabel (mm ²) Cable (mm ²)	Kabellänge 2m Cable length 2m	Kabellänge 5m Cable length 5m
3	3 x 0,34 PVC	79-3534-12-04	79-3534-15-04
	3 x 0,34 PUR	79-3534-32-04	79-3534-35-04
4	4 x 0,34 PVC	79-3534-13-04	79-3534-17-04
	4 x 0,34 PUR	79-3534-33-04	79-3534-37-04
5	5 x 0,25 PVC	79-3544-12-05	79-3544-15-05

Technische Daten Specifications

Polzahl	3	4	5	8	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	schraub/screw				Connector locking system
Anschlussart	crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded-on cable				Termination
Anschlussquerschnitt	0,34 mm ² (AWG 22)		0,25 mm ² (AWG 24)		Wire gauge
Kabeldurchlass	-				Cable outlet
Schutzart	IP 68/IP 67 geschirmt/shielded				Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles				Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C				Upper temperature
Untere Grenztemperatur	- 25 °C				Lower temperature
Bemessungsspannung	250 V	250 V	125 V	60 V	Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	2500 V	2500 V	1500 V	800 V	Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	3				Pollution degree
Überspannungskategorie	II				Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	II				Material group
Bemessungsstrom (40 °C)	4 A			2 A	Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ				Contact resistance
Material Kontakt	CuSn (Bronze/bronze)				Material of contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)				Contact plating
Material Kontaktkörper	PUR				Material of contact body
Material Gehäuse	PUR				Material of housina

Sensorsteckverbinder Serie 763

Sensor connectors series 763

Bezeichnung
Description

Abbildung
Figure



Winkeldose umspritzt,
UL zugelassen
Female angled connector moulded,
UL approved



Winkeldose umspritzt,
Edelstahlgewindering
Female angled connector moulded,
Stainless steel ring nut



Maßzeichnung
Drawing



Bestell-Nr.
Ordering-No.

Polzahl Contacts	Kabel (mm ²) Cable (mm ²)	Kabellänge 2m Cable length 2m	Kabellänge 5m Cable length 5m	Polzahl Contacts	Kabel (mm ²) Cable (mm ²)	Kabellänge 2m Cable length 2m	Kabellänge 5m Cable length 5m
4	4 x 0,34 PUR	-	78-3434-37-04	3	3 x 0,34 PUR	79-3434-52-04	79-3434-55-04
5	5 x 0,25 PUR	-	78-3444-35-05	5	5 x 0,25 PUR	79-3444-52-05	79-3444-55-05

Technische Daten
Specifications

Polzahl	3	4	5	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	schraub/screw			Connector locking system
Anschlussart	crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded-on cable			Termination
Anschlussquerschnitt	0,34 mm ² (AWG 22)		0,25 mm ² (AWG 24)	Wire gauge
Kabeldurchlass	-			Cable outlet
Schutzart	IP 68			Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles			Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C			Upper temperature
Untere Grenztemperatur	- 25 °C			Lower temperature
Bemessungsspannung	250 V	250 V	125 V	Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	2500 V	2500 V	1500 V	Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	3			Pollution degree
Überspannungskategorie	II			Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	II			Material group
Bemessungsstrom (40 °C)	4 A			Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ			Contact resistance
Material Kontakt	CuSn (Bronze/bronze)			Material of contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)			Contact plating
Material Kontaktkörper	PUR			Material of contact body
Material Gehäuse	PUR			Material of housing

Sensorsteckverbinder Serie 763
Sensor connectors series 763

Bezeichnung
Description

Abbildung
Figure



Winkeldose umspritzt,
mit LED PNP Schließer
Female angled connector moulded,
with LED PNP normally closed



Winkeldose umspritzt,
mit LED PNP Öffner/Schließer,
antivalent
Female angled connector moulded,
with LED PNP normally opened/closed,
antivalent



Maßzeichnung
Drawing



Bestell-Nr.
Ordering-No.

Polzahl Contacts	Kabel (mm ²) Cable (mm ²)	Kabellänge 2m Cable length 2m	Kabellänge 5m Cable length 5m
3	3 x 0,34 PVC	79-3436-12-04	79-3436-15-04
	3 x 0,34 PUR	79-3436-32-04	79-3436-35-04

Polzahl Contacts	Kabel (mm ²) Cable (mm ²)	Kabellänge 2m Cable length 2m	Kabellänge 5m Cable length 5m
4	4 x 0,34 PVC	79-3436-13-04	79-3436-17-04
	4 x 0,34 PUR	79-3436-33-04	79-3436-37-04

Technische Daten
Specifications

Polzahl	3	4	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	schraub/screw		Connector locking system
Anschlussart	crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded-on cable		Termination
Anschlussquerschnitt	0,34 mm ² (AWG 22)		Wire gauge
Kabeldurchlass	-		Cable outlet
Schutzart	IP 68		Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles		Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C		Upper temperature
Untere Grenztemperatur	- 25 °C		Lower temperature
Bemessungsspannung	36 V		Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	500 V		Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	3		Pollution degree
Überspannungskategorie	II		Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	II		Material group
Bemessungsstrom (40 °C)	4 A		Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ		Contact resistance
Material Kontakt	CuSn (Bronze/bronze)		Material of contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)		Contact plating
Material Kontaktkörper	PUR		Material of contact body
Material Gehäuse	PUR		Material of housing

Sensorsteckverbinder Serie 763
Sensor connectors series 763

Bezeichnung
Description

Abbildung
Figure



Winkeldose umspritzt,
mit LED PNP Öffner/Schließer
Female angled connector moulded,
with LED PNP normally opened/closed



Winkeldose umspritzt,
mit LED PNP Schließer,
VA Gewindeverriegelung
Female angled connector moulded,
with LED PNP normally closed,
stainless steel ring nut



Maßzeichnung
Drawing



Bestell-Nr.
Ordering-No.

Polzahl Contacts	Kabel (mm ²) Cable (mm ²)	Kabellänge 2m Cable length 2m	Kabellänge 5m Cable length 5m
3	3 x 0,34 PUR	79-3436-62-04	79-3436-65-04

Polzahl Contacts	Kabel (mm ²) Cable (mm ²)	Kabellänge 2m Cable length 2m	Kabellänge 5m Cable length 5m
3	3 x 0,34 PUR	79-3436-52-04	79-3436-55-04

Technische Daten
Specifications

Polzahl	3	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	Schraub/Screw	Connector locking system
Anschlussart	Crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded-on cable	Termination
Anschlussquerschnitt	0,34 mm ² (AWG 22)	Wire gauge
Kabeldurchlass	—	Cable outlet
Schutzart	IP 68	Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles	Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C	Upper temperature
Untere Grenztemperatur	- 25 °C	Lower temperature
Bemessungsspannung	36 V	Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	500 V	Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	3	Pollution degree
Überspannungskategorie	II	Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	II	Material group
Bemessungsstrom (40 °C)	4 A	Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ	Contact resistance
Material Kontakt	CuSn (Bronze/bronze)	Material at contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)	Contact plating
Material Kontaktkörper	PUR	Material of contact body
Material Gehäuse	PUR	Material of housing

Ü
TI
SIP40
SIP67
SIP67
Baionett
M9IP67
MPPIP67
PPIP67
M9IP40
M9IP67
M9IP67
SIP67
Baionett
Baionett
PPIP67
M16IP40
M16IP67
M23
Baionett
M25
RD24
RD30
M5
M8
M12-A
VL
Verteiler
M12-B
M12-D
M12-US
M18
7/8"
BF-A
BF-B
BF-C
R

Sensorsteckverbinder Serie 763

Sensor connectors series 763

Technische Daten Specifications of	Standard Kabel standard cable						
Polzahl	3		4		5		Contacts
Querschnitt mm ² ¹⁾	3 x 0,34 mm ²		4 x 0,34 mm ²		5 x 0,25 mm ²		Wire gauge mm ² ¹⁾
Material Mantel	PVC	PUR	PVC	PUR	PVC	PUR	Material jacket
Isolation Litze	PVC						Insulation wire
Litzenaufbau (mm)	7 x 0,25	42 x 0,1	7 x 0,25	42 x 0,1	14 x 0,16	32 x 0,1	Design of wire (mm)
Kabelmantel (mm)	4,5		5				Cable jacket (mm)
Leiterwiderstand	58 Ω/Km	55 Ω/Km	79,9 Ω/Km	55 Ω/Km	79,9 Ω/Km	55 Ω/Km	Resistance of wire
Temperaturbereich (Kabel bewegt)	- 5 °C / + 70 °C						Temperature range (cable in move)
Temperaturbereich (Kabel fest)	- 25 °C / + 70 °C						Temperature range (cable not in move)
Biegeradius (Kabel bewegt)	-	45 mm	-	50 mm	-	50 mm	Bending radius (cable in move)
Biegeradius (Kabel fest)	-	22 mm	-	25 mm	-	25 mm	Bending radius (cable not in move)
Zulassung	-						Approval

Technische Daten Specifications of	geschirmtes Kabel shielded cable					
Polzahl	3		4		5	Contacts
Querschnitt mm ² 1)	3 x 0,34 mm ²		4 x 0,34 mm ²		5 x 0,25 mm ²	Wire gauge mm ² 1)
Material Mantel	PVC	PUR	PVC	PUR	PVC	Material jacket
Isolation Litze	PVC					Insulation wire
Litzenaufbau (mm)	7 x 0,25				14 x 0,16	Design of wire (mm)
Kabelmantel (mm)	5					Cable jacket (mm)
Leiterwiderstand	53 Ω/Km				75,5 Ω/Km	Resistance of wire
Temperaturbereich (Kabel bewegt)	- 5 °C / + 70 °C					Temperature range (cable in move)
Temperaturbereich (Kabel fest)	- 25 °C / + 70 °C					Temperature range (cable not in move)
Biegeradius (Kabel bewegt)	50 mm					Bending radius (cable in move)
Biegeradius (Kabel fest)	25 mm					Bending radius (cable not in move)
Zulassung	—					Approval
Bedeckung Schirmgeflecht	80%	90%	80%	90%	90%	Cover screen grid

Technische Daten Specifications of	UL-gelistetes Kabel UL-listed cable		
Polzahl	4	5	Contacts
Querschnitt mm ² 1)	4 x 0,34 mm ²	5 x 0,25 mm ²	Wire gauge mm ² 1)
Material Mantel	PUR		Material jacket
Isolation Litze	SR - PVC		Insulation wire
Litzenaufbau (mm)	32 x 0,1	42 x 0,1	Design of wire (mm)
Kabelmantel (mm)	4,9	5,1	Cable jacket (mm)
UL-Style	20549/1061 (80°, 300 V)		UL-style




Notizen
Notes

Sensorsteckverbinder Serie 713 · 763

Sensor connectors series 713 · 763

Bezeichnung
DescriptionAbbildung
Figure

Vierkant Flanschstecker, positionierbar,
Kontaktfläche Optaloy, IP40,
mit Dichtung IP67 siehe Zubehör
Square male socket, positioning possible,
contact surface optaloy, IP40,
with sealing IP67 see accessories

Flanschstecker, Befestigungsgewinde
Male socket, fixing threadFlanschstecker, Befestigungsgewinde
Male socket, fixing threadMaßzeichnung
DrawingBestell-Nr.
Ordering-No.

Polzahl Contacts	Befestigungsgewinde Fixing thread	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	-	09-0431-16-04
5	-	09-0433-16-05

Polzahl Contacts	Befestigungsgewinde Fixing thread	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	M12 x 0,5	09-0431-81-04
5	M12 x 0,5	09-0433-81-05
8	M12 x 0,5	09-0381-81-08

Polzahl Contacts	Befestigungsgewinde Fixing thread	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	PG 9	09-0431-87-04
	M16 x 1,5	09-0431-387-04
5	PG 9	09-0433-87-05
	M16 x 1,5	09-0433-387-05
8	PG 9	09-0381-87-08
	M16 x 1,5	09-0381-387-08

Technische Daten
Specifications

Polzahl	4	5	8	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	schraub/screw			Connector locking system
Anschlussart	löten/solder			Termination
Anschlussquerschnitt	max. 0,25 mm ² (max. AWG 24)			Wire gauge
Kabeldurchlass	-			Cable outlet
Schutzart	IP 67			Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	Optaloy/optaloy > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles, Gold/gold > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles			Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C			Upper temperature
Untere Grenztemperatur	- 25 °C			Lower temperature
Bemessungsspannung	250 V	125 V	60 V	Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	2500 V	1500 V	800 V	Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	3			Pollution degree
Überspannungskategorie	II			Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	II			Material group
Bemessungsstrom (40 °C)	4 A		2 A	Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand	≤ 8 mΩ (Optaloy/optaloy), ≤ 3 mΩ (Gold/gold)			Contact resistance
Material Kontakt	CuZn (Messing/brass)			Material of contact
Kontaktfläche	Au (Gold/gold)			Contact plating
Material Kontaktkörper	PA/PBT			Material of contact body
Material Gehäuse	PA			Material of housing

Sensorsteckverbinder Serie 713 · 763

Sensor connectors series 713 · 763

Bezeichnung
Description

Abbildung
Figure



Flanschstecker, Befestigungsgewinde
Male socket, fixing thread



Flanschstecker, Befestigungsgewinde
Male socket, fixing thread



Maßzeichnung
Drawing



Bestell-Nr.
Ordering-No.

Polzahl Contacts	Befestigungsgewinde Fixing thread	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	PG 11	09-0435-87-04
5	PG 11	09-0437-87-05

Polzahl Contacts	Befestigungsgewinde Fixing thread	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	PG 13,5	09-0439-87-04
	M20 x 1,5	09-0439-387-04
5	PG 13,5	09-0449-87-05
	M20 x 1,5	09-0449-387-05

Technische Daten
Specifications

Polzahl	4	5	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	schraub/screw		Connector locking system
Anschlussart	löten/solder		Termination
Anschlussquerschnitt	max. 0,25 mm ² (max. AWG 24)		Wire gauge
Kabeldurchlass	—		Cable outlet
Schutzart	IP 67		Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles		Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C		Upper temperature
Untere Grenztemperatur	- 25 °C		Lower temperature
Bemessungsspannung	250 V ¹⁾	125 V	Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	2500 V	1500 V	Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	3		Pollution degree
Überspannungskategorie	II		Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	III		Material group
Bemessungsstrom (40 °C)	4 A		Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ		Contact resistance
Material Kontakt	CuZn (Messing/brass)		Material at contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)		Contact plating
Material Kontaktkörper	PA		Material of contact body
Material Gehäuse	PA		Material of housing

¹⁾ Mit LED 36 V. / ¹⁾ With LED 36 V.

Sensorsteckverbinder Serie 713 · 763

Sensor connectors series 713 · 763

Bezeichnung
Description

Flanschstecker, metrisches Befestigungsgewinde, positionierbar
Male socket, metric fixing thread, positioning possible



Abbildung
Figure



Flanschstecker mit Metallgewindehülse
Male socket with metal fixing thread



Maßzeichnung
Drawing



Bestell-Nr.
Ordering-No.

Polzahl Contacts	Befestigungsgewinde Fixing thread	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	M16 x 1,5	09-0431-397-04
	M20 x 1,5	09-0439-397-04

Polzahl Contacts	Befestigungsgewinde Fixing thread	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	-	09-0431-212-04

Technische Daten
Specifications



Polzahl	4	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	Schraub/Screw	Connector locking system
Anschlussart	Löten, tauchlöten/solder, dip solder	Termination
Anschlussquerschnitt	max. 0,25 mm ² (max. AWG 24)	Wire gauge
Kabeldurchlass	-	Cable outlet
Schutzart	IP 67	Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles	Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C	Upper temperature
Untere Grenztemperatur	- 25 °C	Lower temperature
Bemessungsspannung	250 V	Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	2500 V	Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	3	Pollution degree
Überspannungskategorie	II	Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	III	Material group
Bemessungsstrom (40 °C)	4 A	Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ	Contact resistance
Material Kontakt	CuZn (Messing/brass)	Material of contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)	Contact plating
Material Kontaktkörper	PA	Material of contact body
Material Gehäuse	PA	Material of housing

Sensorsteckverbinder Serie 713 · 763
Sensor connectors series 713 · 763
Bezeichnung
Description

Abbildung
Figure

Flanschstecker mit Litzen, 0,25mm²
Male socket with wires, 0,25mm²

Flanschstecker, löten
Male socket, solder

Maßzeichnung
Drawing

Bestell-Nr.
Ordering-No.

Polzahl Contacts	Befestigungsgewinde Fixing thread	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	PG 9	09-3431-00-04
	M16 x 1,5	09-3431-700-04
	PG 9 VA/stainless steel	09-3431-282-04
	M16 x 1,5 VA/stainless steel	09-3431-828-04
5	PG 9	09-3441-00-05
	M16 x 1,5	09-3441-700-05
	PG 9 VA/stainless steel	09-3441-282-05
	M16 x 1,5 VA/stainless steel	09-3441-828-05
8	PG 9	09-3481-00-08
	M16 x 1,5	09-3481-700-08
	PG 9 VA/stainless steel	09-3481-282-08
12	PG 9	09-3491-00-12
	M16 x 1,5	09-3491-700-12

Polzahl Contacts	Befestigungsgewinde Fixing thread	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	PG 9	09-3431-77-04
	M16 x 1,5	09-3431-578-04
5	PG 9	09-3441-77-05
	M16 x 1,5	09-3441-578-05
8	PG 9 (unmontiert/unmounted)	99-3481-77-08
	M16 x 1,5 (unmontiert/unmounted)	99-3481-578-08

Technische Daten
Specifications

Polzahl	4	5	8	12	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	schraub/screw				Connector locking system
Anschlussart	löten, Litzen/solder, wires				Termination
Anschlussquerschnitt	max. 0,25 mm ² (max. AWG 24)			max. 0,14 mm ² (max. AWG 26)	Wire gauge
Kabeldurchlass	–				Cable outlet
Schutzart	IP 68				Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles				Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C				Upper temperature
Untere Grenztemperatur	– 25 °C				Lower temperature
Bemessungsspannung	250 V	125 V	60 V	30 V	Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	2500 V	1500 V	800 V	500 V	Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	3				Pollution degree
Überspannungskategorie	II				Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	II				Material group
Bemessungsstrom (40°C)	4 A		2 A	1 A	Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ				Contact resistance
Material Kontakt	CuZn (Messing/brass)				Material of contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)				Contact plating
Material Kontaktkörper	PA				Material of contact body
Material Gehäuse	Zink Druckguss vernickelt/Edelstahl/zinc diecasting nickel plated/stainless steel				Material of housing

Sensorsteckverbinder Serie 713 · 763



Sensor connectors series 713 · 763

Bezeichnung
Description

Flanschstecker positionierbar, mit Litzen, 0,25mm²
Male socket, positioning possible, with wires, 0,25mm²

Abbildung
Figure

Flanschstecker mit Litzen, 0,25mm², positionierbar, 120° C
Male socket with wires, 0,25mm², positioning possible, 120° C

Maßzeichnung
DrawingBestell-Nr.
Ordering-No.

Polzahl Contacts	Befestigungsgewinde Fixing thread	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	PG 9	09-3431-22-04
	M16 x 1,5	09-3431-722-04
	PG 9 VA/stainless steel	09-3431-678-04
5	PG 9	09-3441-22-05
	M16 x 1,5	09-3441-722-05
	PG 9 VA/stainless steel	09-3441-678-05
8	PG 9	09-3481-22-08
	M16 x 1,5	09-3481-722-08
	PG 9 VA/stainless steel	09-3481-678-08
12	PG 9	09-3491-22-12
	M16 x 1,5	09-3491-722-12

Polzahl Contacts	Befestigungsgewinde Fixing thread	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	PG 9	09-3431-562-04

Technische Daten
Specifications

Polzahl	4	5	8	12	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	schraub/screw				Connector locking system
Anschlussart	Litzen/wires				Termination
Anschlussquerschnitt	0,25 mm ² (AWG 24)			0,14 mm ² (AWG 26)	Wire gauge
Kabeldurchlass	-				Cable outlet
Schutzart	IP 68				Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles				Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C (120 °C)				Upper temperature
Untere Grenztemperatur	- 25 °C				Lower temperature
Bemessungsspannung	250 V	125 V	60 V	30 V	Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	2500 V	1500 V	800 V	500 V	Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	3				Pollution degree
Überspannungskategorie	II				Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	II				Material group
Bemessungsstrom (40°C)	4 A		2 A	1 A	Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ				Contact resistance
Material Kontakt	CuZn (Messing/brass)				Material of contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)				Contact plating
Material Kontaktkörper	PA				Material of contact body
Material Gehäuse	Messing/Edelstahl/brass/stainless steel				Material of housing

Sensorsteckverbinder Serie 713 · 763

Sensor connectors series 713 · 763

Bezeichnung
Description

Abbildung
Figure




Flanschstecker mit Litzen, von vorn verschraubbar, 0,25mm²
Male socket with wires, front fastened, 0,25mm²

Flanschstecker mit Litzen, von vorn verschraubbar, 0,25mm²,
120°C
Male socket with wires, front fastened, 0,25mm²,
120°C

Flanschstecker, löten, von vorne verschraubbar, unmontiert
Male socket, solder, front fastened unassembled



Maßzeichnung
Drawing



Bestell-Nr.
Ordering-No.

Polzahl Contacts	Befestigungsgewinde Fixing thread	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	PG 9	09-3431-116-04
5	PG 9	09-3441-116-05
	PG 9 VA/stainless steel	09-3441-679-05
8	PG 9	09-3481-116-08
	PG 9 VA/stainless steel	09-3481-679-08
12	PG 9	09-3491-116-12

Polzahl Contacts	Befestigungsgewinde Fixing thread	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	PG 9	09-3431-566-04

Polzahl Contacts	Befestigungsgewinde Fixing thread	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	PG 9	99-3431-216-04
5	PG 9	99-3441-216-05

Technische Daten
Specifications

Polzahl	4	5	8	12	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	Schraub/screw				Connector locking system
Anschlussart	Löt, Litzen/solder, wires				Termination
Anschlussquerschnitt	0,25 mm ² (AWG 24), max. 0,25 mm ² (max. AWG 24)			max. 0,14 mm ² (max. AWG 26)	Wire gauge
Kabeldurchlass	-				Cable outlet
Schutzart	IP 68				Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles				Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C				Upper temperature
Untere Grenztemperatur	- 25 °C				Lower temperature
Bemessungsspannung	250 V	125 V	60 V	30 V	Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	2500 V	1500 V	800 V	500 V	Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	3				Pollution degree
Überspannungskategorie	II				Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	II				Material group
Bemessungsstrom (40 °C)	4 A		2 A	1 A	Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ				Contact resistance
Material Kontakt	CuZn (Messing/brass)				Material at contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)				Contact plating
Material Kontaktkörper	PA				Material of contact body
Material Gehäuse	Zink Druckguss vernickelt/Edelstahl/zinc diecasting nickel plated/stainless steel				Material of housing

Sensorsteckverbinder Serie 713 · 763
Sensor connectors series 713 · 763

Bezeichnung
Description

Abbildung
Figure

Flanschstecker
 Schutzart ohne Dichtung IP 40, mit Dichtung IP 67
 siehe Zubehör
Male socket
Degree of protec. without sealing IP 40, with sealing IP 67
see accessories






Flanschstecker, tauchlöten
Male socket, dip solder



Flanschstecker, von vorn verschraubbar, tauchlöten
Male socket, front fastened, dip solder



Maßzeichnung
Drawing



Bestell-Nr.
Ordering-No.

Polzahl Contacts	Befestigungsgewinde Fixing thread	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	Flansch/socket	09-3433-00-04
5	Flansch/socket	09-3443-00-05
8	Flansch/socket	09-3483-00-08
12	Flansch/socket	09-3493-00-12

Polzahl Contacts	Befestigungsgewinde Fixing thread	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	PG 9	09-3431-88-04
5	PG 9	09-3441-88-05
8	PG 9	09-3481-88-08

Polzahl Contacts	Befestigungsgewinde Fixing thread	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	PG 9	09-3431-90-04
5	PG 9	09-3441-90-05
	PG 9 VA/stainless steel	09-3441-680-05
8	PG 9	09-3481-90-08
	PG 9 VA/stainless steel	09-3481-680-08
12	PG 9	09-3491-90-12

Technische Daten
Specifications

Polzahl	4	5	8	12	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	schraub/screw				Connector locking system
Anschlussart	tauchlöten, Litzen/dip solder, wires				Termination
Anschlussquerschnitt	0,25 mm² (AWG 24)			0,14 mm² (AWG 26)	Wire gauge
Kabeldurchlass	–				Cable outlet
Schutzart	IP 68				Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles				Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C				Upper temperature
Untere Grenztemperatur	- 25 °C				Lower temperature
Bemessungsspannung	250 V	125 V	60 V	30 V	Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	2500 V	1500 V	800 V	500 V	Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	3				Pollution degree
Überspannungskategorie	II				Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	II				Material group
Bemessungsstrom (40°C)	4 A		2 A	1 A	Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ				Contact resistance
Material Kontakt	CuZn (Messing/brass)				Material of contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)				Contact plating
Material Kontaktkörper	PA				Material of contact body
Material Gehäuse	Messing/Zink Druckguss vernickelt/Edelstahl/brass/zinc diecasting nickel plated/stainless steel				Material of housing

Sensorsteckverbinder Serie 713 · 763

Sensor connectors series 713 · 763

Bezeichnung
Description

Abbildung
Figure

Flanschstecker, von vorn verschraubbar, mit Schirmblech, tauchlöten
Male socket, front fastened, with shielding sheet, dip solder






Flanschstecker, von vorn verschraubbar, tauchlöten, 10,5 mm Kontaktlänge
Male socket, front fastened, dip solder, 10,5 mm contact length



Flanschstecker, von vorn verschraubbar, tauchlöten, 8 mm Kontaktlänge
Male socket, front fastened, dip solder, 8 mm contact length



Maßzeichnung
Drawing



Bestell-Nr.
Ordering-No.

Polzahl Contacts	Befestigungsgewinde Fixing thread	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	PG 9	09-3431-500-04
5	PG 9	09-3441-500-05
8	PG 9	09-3481-500-08
12	PG 9	09-3491-500-12

Polzahl Contacts	Befestigungsgewinde Fixing thread	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	M12 x 1	09-3431-550-04
5	M12 x 1	09-3441-550-05
8	M12 x 1	09-3481-550-08
12	M12 x 1	09-3491-550-12

Polzahl Contacts	Befestigungsgewinde Fixing thread	Bestell-Nummer Ordering-Number
12	M12 x 1	09-3491-969-12

**Technische Daten
Specifications**

Polzahl	4	5	8	12	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	schraub/screw				Connector locking system
Anschlussart	tauchlöten/dip solder				Termination
Anschlussquerschnitt	—				Wire gauge
Kabeldurchlass	—				Cable outlet
Schutzart	IP 68				Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles				Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C				Upper temperature
Untere Grenztemperatur	- 25 °C				Lower temperature
Bemessungsspannung	250 V	125 V	60 V	30 V	Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	2500 V	1500 V	800 V	500 V	Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	3				Pollution degree
Überspannungskategorie	II				Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	II				Material group
Bemessungsstrom (40 °C)	4 A		2 A	1 A	Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ				Contact resistance
Material Kontakt	CuZn (Messing/brass)				Material at contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)				Contact plating
Material Kontaktkörper	PA				Material of contact body
Material Gehäuse	Messing vernickelt/brass nickel plated				Material of housing

Sensorsteckverbinder Serie 713 · 763

Sensor connectors series 713 · 763

Bezeichnung Description

Einbaustecker für Leiterplattenmontage, gerade
Male receptacle for PCB assembly, straight



Abbildung
Figure



Einbaustecker für Leiterplattenmontage, gewinkelt
Male receptacle for PCB assembly, angled



Maßzeichnung
Drawing

Bestell-Nr.
Ordering-No.

Polzahl Contacts	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	99-3431-200-04
	99-3431-458-04 mit Schirmblech/ <i>with shielding sheet</i>
5	99-3441-200-05
	99-3441-458-05 mit Schirmblech/ <i>with shielding sheet</i>
8	99-3481-200-08

Polzahl
Contacts

Bestell-Nummer
Ordering-Number

4	99-3431-202-04
	99-3431-601-04 mit Schirmblech/ <i>with shielding sheet</i>
5	99-3441-202-05
	99-3441-601-05 mit Schirmblech/ <i>with shielding sheet</i>

Technische Daten Specifications

Polzahl	4	5	8	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	schraub/screw			Connector locking system
Anschlussart	tauchlötén/dip solder			Termination
Anschlussquerschnitt	–			Wire gauge
Kabeldurchlass	–			Cable outlet
Schutzart	IP 68			Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles			Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C			Upper temperature
Untere Grenztemperatur	– 25 °C			Lower temperature
Bemessungsspannung	250 V	125 V	60 V	Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	2500 V	1500 V	800 V	Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	3			Pollution degree
Überspannungskategorie	II			Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	III			Material group
Bemessungsstrom (40°C)	4 A	2 A		Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ			Contact resistance
Material Kontakt	CuZn (Messing/brass)			Material of contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)			Contact plating
Material Kontaktkörper	PA			Material of contact body
Material Gehäuse	CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated)			Material of housing

Sensorsteckverbinder Serie 713 · 763
Sensor connectors series 713 · 763
**Bezeichnung
Description**
**Abbildung
Figure**




Flanschdose, von hinten verschraubbar, löten
Female socket, fastened from back side, solder



Flanschdose, von vorn verschraubbar, löten
Female socket, front fastened, solder



Flanschdose, von vorn verschraubbar, tauchlöten
Female socket, front fastened, dip solder


**Maßzeichnung
Drawing**

**Bestell-Nr.
Ordering-No.**

Polzahl Contacts	Befestigungsgewinde Fixing thread	Bestell-Nummer Ordering-Number	Polzahl Contacts	Befestigungsgewinde Fixing thread	Bestell-Nummer Ordering-Number	Polzahl Contacts	Befestigungsgewinde Fixing thread	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	PG 9	09-0432-87-04	4	PG 9	09-0432-488-04	4	PG 9	09-0432-487-04
	M16 x 1,5	09-0432-387-04						
5	PG 9	09-0434-87-05	5	PG 9	09-0434-488-05	5	PG 9	09-0434-487-05
	M16 x 1,5	09-0434-387-05						
8	PG 9	09-0484-87-08	8	PG 9	09-0484-488-08	8	PG 9	09-0484-487-08
	M16 x 1,5	09-0484-387-08						

**Technische Daten
Specifications**

Polzahl	4	5	8	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	schraub/screw			Connector locking system
Anschlussart	löten, tauchlöten/solder, dip solder			Termination
Anschlussquerschnitt	max. 0,25 mm ² (max. AWG 24)			Wire gauge
Kabeldurchlass	—			Cable outlet
Schutzart	IP 67			Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles			Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C			Upper temperature
Untere Grenztemperatur	- 25 °C			Lower temperature
Bemessungsspannung	250 V	125 V	60 V	Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	2500 V	1500 V	800 V	Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	3			Pollution degree
Überspannungskategorie	II			Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	II			Material group
Bemessungsstrom (40 °C)	4 A		2 A	Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ (Gold/gold)			Contact resistance
Material Kontakt	CuSn (Bronze/bronze)			Material at contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)			Contact plating
Material Kontaktkörper	PA			Material of contact body
Material Gehäuse	PA			Material of housing

Sensorsteckverbinder Serie 713 · 763



Sensor connectors series 713 · 763

Bezeichnung
Description

Flanschdose mit Litzen, 0,14mm²/0,25mm²
Female socket with wires, 0,14mm²/0,25mm²

Abbildung
Figure

Flanschdose, löten, PG9/M16 x 1,5
Female socket, solder, PG9/M16 x 1,5

Maßzeichnung
DrawingBestell-Nr.
Ordering-No.

Polzahl Contacts	Befestigungsgewinde Fixing thread	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	PG 9	09-3432-00-04
	M16 x 1,5	09-3432-700-04
	PG 9 VA/stainless steel	09-3432-282-04
5	PG 9	09-3442-00-05
	M16 x 1,5	09-3442-700-05
	PG 9 VA/stainless steel	09-3442-282-05
8	PG 9	09-3482-00-08
	M16 x 1,5	09-3482-700-08
	PG 9 VA/stainless steel	09-3482-282-08
12	PG 9	09-3492-00-12
	M16 x 1,5	09-3492-700-12

Polzahl Contacts	Befestigungsgewinde Fixing thread	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	PG 9	09-3432-77-04
	M16 x 1,5	09-3432-578-04
5	PG 9	09-3442-77-05
	M16 x 1,5	09-3442-578-05

Technische Daten
Specifications



Polzahl	4	5	8	12	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	schraub/screw				Connector locking system
Anschlussart	löten, Litzen/solder, wires				Termination
Anschlussquerschnitt	0,25 mm² (AWG 24)			0,14 mm² (AWG 26)	Wire gauge
Kabeldurchlass	–				Cable outlet
Schutzart	IP 68				Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles				Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C				Upper temperature
Untere Grenztemperatur	- 25 °C				Lower temperature
Bemessungsspannung	250 V	125 V	60 V	30 V	Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	2500 V	1500 V	800 V	500 V	Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	3				Pollution degree
Überspannungskategorie	II				Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	II				Material group
Bemessungsstrom (40°C)	4 A		2 A	1 A	Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ				Contact resistance
Material Kontakt	CuSn (Bronze/bronze)				Material of contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)				Contact plating
Material Kontaktkörper	PA				Material of contact body
Material Gehäuse	Zink Druckguss vernickelt/Edelstahl/zinc diecasting nickel plated/stainless steel				Material of housing

Sensorsteckverbinder Serie 713 · 763
Sensor connectors series 713 · 763
Bezeichnung
Description

Abbildung
Figure

 Flanschdose positionierbar, mit Litzen, 0,14mm²/0,25mm²
Female socket, positioning possible, with wires, 0,14mm²/0,25mm²

 Flanschdose, von vorn verschraubbar, mit Litzen, 0,14mm²/0,5mm²
Female socket, front fastened, with wires, 0,14mm²/0,5mm²

Maßzeichnung
Drawing

Bestell-Nr.
Ordering-No.

Polzahl Contacts	Befestigungsgewinde Fixing thread	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	PG 9	09-3432-22-04
	M16 x 1,5	09-3432-722-04
	PG 9 VA/stainless steel	09-3432-678-04
5	PG 9	09-3442-22-05
	M16 x 1,5	09-3442-722-05
	PG 9 VA/stainless steel	09-3442-678-05
8	PG 9	09-3482-22-08
	M16 x 1,5	09-3482-722-08
	PG 9 VA/stainless steel	09-3482-678-08
12	PG 9	09-3492-22-12
	M16 x 1,5	09-3492-722-12

Polzahl Contacts	Befestigungsgewinde Fixing thread	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	PG 9	09-3432-87-04
	PG 9	09-3442-87-05
5	PG 9	09-3442-87-05
	PG 9 VA/stainless steel	09-3442-679-05
8	PG 9	09-3482-87-08
	PG 9 VA/stainless steel	09-3482-679-08
12	PG 9	09-3492-87-12

Technische Daten
Specifications

Polzahl	4	5	8	12	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	schraub/screw				Connector locking system
Anschlussart	Litzen/wires				Termination
Anschlussquerschnitt	0,25 mm ² (AWG 24), 0,5 mm ² (AWG 20)			0,14 mm ² (AWG 26)	Wire gauge
Kabeldurchlass	-				Cable outlet
Schutzart	IP 68				Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles				Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C				Upper temperature
Untere Grenztemperatur	- 25 °C				Lower temperature
Bemessungsspannung	250 V	125 V	60 V	30 V	Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	2500 V	1500 V	800 V	500 V	Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	3				Pollution degree
Überspannungskategorie	II				Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	II				Material group
Bemessungsstrom (40 °C)	4 A		2 A	1 A	Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ				Contact resistance
Material Kontakt	CuSn (Bronze/bronze)				Material of contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)				Contact plating
Material Kontaktkörper	PA				Material of contact body
Material Gehäuse	Messing/Zink Druckguss vernickelt/Edelstahl/brass/zinc diecasting nickel plated/stainless steel				Material of housing

Sensorsteckverbinder Serie 713 · 763



Sensor connectors series 713 · 763

Bezeichnung
Description

Flanschdose, löten, von vorne verschraubbar, unmontiert
Female socket, solder, front fastened unassembled

Abbildung
Figure

Flanschdose, tauchlöten
Female socket, dip solder

Maßzeichnung
DrawingBestell-Nr.
Ordering-No.

Polzahl Contacts	Befestigungsgewinde Fixing thread	Bestell-Nummer Ordering-Number	Polzahl Contacts	Befestigungsgewinde Fixing thread	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	PG9	09-3432-216-04	4	PG9	09-3432-88-04
5	PG9	09-3442-216-05	5	PG9	09-3442-88-05

Technische Daten
Specifications

Polzahl	4	5	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	schraub/screw		Connector locking system
Anschlussart	löten, tauchlöten/solder, dip solder		Termination
Anschlussquerschnitt	max. 0,25 mm ² (max. AWG 24)		Wire gauge
Kabeldurchlass	-		Cable outlet
Schutzart	IP 68		Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles		Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C		Upper temperature
Untere Grenztemperatur	- 25 °C		Lower temperature
Bemessungsspannung	250 V	125 V	Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	2500 V	1500 V	Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	3		Pollution degree
Überspannungskategorie	II		Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	III		Material group
Bemessungsstrom (40 °C)	4 A		Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ		Contact resistance
Material Kontakt	CuSn (Bronze/bronze)		Material of contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)		Contact plating
Material Kontaktkörper	PA		Material of contact body
Material Gehäuse	Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated		Material of housing

Sensorsteckverbinder Serie 713 · 763

Sensor connectors series 713 · 763

Bezeichnung
Description

Abbildung
Figure



Flanschdose, von vorn verschraubbar, tauchlöten,
6mm Kontaktlänge
Female socket, front fastened, dip solder,
6mm contact length



Flanschdose, von vorn verschraubbar, tauchlöten,
12mm Kontaktlänge
Female socket, front fastened, dip solder,
12mm contact length



Maßzeichnung
Drawing



Bestell-Nr.
Ordering-No.

Polzahl Contacts	Befestigungsgewinde Fixing thread	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	-	09-3432-90-04
5	-	09-3442-90-05 
	- VA/stainless steel	09-3442-680-05
8	-	09-3482-275-08
	- VA/stainless steel	09-3482-680-08
12	-	09-3492-90-12

Polzahl Contacts	Befestigungsgewinde Fixing thread	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	-	09-3432-92-04
5	-	09-3442-92-05

Technische Daten
Specifications

Polzahl	4	5	8	12	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	schraub/screw				Connector locking system
Anschlussart	tauchlöten/dip solder				Termination
Anschlussquerschnitt	-				Wire gauge
Kabeldurchlass	-				Cable outlet
Schutzart	IP 68				Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles				Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C				Upper temperature
Untere Grenztemperatur	- 25 °C				Lower temperature
Bemessungsspannung	250 V	125 V	60 V	30 V	Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	2500 V	1500 V	800 V	500 V	Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	3				Pollution degree
Überspannungskategorie	II				Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	II				Material group
Bemessungsstrom (40 °C)	4 A		2 A	1 A	Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ				Contact resistance
Material Kontakt	CuSn (Bronze/bronze)				Material of contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)				Contact plating
Material Kontaktkörper	PA				Material of contact body
Material Gehäuse	Zink Druckguss vernickelt/Edelstahl/zinc diecasting nickel plated/stainless steel				Material of housing

Sensorsteckverbinder Serie 713 · 763

Sensor connectors series 713 · 763

Bezeichnung
Description

Flanschdose, von vorn verschraubbar, mit Schirmblech, tauchlöten
Female socket, front fastened, with shieldinh sheet, dip solder



Abbildung
Figure



Flanschdose
Schutzart ohne Dichtung IP 40, mit Dichtung IP 67
siehe Zubehör
Female socket
Degree of protec. without sealing IP 40, with sealing IP 67
see accessories



Maßzeichnung
Drawing



Bestell-Nr.
Ordering-No.

Polzahl Contacts	Befestigungsgewinde Fixing thread	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	PG 9	09-3432-500-04
5	PG 9	09-3442-500-05
8	PG 9	09-3482-500-08
12	PG 9	09-3492-500-12

Polzahl Contacts	Befestigungsgewinde Fixing thread	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	-	09-3448-00-04
5	-	09-3458-00-05
8	-	09-3488-00-08
12	-	09-3493-00-12

Technische Daten
Specifications

Polzahl	4	5	8	12	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	schraub/screw				Connector locking system
Anschlussart	tauchlöten, Litzen/dip solder, wires				Termination
Anschlussquerschnitt	0,25 mm² (AWG 24)			0,14 mm² (AWG 26)	Wire gauge
Kabeldurchlass	-				Cable outlet
Schutzart	IP 68				Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles				Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C				Upper temperature
Untere Grenztemperatur	- 25 °C				Lower temperature
Bemessungsspannung	250 V	125 V	60 V	30 V	Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	2500 V	1500 V	800 V	500 V	Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	3				Pollution degree
Überspannungskategorie	II				Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	II				Material group
Bemessungsstrom (40°C)	4 A		2 A	1 A	Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ				Contact resistance
Material Kontakt	CuSn (Bronze/bronze)				Material of contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)				Contact plating
Material Kontaktkörper	PA				Material of contact body
Material Gehäuse	Messing vernickelt/brass nickel plated				Material of housing

Sensorsteckverbinder Serie 713 · 763
Sensor connectors series 713 · 763

Bezeichnung
Description

Abbildung
Figure



Einbaudose für Leiterplattenmontage, gerade
Female receptacle for PCB assembly, straight



Einbaudose für Leiterplattenmontage, gewinkelt
Female receptacle for PCB assembly, angled



Maßzeichnung
Drawing



Bestell-Nr.
Ordering-No.

Polzahl Contacts	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	99-3432-200-04
	99-3432-458-04 mit Schirmblech/with shielding sheet
5	99-3442-200-05
	99-3442-458-05 mit Schirmblech/with shielding sheet
8	99-3482-200-08

Polzahl Contacts	Bestell-Nummer Ordering-Number
4	99-3432-202-04
	99-3432-601-04 mit Schirmblech/with shielding sheet
5	99-3442-202-05
	99-3442-601-05 mit Schirmblech/with shielding sheet

Technische Daten
Specifications

Polzahl	4	5	8	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung		schraub/screw		Connector locking system
Anschlussart		tauchlöten/dip solder		Termination
Anschlussquerschnitt		—		Wire gauge
Kabeldurchlass		—		Cable outlet
Schutzart		IP 68		Degree of protection
Mechanische Lebensdauer		> 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles		Mechanical operation
Obere Grenztemperatur		+ 85 °C		Upper temperature
Untere Grenztemperatur		- 25 °C		Lower temperature
Bemessungsspannung	250 V	125 V	60 V	Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung	2500 V	1500 V	800 V	Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad		3		Pollution degree
Überspannungskategorie		II		Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe		III		Material group
Bemessungsstrom (40 °C)	4 A		2 A	Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand		≤ 3 mΩ		Contact resistance
Material Kontakt		CuSn (Bronze/bronze)		Material at contact
Kontaktoberfläche		Au (Gold/gold)		Contact plating
Material Kontaktkörper		PA		Material of contact body
Material Gehäuse		CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated)		Material of housing

Sensorsteckverbinder Serie 763


Sensor connectors series 763

Polbilder
Contact arrangements


Stifteinsatz (Steckseite)
Male insert (mating side)

Buchseinsatz (Steckseite)
Female insert (mating side)

3 pol
3 contacts




- 1 braun/brown
- 3 blau/blue
- 4 schwarz/black




- 1 braun/brown
- 3 blau/blue
- 4 schwarz/black

4 pol
4 contacts




- 1 braun/brown
- 2 weiß/white
- 3 blau/blue
- 4 schwarz/black




- 1 braun/brown
- 2 weiß/white
- 3 blau/blue
- 4 schwarz/black

5 pol
5 contacts




- 1 braun/brown
- 2 weiß/white
- 3 blau/blue
- 4 schwarz/black
- 5 grau/grey




- 1 braun/brown
- 2 weiß/white
- 3 blau/blue
- 4 schwarz/black
- 5 grau/grey

8 pol
8 contacts




- | geschirmt/
shielded | nicht geschirmt/
not shielded |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1 weiß/white | 1 weiß/white |
| 2 braun/brown | 2 braun/brown |
| 3 grün/green | 3 grün/green |
| 4 gelb/yellow | 4 gelb/yellow |
| 5 grau/grey | 5 grau/grey |
| 6 rosa/pink | 6 rosa/pink |
| 7 blau/blue | 7 blau/blue |
| 8 rot/red | 8 Schirm/shield |
| Gehäuse-Schirm/
Housing-shield | |




- | geschirmt/
shielded | nicht geschirmt/
not shielded |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1 weiß/white | 1 weiß/white |
| 2 braun/brown | 2 braun/brown |
| 3 grün/green | 3 grün/green |
| 4 gelb/yellow | 4 gelb/yellow |
| 5 grau/grey | 5 grau/grey |
| 6 rosa/pink | 6 rosa/pink |
| 7 blau/blue | 7 blau/blue |
| 8 rot/red | 8 Schirm/shield |
| Gehäuse-Schirm/
Housing-shield | |

12 pol
12 contacts



- 1 braun/brown
- 2 blau/blue
- 3 weiß/white
- 4 grün/green
- 5 rosa/pink
- 6 gelb/yellow
- 7 schwarz/black
- 8 grau/grey
- 9 rot/red
- 10 violett/purple
- 11 grau/rosa/grey/pink
- 12 rot/blau/red/blue




- 1 braun/brown
- 2 blau/blue
- 3 weiß/white
- 4 grün/green
- 5 rosa/pink
- 6 gelb/yellow
- 7 schwarz/black
- 8 grau/grey
- 9 rot/red
- 10 violett/purple
- 11 grau/rosa/grey/pink
- 12 rot/blau/red/blue

Sensorsteckverbinder Serie 713 · 763

Sensor connectors series 713 · 763


Montageausschnitt
Panel cut out

Mit Durchgangsbohrung/With bore hole



alternativ/alternativ

Mit Gewinde, einschraubbar/With thread to screw in



	A	B	C
PG9	PG9	16,2	15,3
M16	M16	17,0	16,1


Anzugsdrehmoment nach DIN VDE 0619
Tightening moment acc. to DIN VDE 0619

Metallgehäuse/Metal housing 6,25 Nm
Kunststoffgehäuse/Plastic housing 3,75 Nm

Kennlinie
Rating

Schirmdämpfungskurve nach DIN 47250-6
für Kabelsteckverbinder, gerade Ausführung
(Kabeltyp IEEE 802.3)

Attenuation curve according to DIN 47250-6
for straight cable connectors
(cable version IEEE 802.3)



Sensorsteckverbinder Serie 713 · 763
Sensor connectors series 713 · 763

Zubehör
Accessories

Bezeichnung Description	Schutzkappe für Kabelstecker, IP 67 Protection cap for male cable connector, IP 67	Schutzkappe für Flanschstecker, IP 67 Protection cap for male socket, IP 67	Schutzkappe für Flanschstecker, IP 67 Protection cap for male socket, IP 67																				
Abbildung Figure																							
Maßzeichnung Drawing																							
Bestell-Nr. Ordering-No.	Bestell-Nr. Ordering-No. 08-2424-010-000	Bestell-Nr. Ordering-No. 08-2615-000-000	Bestell-Nr. Ordering-No. 08-2676-000-000																				
Bezeichnung Description	Schutzkappe für Kabeldose, IP 67 Protection cap for female cable connector, IP 67	Schutzkappe für Flanschdose, IP 67 Protection cap for female socket, IP 67	Schutzkappe für Flanschdose, IP 67 Protection cap for female socket, IP 67																				
Abbildung Figure																							
Maßzeichnung Drawing																							
Bestell-Nr. Ordering-No.	Bestell-Nr. Ordering-No. 08-2425-010-000	Bestell-Nr. Ordering-No. 08-2616-000-000	Bestell-Nr. Ordering-No. 08-2677-000-000																				
Bezeichnung Description	Schutzkappe für Dose, IP 67 Protection cap for female connector, IP 67	Sechskantmutter für Befestigungsgewinde Hexagonal nut for fixing thread	Schirmblech für Flanschsteckverbinder, von hinten verschraubbar Shielding sheet for sockets, fastened from back side																				
Abbildung Figure																							
Maßzeichnung Drawing		<table><tr><td>A</td><td>B</td></tr><tr><td>SW18</td><td>PG 9</td></tr><tr><td>SW21</td><td>PG 11</td></tr><tr><td>SW23</td><td>PG 13,5</td></tr><tr><td>SW19</td><td>M16x1,5</td></tr><tr><td>SW24</td><td>M20x1,5</td></tr></table>	A	B	SW18	PG 9	SW21	PG 11	SW23	PG 13,5	SW19	M16x1,5	SW24	M20x1,5	<table><tr><td>Gewinde</td><td>A</td></tr><tr><td>PG 9</td><td>15,3</td></tr><tr><td>M16 x 1</td><td>16,1</td></tr></table>	Gewinde	A	PG 9	15,3	M16 x 1	16,1		
A	B																						
SW18	PG 9																						
SW21	PG 11																						
SW23	PG 13,5																						
SW19	M16x1,5																						
SW24	M20x1,5																						
Gewinde	A																						
PG 9	15,3																						
M16 x 1	16,1																						
Bestell-Nr. Ordering-No.	Bestell-Nr. Ordering-No. 08-2769-000-000	<table><tr><td>Gewinde thread</td><td>Bestell-Nr. Ordering-No.</td></tr><tr><td>PG 9</td><td>16-0402-001</td></tr><tr><td>PG 11</td><td>16-0403-001</td></tr><tr><td>PG 13.5</td><td>16-0401-001</td></tr></table> <table><tr><td>Gewinde thread</td><td>Bestell-Nr. Ordering-No.</td></tr><tr><td>M16 x 1,5</td><td>16-0916-001</td></tr><tr><td>M20 x 1,5</td><td>16-0917-001</td></tr></table>	Gewinde thread	Bestell-Nr. Ordering-No.	PG 9	16-0402-001	PG 11	16-0403-001	PG 13.5	16-0401-001	Gewinde thread	Bestell-Nr. Ordering-No.	M16 x 1,5	16-0916-001	M20 x 1,5	16-0917-001	<table><tr><td>Gewinde thread</td><td>Bestell-Nr. Ordering-No.</td></tr><tr><td>PG 9</td><td>04-0734-124</td></tr><tr><td>M16 x 1</td><td>04-0735-124</td></tr></table>	Gewinde thread	Bestell-Nr. Ordering-No.	PG 9	04-0734-124	M16 x 1	04-0735-124
Gewinde thread	Bestell-Nr. Ordering-No.																						
PG 9	16-0402-001																						
PG 11	16-0403-001																						
PG 13.5	16-0401-001																						
Gewinde thread	Bestell-Nr. Ordering-No.																						
M16 x 1,5	16-0916-001																						
M20 x 1,5	16-0917-001																						
Gewinde thread	Bestell-Nr. Ordering-No.																						
PG 9	04-0734-124																						
M16 x 1	04-0735-124																						

Sensorsteckverbinder Serie 713 · 763
Sensor connectors series 713 · 763
Zubehör
Accessories

Bezeichnung <i>Description</i>	Leiterplatte mit einer LED gelb, zum Einbau in Kabelsteckverbinder, Schraubklemm PCB with one LED yellow, for cable connectors, screw termination	Leiterplatte mit einer LED grün/gelb, zum Einbau in Kabelsteckverbinder, Schraubklemm PCB with two LEDs green/yellow, for cable connectors, screw termination	Schlauchverschraubung Screwing for tube
Abbildung <i>Figure</i>			
Maßzeichnung <i>Drawing</i>			
Bestell-Nr. <i>Ordering-No.</i>	Bestell-Nr. <i>Ordering-No.</i> 08-0472-000-000	Bestell-Nr. <i>Ordering-No.</i> 08-0462-000-000	Bestell-Nr. <i>Ordering-No.</i> 02-0237-000
Bezeichnung <i>Description</i>	Dichtung für Vierkantflanschstecker, Kunststoff Sealing for square flange, plastic version	Dichtung für Vierkantflanschstecker, Metall Sealing for square flange, metal version	Hülse gegen versehentliches Trennen unter Last Sleeve against inadvertant unmating under load
Abbildung <i>Figure</i>			
Maßzeichnung <i>Drawing</i>			
Bestell-Nr. <i>Ordering-No.</i>	Bestell-Nr. <i>Ordering-No.</i> 16-8091-000	Bestell-Nr. <i>Ordering-No.</i> 16-0959-000	Bestell-Nr. <i>Ordering-No.</i> 16-0977-000
Bezeichnung <i>Description</i>	Montageschlüssel zur Montage von M12 Verriegelungsring, für Serie 763 Mounting tool for M12 locking ring, for 763 series	Schlüssel mit Drehmomentbegrenzung Sechskant für Serie 713 Hexagon torque spanner for 713 series	
Abbildung <i>Figure</i>			
Maßzeichnung <i>Drawing</i>			
Bestell-Nr. <i>Ordering-No.</i>	Bestell-Nr. <i>Ordering-No.</i> 07-0078-000	Bestell-Nr. <i>Ordering-No.</i> 07-0079-000	