









SMT



*a Leiterplattenlayout, von der Bestückungsseite gesehen
printed circuit board layout, components side view
modèle de la carte imprimée, vue du côté à équiper

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
2486 01	5	200
2486 01 VP3	5	700

Verpackung: 2486 01 lose im Karton oder Beutel, 2486 01 VP3 auf Rolle
Packaging: 2486 01 in bulk in a box or a bag, 2486 01 VP3 on reel
Emballage: 2486 01 en vrac dans un carton ou sachet, 2486 01 VP3 en bobine

2486 01

Mini-USB-Einbaukupplung Typ B, 5-polig, abgewinkelte Ausführung, für Leiterplatten, Surface-Mount-Technik (SMT)

1. Werkstoffe

Kontaktfeder	vergoldet
Gehäuse	vernickelt

2. Mechanische Daten

Kontaktierung mit	Mini-USB-Stecker 2480
-------------------	-----------------------

3. Elektrische Daten

Durchgangswiderstand	≤ 50 mΩ
Bemessungsstrom	0,5 A
Bemessungsspannung	5 V AC
Prüfspannung	100 V/60 s
Isolationswiderstand	≥ 1 GΩ

2486 01

Mini USB chassis socket type B, 5 poles, angular version, for printed circuit boards, surface mounting technology (SMT)

1. Materials

Contact spring	gold-plated
Housing	nickeled

2. Mechanical data

Mating with	mini USB plug 2480
-------------	--------------------

3. Elektrische Daten

Contact resistance	≤ 50 mΩ
Rated current	0.5 A
Rated voltage	5 V AC
Test voltage	100 V/60 s
Insulation resistance	≥ 1 GΩ

2486 01

Embase femelle USB type B mini, 5 pôles, version angulaire, pour cartes imprimées, technologie des montages en surface (SMT)

1. Matériaux

Ressort de contact	doré
Boîtier	nickelé

2. Caractéristiques mécaniques

Raccordement avec	connecteur mâle mini USB 2480
-------------------	-------------------------------

3. Elektrische Daten

Résistance de contact	≤ 50 mΩ
Courant assigné	0,5 A
Tension assignée	5 V AC
Tension d'essai	100 V/60 s
Résistance d'isolation	≥ 1 GΩ