


1636 01

Netzgerätestecker nach JEITA RC-5320A JSAP1, gerade Ausführung, mit Lötäugen und Knickschutz

1. Temperaturbereich	-20 °C/+70 °C
2. Werkstoffe	
Kontaktträger	POM
Kontakt	CuZn, vernickelt
Gehäuse	PP
3. Mechanische Daten	
Außendurchmesser	2,35 mm
Innendurchmesser	0,7 mm
Kontaktierung mit	Netzgerätekupplung 1613 03
4. Elektrische Daten	
Strombelastbarkeit	2 A
Nennspannung	≤ 3,15 V DC
Prüfspannung	500 V/60 s
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁸ Ω

1636 01

Power supply plug acc. to JEITA RC-5320A JSAP1, straight version, with solder eyes and bend protection

1. Temperature range	-20 °C/+70 °C
2. Materials	
Body	POM
Contact	CuZn, nickeled
Housing	PP
3. Mechanical data	
Outer diameter	2.35 mm
Inner diameter	0.7 mm
Mating with	power supply socket 1613 03
4. Electrical data	
Nominal power	2 A
Nominal voltage	≤ 3.15 V DC
Test voltage	500 V/60 s
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω

1636 01

Connecteur mâle d'alimentation suivant JEITA RC-5320A JSAP1, version droite, avec cosses à souder et protection contre pliage

1. Temperature range	-20 °C/+70 °C
2. Materials	
Corps isolant	POM
Contact	CuZn, nickelé
Boîtier	PP
3. Caractéristiques mécaniques	
Diamètre extérieur	2,35 mm
Diamètre intérieur	0,7 mm
Raccordement avec	connecteur femelle d'alimentation 1613 03
4. Caractéristiques électriques	
Courant nominal	2 A
Tension nominale	≤ 3,15 V DC
Prüfspannung	500 V/60 s
Résistance d'isolement	≥ 10 ⁸ Ω

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
1636 01	2	100

Verpackung: lose im Karton oder Kunststoffbeutel
Packaging: in bulk in a cardboard box or a plastic bag
Emballage: en vrac dans un carton ou sachet en plastique

Netzgerätesteckverbinder
Power supply connectors
Connecteurs d'alimentation

Gegenstückepaare
 Pairs of counterparts
 Paires de pendants

Eigenschaften der Kupplungen
 Characteristics of sockets
 Caractéristiques des embases

Kupplungen Sockets Connecteurs femelles	Stecker Plugs Connecteurs mâles												Eigenschaften der Kupplungen Characteristics of sockets Caractéristiques des embases														
	1630 01	1630 02	1636 01	1636 02	1636 03	1636 04	1636 05	NES 1	NES/J 135	NES/J 21	NES/J 21 W	NES/J 210	NES/J 25	NES/J 250	XNES/J 210	XNES/J 250	J-Reihe/J-range	DIN 45323	JEITA RC 5320 A	JEITA RC 5322	gerade/straight	winkelig/angular	Kabel/cable	THT	SMT	Öffner/break con.	
1613 03			•															•			•		•		•		
1613 04				•														•				•		•		•	
1613 05					•													•				•		•		•	
1613 07						•												•				•		•		•	
1613 09							•											•				•		•		•	
1613 10								•										•				•		•		•	
1613 11									•									•				•		•		•	
1613 12										•								•				•		•		•	
1613 13		•																•				•		•		•	
1613 14											•							•				•		•		•	
1613 15														•				•				•		•		•	
1613 18												•						•				•		•		•	
1613 19																			•			•		•		•	
1613 20										•								•				•		•		•	
1614 05																			•			•		•		•	
1614 09											•							•				•		•		•	
1614 10																		•				•		•		•	
1614 14												•						•				•		•		•	
1614 15																		•				•		•		•	
1614 16																		•				•		•		•	
1614 17																		•				•		•		•	
1614 18																		•				•		•		•	
NEB 1																			•			•		•		•	
NEB 1 R																			•			•		•		•	
NEB 21 R																		•				•		•		•	
NEB/J 21																		•				•		•		•	
NEB/J 21 C																		•				•		•		•	
NEB/J 21 R																		•				•		•		•	
NEB/J 25																		•				•		•		•	
NEB/J 25 C																		•				•		•		•	
NEB/J 25 R																		•				•		•		•	
NEK/J 210																		•				•		•		•	
NEK/J 250																		•				•		•		•	