

PRODUKTDATENBLATT

SMART+ WIFI GARDEN 3 Dot extension

SMART+ GARDEN DOT MULTICOLOR | Dekorative Dots für Außenanwendungen mit WiFi-Technologie

ANWENDUNGSGEBIETE

- Gärten, Balkone und andere Außenbereiche



PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation
- Farbenreiche Gartenbeleuchtung mit smarten Steuerungsmöglichkeiten

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Steuerung über LEDVANCE SMART + App (ab Android 6.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar
- Dimmbar
- Schutzklasse (Dots): IP65
- Schutzart (Netzteil): IP44
- Erweiterung auf maximal 18 Dots



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	0,70 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Betriebsart	Netzspannung


Photometrische Daten

Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	RGB
Lichtausbeute	157 lm/W
Lichtstrom	110 lm

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	33 °
----------------------------	------

Abmessungen & Gewicht



Produktgewicht	85,00 g
Breite	23,0 mm
Höhe	96,0 mm
Durchmesser	23,0 mm

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	12500
--------------------------------	-------

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durch Einschalten des Produktes für drei Sekunden, Ausschalten für ebenfalls drei Sekunden und fünfmaliger Wiederholung dieses Vorgangs.
Montageort	Boden
Montageart	Erdspieß

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
Anschlussart	Stecker, EU
Kompatible Smart-Home-Technologie	Wifi

Zertifikate & Standards

Normen	CE/EAC/REACH/RoHS
Schutzklasse	III
Schutzart	IP65

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Netzteil nur im Basis-Set enthalten
- Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System
- Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075478572	Faltschachtel 1	102 mm x 44 mm x 109 mm	105,00 g	0.49 dm ³
4058075478589	Versandschachtel 4	180 mm x 125 mm x 120 mm	554,00 g	2.70 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.