Umschaltknarre 3/8" mit Druckknopf und Kugelsicherung 175 mm (45625)



Bestellnummer: 45625

Artikelnummer: SB337101

EAN: 4010995456252

Zolltarifnummer: 82041100

Anwendung: Für Installations- und Montagearbeiten.

Rutschfester, ergonomischer Griff

Schützt die Finger dank gekröpfter Bauform Perfekt für Engstellen dank Feinverzahnung Schnell lösbare Kugelsicherung per Knopfdruck



Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 78136 Schonach

E-Mail: info.de@wiha.com Tel.:+49 (0)7722 959-0

Das Anziehen sowie das Öffnen stark festgezogener Sechskantschrauben und -muttern erfordert einen enormen Kraftaufwand. Mit der Umschaltknarre von Wiha kann der Anwender jede Verschraubung einfach öffnen und schließen. Dank des rutschfesten Zweikomponentengriffs arbeitet man dabei besonders ergonomisch und komfortabel. Der kompakte Knarrenkopf ermöglicht darüber hinaus das Arbreiten in beengten Arbeitsbedingungen. Die gekröpfte Bauform sorgt für eine erhöhte Halteposition wodurch kraftvolles Zugreifen möglich wird und die Finger vor Verletzungen geschützt werden. Die feinverzahnte Ratsche mit 72 Zähnen erlaubt zudem das Arbeiten in beengten Arbeitsumgebungen durch einen kurzen Rückholwinkel von 5°. Mit Hilfe eines Umschalthebels kann einfach zwischen dem Rechts- oder Linkslauf gewechselt werden. Die robuste Umschaltknarre ermöglicht sicheres Arbeiten und hält Belastungen weit über den DIN-Anforderungen bis zu einem Drehmoment von 303 Nm stand. Der Druckknopf auf dem Knarrenkopf löst die Kugelsicherung und dient zum einfachen und schnellen Wechseln von Stecknüssen oder Adaptern. Hergestellt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl steht die Umschaltknarre für Langlebigkeit und Robustheit.

In Anlehnung an DIN 3122/ISO 331.

Zolltarifnummer	82041100
Farbe	rot / schwarz
SB - Verpackung	Ja
Innenvierkant 1 (Zoll)	3/8"
Gesamtlänge (mm)	175 mm

Werkzeug für Elektrik	Nein
Herkunftsland (ISO 3166-1 Alpha 3)	TWN