



1502 03

1. Temperaturbereich	-20 °C/+70 °C
2. Werkstoffe	
Kontaktträger	PC GF, V2 nach UL 94
Kontakt	CuZn, vernickelt/versilbert
3. Mechanische Daten	
Steckkraft	5–20 N
Ziehkraft	4–20 N
Steckzyklen	3 5000
Kontaktierung mit	Klinkensteckern 1532 03, KLS 2, KLS 20, KLS 22, WKLS 2
4. Elektrische Daten	
Durchgangswiderstand	≤ 20 mΩ
Bemessungsstrom	1 A
Bemessungsspannung	34 V AC/DC
Prüfspannung	500 V/60 s
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁸ Ω



*b Leiterplattenlayout, von der Bestückungsseite gesehen
printed circuit board layout, components side view
modèle de la carte imprimée, vue du côté à équiper

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
1502 03	2	500

www.lumberg.com

1502 03

1. Temperature range	-20 °C/+70 °C
2. Materials	
Body	PC GF, V2 according to UL 94
Contact	CuZn, nickeled/silvered
3. Mechanical data	
Insertion force	5–20 N
Withdrawal force	4–20 N
Mating cycles	≥ 5000
Mating with	jack plugs 1532 03, KLS 2, KLS 20, KLS 22, WKLS 2
4. Electrical data	
Contact resistance	≤ 20 mΩ
Rated current	1 A
Rated voltage	34 V AC/DC
Test voltage	500 V/60 s
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω

1502 03

1. Température d'utilisation	-20 °C/+70 °C
2. Matériaux	
Corps isolant	PC GF, V2 suivant UL 94
Contact	CuZn, nickelé/argenté
3. Caractéristiques mécaniques	
Force d'insertion	5-20 N
Force de séparation	4-20 N
Nombre de manœuvres	≥ 5000
Raccordement avec	connecteurs mâles jack 1532 03, KLS 2, KLS 20, KLS 22, WKLS 2
4. Caractéristiques électriques	
Résistance de contact	≤ 20 mΩ
Courant assigné	1 A
Tension assignée	34 V AC/DC
Tension d'essai	500 V/60 s
Résistance d'isolement	≥ 10 ⁸ Ω